



震撼的音效

支持 DJ 监听式

1000 毫瓦的功率处理能力和 32 毫米钹制驱动器为您带来震撼的音效和强劲低音。和可旋转软垫耳罩设计一起，在出行时为您带来完美的听觉体验。

完美地聆听体验

- 闭合式声学系统可带来卓越的隔音效果
- 32 毫米扬声器驱动器为您带来强劲的动态音效

便利性


- 1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度
- 扁平折叠式耳机，便于您外出时携带

轻便舒适，适合长时间使用

- 可调节的耳罩和头带，贴合任意头形
- 柔软的耳垫，长时间聆听仍倍感舒适

飞利浦
头戴式耳机

DJ 监听式
红色



SHL3000RD



PHILIPS

头带式耳机
DJ 监听式 红色

规格

声音

- 原声系统：已关闭
- 频率响应：20 - 20,000 赫兹
- 阻抗：24 欧姆
- 磁铁型：钕制
- 最大输入功率：1000 毫瓦
- 灵敏度：106 dB
- 扬声器直径：32 毫米

连接

- 线缆长度：1.2 米
- 线缆接口：双面
- 连接器：3.5 毫米

包装尺寸

- EAN: 69 23410 71605 4
- 随附产品数量：1
- 包装类型：箱体
- 包装尺寸（宽 x 高 x 厚）（（宽 x 高 x 厚））：
4.5 x 25.7 x 19.95 厘米
- 包装尺寸（宽 x 高 x 厚）（（宽 x 高 x 厚））：
1.8 x 10.1 x 7.9 英寸
- 总重：0.2285 千克
- 总重：0.504 磅
- 净重：0.1405 千克

- 净重：0.31 磅
- 自重：0.194 磅
- 自重：0.088 千克
- 放置架子的类型：悬挂

外箱

- GTIN: 1 69 23410 71605 1
- 用户包装数量：6
- 总重：1.7154 千克
- 总重：3.781 磅
- 外箱（L x（宽 x 高））：12.1 x 8.4 x 11.3 英寸
- 外箱（L x（宽 x 高））：30.7 x 21.4 x 28.8 厘米
- 净重：0.843 千克
- 净重：1.858 磅
- 自重：1.923 磅
- 自重：0.8724 千克

产品尺寸

- 产品尺寸（宽 x 高 x 厚）（（宽 x 高 x 厚））：
6.0 x 1.8 x 7.3 英寸
- 产品尺寸（宽 x 高 x 厚）（（宽 x 高 x 厚））：
15.2 x 4.5 x 18.5 厘米
- 重量：0.14 千克
- 重量：0.309 磅

SHL3000RD/00

产品亮点

32 毫米扬声器驱动器




32 毫米扬声器驱动器为您带来强劲的动态音效

可调节的耳罩头带



可调节的耳罩和头带，贴合任意头形

柔软的耳垫，享受舒适体验



柔软的耳垫，长时间聆听仍倍感舒适



发行日期 2014-03-13

版本：4.2.7

12 NC: 8670 000 91452
EAN: 69 23410 71605 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com