



Philips  
Casque avec Micro

HP 32 mm/concep. arrière  
fermée  
Supra-aural

SHL3065BK

## Basses claires et puissantes

### Casque Arceau avec Micro

Ce casque d'inspiration DJ génère un son puissant et des basses profondes. Grâce à ses coques orientables aux coussinets doux, le plaisir d'écoute reste entier lorsque vous vous déplacez.

#### Expérience d'écoute parfaite

- Haut-parleurs 32 mm pour un son dynamique et puissant
- Système acoustique fermé pour une bonne isolation phonique

#### Confort longue durée

- Coques et arceau réglables pour épouser les contours de votre tête
- Coussinets doux et respirants pour de longues heures d'écoute

#### Pratique


- Câble de 1,2 m pour une liberté musicale totale en déplacement
- compact, pliable à plat pour faciliter le transport
- Micro et contrôle d'appel intégrés pour une gestion des appels en toute simplicité en mode mains libres

# PHILIPS

Casque avec Micro  
HP 32 mm/concep. arrière fermée Supra-aural

## Points forts

### Câble de 1,2 m



Câble de 1,2 m pour une liberté musicale totale en déplacement

### Haut-parleur 32 mm



Les haut-parleurs puissants 32 mm produisent un son limpide, détaillé et naturel.

### Coques et arceau réglables



Coques et arceau réglables pour épouser les contours de votre tête

### Acoustique de type fermée



Acoustique de type fermée pour une bonne isolation phonique, bloquant le bruit ambiant

### Compact et pliable à plat

Pratique en déplacement, ce casque de style DJ se plie rapidement pour faciliter son transport et son rangement.

### Micro et contrôle d'appel intégrés



Micro et contrôle d'appel intégrés pour une gestion des appels en toute simplicité en mode mains libres

### Coussinets confortables



Coussinets doux et respirants pour de longues heures d'écoute

SHL3065BK/00

## Caractéristiques

### Design

- Couleur: Noire

### Son

- Système acoustique: fermé
- Réponse en fréquence: 10 - 22 000 Hz
- Impédance: 24 ohms
- Type d'aimant: Néodyme
- Puissance d'entrée maximale: 1000 mW
- Sensibilité: 106 dB
- Diamètre du haut-parleur: 32 mm
- Diaphragme: PET
- Type: Dynamique

### Connectivité

- Longueur du câble: 1,2 m
- Connexion par câble: bilatérale
- Connecteur: 3,5 millimètre

### Carton externe

- Poids brut: 3,439 lb
- Poids brut: 1,56 kg
- GTIN: 1 69 23410 73259 4
- Carton externe (l x l x H): 29,7 x 21 x 25,5 cm
- Carton externe (l x l x H): 11,7 x 8,3 x 10 pouces
- Poids net: 1,653 lb
- Poids net: 0,75 kg
- Nombre d'emballages: 6
- Poids à vide: 0,81 kg
- Poids à vide: 1,786 lb

### Dimensions de l'emballage

- Type d'emballage: Blister
- Type d'installation en rayon: Les deux
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 19,5 x 22,2 x 4,5 cm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 7,7 x 8,7 x 1,8 pouces
- EAN: 69 23410 73259 7
- Poids brut: 0,227 kg
- Poids brut: 0,5 lb
- Poids net: 0,275 lb
- Poids net: 0,125 kg
- Nombre de produits inclus: 1
- Poids à vide: 0,225 lb
- Poids à vide: 0,102 kg



Date de publication  
2017-07-25

Version: 3.4.5

12 NC: 8670 001 18148  
EAN: 06 92341 07325 97

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)