



フィリップス  
ヘッドフォン／マイク  
付き

32mm ドライバー／クローズ  
ドバック  
オンイヤー

SHL3065BK

## クリアかつ深みのある低音

DJ スタイルモニタリングヘッドフォン／マイク付き

DJ 用に開発されたこのヘッドフォンは、パワフルなサウンドと低音を再現。回転可能な柔らかいクッション付きイヤーシェルのデザインで、いつでも完璧なサウンドを体感できます。

### パーフェクトなサウンド体験

- パワフルでダイナミックなサウンドを実現する 32mm スピーカードライバー
- クローズド型で優れたサウンドアイソレーションを実現

### 長時間使用も快適

- 調節可能なイヤーシェルとヘッドバンドで頭にぴったりとフィット
- 長時間使用も快適な、柔らかく通気性に優れたイヤークッション


### 利便性

- 1.2 m のロングケーブルで場所を選ばず音楽を楽しめる
- コンパクトな折りたたみデザインで携帯時の収納も便利
- インラインマイクと着信ボタンでハンズフリー通話も簡単

**PHILIPS**

## 特長

### 1.2m のロングケーブル



1.2 m のロングケーブルで場所を選ばず音楽を楽しめる

### 32mm スピーカードライバー



32mm 高性能ドライバーが細部までクリアで自然なサウンドを実現します。

### 調節可能なイヤークッション／ヘッドバンド



調節可能なイヤークッションとヘッドバンドで頭にぴったりとフィット

### クローズド型



クローズド型で優れたサウンドアイソレーションを実現し、周囲のノイズを遮断

### コンパクトでフラットに折りたためる

外出先でも最高のサウンド体験をお楽しみいただくために、これらのDJスタイルのヘッドフォンは折りたたみ可能で、携帯しやすく収納に便利なデザインを採用しています。

### インラインマイクと着信ボタン



インラインマイクと着信ボタンでハンズフリー通話も簡単

### ソフトなイヤークッション



長時間使用も快適な、柔らかく通気性に優れたイヤークッション

## 仕様

### デザイン

- 色: ブラック

### サウンド

- 音響システム: クローズド
- 周波数特性: 10 ~ 22,000 Hz
- インピーダンス: 24 Ω
- 磁気タイプ: ネオジウム
- 最大入力: 1000 mW
- 感度: 106 dB
- スピーカー直径: 32 mm
- ダイヤフラム: PET
- 種類: ダイナミック

### 接続性

- ケーブル長: 1.2 m
- ケーブル接続: 両出し
- コネクター: 3.5 mm

### 外箱

- 総重量: 3.439 ポンド
- 総重量: 1.56 kg
- GTIN: 1 69 23410 73259 4
- Outer carton (L x W x H): 29.7 x 21 x 25.5 cm
- Outer carton (L x W x H): 11.7 x 8.3 x 10 インチ
- 本体重量: 1.653 ポンド
- 本体重量: 0.75 kg
- 販売用パッケージ数: 6
- 風袋重量: 0.81 kg
- 風袋重量: 1.786 ポンド

### パッケージ寸法

- パッケージ種類: プリスターパック
- シェルフへの取り付けタイプ: 両方
- 梱包サイズ (W x H x D): 19.5 x 22.2 x 4.5 cm
- 梱包サイズ (W x H x D): 7.7 x 8.7 x 1.8 インチ
- EAN: 69 23410 73259 7
- 総重量: 0.227 kg
- 総重量: 0.5 ポンド
- 本体重量: 0.275 ポンド
- 本体重量: 0.125 kg
- パッケージ内製品数: 1 個
- 風袋重量: 0.225 ポンド
- 風袋重量: 0.102 kg



発行日 2017-07-20

バージョン: 3.4.5

12 NC: 8670 001 18148  
EAN: 69 23410 73259 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

[www.philips.com](http://www.philips.com)