




Philips
Слушалки с микрофон

32 мм мембрани/затворен гръб

С наушници
Меки наушници
Плоско сгъване



SHL3075BL



Почувствайте ги. BASS+

Слушалките Philips BASS+ внасят силни, отчетливи басы във вашата музика. Побирайки мощни, ударни басы в елегантен и компактен корпус, слушалките са проектирани за тези от вас, които се нуждаят от повече басы в своите ритми без допълнителен обем.

Повече басы

- Силни, отчетливи басы, които можете да усетите
- 32-милиметрови мембрани за високоговорители
- Страхотна шумоизолация за по-добро слушане

Истински комфорт

- Проектирани за оптимално прилягане
- Меки възглавнички за уши за комфортна продължителна употреба

Елегантен дизайн

- Конструкция с плоско сгъване за лесно пренасяне
- Лесно за използване дистанционно управление

PHILIPS


Акценти

32 мм възбудители




Слушалките BASS+ разполагат с 32 мм възбудители за високоговорители, които предоставят силни, пулсиращи басы.

Регулируемо прилепване



Проектирани за оптимално прилягане, слушалките BASS+ разполагат с подвижни наушници и регулируема лента за глава, за да може да прилягат идеално на всеки, който ги носи.

Силни, отчетливи басы



Това са силни, мощни басы, които ви позволяват истински да усетите ритъма. Не


се подвеждайте по елегантния дизайн – специално настроените възбудители и отвори за басы предоставят изключително ниски крайни честоти за създаване на уникалния емблематичен звук BASS+.

Плоско сгъване



Със своята конструкция с плоско сгъване слушалките BASS+ са лесни за сгъване и съхраняване, което ги прави вашият идеален спътник за пътувания.

Обаждания със свободни ръце



Лесното за използване дистанционно управление позволява да пускате или спирате на пауза записите и да отговаряте на повиквания само с едно натискане на бутон.

Меки възглавнички



Меки, дишащи възглавнички за уши предоставят страхотен комфорт при продължително слушане.

Шумоизолация



Разполагайки със затворен акустичен дизайн, слушалките BASS+ блокират шума и създават подобрена изолация на шума за по-добро слухово изживяване.

Спецификации

Звук

- Акустична система: Затворена
- Тип магнит: NdFeB
- Честотен обхват: 9 – 23 000 Hz
- Импеданс: 32 ома
- Диаметър на високоговорителя: 32 мм
- Максимална входяща мощност: 1000 mW
- Диафрагма: PET
- Чувствителност: 103 dB
- Тип: динамично

Възможности за свързване

- Микрофон: Вграден микрофон
- Съединител: 3,5 мм
- Дължина на кабела: 1,2 м

Дизайн

- Цвят: Синьо

Размери на продукта

- Габарити на продукта (Ш x В x Д):
13,5 x 18,5 x 4 см
- Габарити на продукта (Ш x В x Д):
5,3 x 7,3 x 1,6 инча
- Тегло: 0,132 кг
- Тегло: 0,291 lb

Габарити на опаковката

- Брой включени продукти: 1
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
19,5 x 22,5 x 4,8 см
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
7,7 x 8,9 x 1,9 инча
- Бруто тегло: 0,241 кг
- Нето тегло: 0,132 кг
- Тегло на опаковката: 0,109 кг
- Бруто тегло: 0,531 lb
- Нето тегло: 0,291 lb
- Тегло на опаковката: 0,240 lb
- EAN: 69 51613 99161 9
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: И двете

Външен кашон

- Брой потребителски опаковки: 3
- Външен кашон (Л x Ш x В): 21,2 x 16,5 x 24 см
- Външен кашон (Л x Ш x В): 8,3 x 6,5 x 9,4 инча
- Бруто тегло: 0,913 кг
- Нето тегло: 0,396 кг
- Тегло на опаковката: 0,517 кг
- Бруто тегло: 2,013 lb
- Нето тегло: 0,873 lb
- Тегло на опаковката: 1,140 lb
- GTIN: 1 69 51613 99161 6



Дата на издаване
2020-12-24

Версия: 10.3.10

12 NC: 8670 001 43721
EAN: 69 51613 99161 9

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без
предупреждение. Търговските марки са собственост
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си
притежатели.

www.philips.com