




Philips BASS+
Audífonos con micrófono

cerrados atrás, controladores de
32 mm

Supraurales
Almohadillas suaves
Diseño plegable



SHL3075BL

Siente los graves de BASS+

Los audífonos Philips BASS+ le devuelven los grandes y potentes graves a tu música. Gracias a que incorpora graves intensos y potentes en un diseño compacto y elegante, estos audífonos están hechos para aquellos que necesitan más graves en su sonido sin cargar con peso adicional.

Más graves

- Graves intensos y potentes que puedes sentir
- Controladores de altavoz de 32 mm
- Excelente sistema de aislación de sonido para disfrutar una mejor experiencia acústica

Comodidad real

- Diseñados para un ajuste óptimo
- Almohadillas suaves para un uso prolongado cómodo

Diseño estilizado

- Diseño de plegado plano para facilitar su transporte
- Un control remoto fácil de usar

PHILIPS

Destacados

Controladores de 32 mm



Los audífonos BASS+ poseen controlador de altavoz de 32 mm que producen graves intensos y resonantes.

dejes engañar por el diseño estilizado; los controladores ajustados especialmente y la ventilación de bajos producen frecuencias finales ultrabajas que crean una firma de sonido BASS+ sin igual.

Diseño plegable



Gracias a su diseño plegable plano, los audífonos BASS+ son fáciles de plegar y guardar, lo que los hace ideales para viajar.

Almohadillas suaves



Las suaves almohadillas respirables ofrecen gran comodidad durante largas sesiones de audición.

Cómodo ajuste



Diseñados para un ajuste óptimo, los audífonos BASS+ se pueden girar y tienen una banda sujetadora ajustable que se adapta a cualquier usuario.

Aislamiento de ruidos




Con un diseño acústico cerrado, los audífonos BASS+ bloquean el ruido ambiental para crear un aislamiento del sonido mejorado y obtener una mejor experiencia acústica.

Graves intensos y potentes



Estos son graves intensos y potentes que te permiten realmente sentir la música. No te

Llamadas con manos libres



Un control remoto fácil de usar que te permite reproducir o detener canciones y atender llamadas con solo pulsar un botón.

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Tipo de imán: NdFeB
- Respuesta de frecuencia: 9 - 23.000 Hz
- Impedancia: 32 ohmios
- Diámetro del altavoz: 32 mm
- Entrada máxima de potencia: 1000 mW
- Diafragma: PET
- Sensibilidad: 103 dB
- Tipo: dinámico

Conectividad

- Micrófono: Micrófono integrado
- Conector: 3,5 mm
- Longitud del cable: 1.2 m

Diseño

- Color: Azul

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
13,5 x 18,5 x 4 cm
- Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
5,3 x 7,3 x 1,6 pulgadas
- Peso: 0,132 kg
- Peso: 0,291 lb

Dimensiones del embalaje

- Tipo de empaque: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Ambos
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
19,5 x 22,5 x 4,8 cm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
7,7 x 8,9 x 1,9 pulgadas
- Peso bruto: 0,241 kg
- Peso neto: 0,132 kg
- Peso tara: 0,109 kg
- Peso bruto: 0,531 lb
- Peso neto: 0,291 lb
- Peso tara: 0,240 lb
- EAN: 69 25970 71294 1

Caja exterior

- Cantidad de cajas: 3
- Caja exterior (L x An x Al): 21,2 x 16,5 x 24 cm
- Caja exterior (L x An x Al):
8,3 x 6,5 x 9,4 pulgadas
- Peso bruto: 0,913 kg
- Peso neto: 0,396 kg
- Peso tara: 0,517 kg
- Peso bruto: 2,013 lb
- Peso neto: 0,873 lb
- Peso tara: 1,140 lb
- GTIN: 1 69 25970 71294 8



Fecha de publicación
2017-10-05

Versión: 9.3.9

12 NC: 8670 001 43721
EAN: 69 25970 71294 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de
Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com