



## BASS+ Vivez-le à fond

Le casque Philips BASS+ vous permet d'écouter votre musique en retrouvant toute l'intensité des basses. Fin et compact, il est conçu pour ceux qui sont à la recherche de basses ultra-puissantes et plus percutantes, mais avec un encombrement réduit.

### Plus de basses

- Des basses puissantes et vivantes
- Haut-parleurs de 32 mm
- Une excellente isolation phonique pour une meilleure expérience

### Un réel confort

- Conçu pour un maintien optimal
- Coussinets pour un confort longue durée

### Design épuré


- Pliage à plat pour faciliter le transport
- Une télécommande simple d'utilisation

Philips  
Casque avec Micro

HP 32 mm/concep. arrière

fermée

Supra-aural  
Coussinets confortables  
Pliage à plat



SHL3075WT



# PHILIPS

## Points forts

### Haut-parleurs de 32 mm




Le casque BASS+ est doté de haut-parleurs de 32 mm qui diffusent des basses puissantes.

### Réglable



Conçu pour un maintien optimal, le casque BASS+ est doté de coques pivotantes et d'un arceau réglable pour s'adapter à tous.

### Des basses puissantes



Les haut-parleurs spécialement optimisés associés aux événements reproduisent fidèlement


les fréquences ultra basses pour vous offrir une signature acoustique BASS+ unique.

### Pliage à plat



Avec son design pliable à plat, le casque BASS+ est facile à plier et à ranger, ce qui en fait un compagnon de voyage idéal.

### Micro et prise d'appel



La télécommande facile à utiliser vous permet de lancer la lecture de pistes et de les mettre en pause, ainsi que de répondre à des appels téléphoniques, d'une simple pression sur un bouton.

### Coussinets confortables



Les coussinets respirants offrent un grand confort pour des séances d'écoute prolongées.

### Isolation phonique



Avec sa conception acoustique fermée, le casque BASS+ isole des bruits extérieurs pour une plus grande immersion au cœur de votre musique.

# Caractéristiques

## Son

- Système acoustique: Fermé
- Type d'aimant: NdFeB
- Réponse en fréquence: 9 - 23 000 Hz
- Impédance: 32 ohms
- Diamètre du haut-parleur: 32 mm
- Puissance d'entrée maximale: 40 mW
- Membrane: PET
- Sensibilité: 103 dB
- Type: Dynamique

## Connectivité

- Connecteur: 3,5 millimètre
- Microphone: Microphone intégré
- Longueur du câble: 1,2 m

## Design

- Couleur: Blanche

## Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 13,5 x 18,5 x 4 cm
- Dimensions du produit (l x H x P): 5,3 x 7,3 x 1,6 pouces
- Poids: 0,132 kg
- Poids: 0,291 lb

## Dimensions de l'emballage

- Nombre de produits inclus: 1
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 19,5 x 22,5 x 4,8 cm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 7,7 x 8,9 x 1,9 pouces
- Poids brut: 0,241 kg
- Poids net: 0,132 kg
- Poids à vide: 0,109 kg
- Poids brut: 0,531 lb
- Poids net: 0,291 lb
- Poids à vide: 0,240 lb
- EAN: 69 51613 99163 3
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Les deux

## Carton externe

- Nombre d'emballages: 3
- Carton externe (l x l x H): 21,2 x 16,5 x 24 cm
- Carton externe (l x l x H): 8,3 x 6,5 x 9,4 pouces
- Poids brut: 0,913 kg
- Poids net: 0,396 kg
- Poids à vide: 0,517 kg
- Poids brut: 2,013 lb
- Poids net: 0,873 lb
- Poids à vide: 1,140 lb
- GTIN: 1 69 51613 99163 0



Date de publication  
2022-05-11

Version: 12.3.9

12 NC: 8670 001 42699  
EAN: 69 51613 99163 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)