

Philips
頭帶式耳筒

DJ 監控風格
黑色

SHL3100



動感、飽滿的重低音

配備 DJ 監控風格

隨時隨地享受強勁的音樂。SHL3100 配備 40 毫米鈹合金驅動器，帶來豐富而深厚的重低音。此款耳筒適用 1500mW 功率的電源，可提供無失真的均勻高音量。每個耳罩均可旋轉 165°，便於監察。

完美聽覺體驗

- 洞悉周圍情況的同時，收聽您的 DJ 風格耳筒
- 1500mW 功率處理：音量高也不會造成干擾
- 40 毫米鈹合金喇叭驅動器呈現震撼人心的強勁低音效果
- 密閉式後方設計隔絕環境噪音

長時間使用仍感舒適輕便

- 可調校耳罩及頭帶適合各種頭形
- 頭帶寬闊輕巧，備有 EVA 泡沫塑料，佩戴舒適貼服
- 軟墊直徑長 85 毫米，加倍舒適

方便耐用

- 1.2 米線纜方便外出享受音樂
- 經過 8,000 下電線折彎測試，保證安全耐用
- 耳機可旋轉 165°，方便監控，倍添彈性
- 平面摺合式設計，方便外出存放

PHILIPS

頭帶式耳筒
DJ 監控風格 黑色

產品特點


1.2 米線纜

1.2 米線纜讓 DJ 新秀將自己的寶貝帶到室外使用。無論您身在何方，也能進行混音、舉行派對。

1500mW 高功率處理

不論什麼音量和來源，高功率處理也讓您享受優質效能。聆聽 MP3 播放機功率，播放效果同樣透徹，毫無干擾。

40 毫米鈹合金驅動器



鈹合金驅動器的頻率響應卓越突出，高音清脆悅耳，輕易地將低音延伸擴展，效果分明。Sound 隔音也顯而易見，讓您在適當的時候精確地聽出每一個音符 – 不論進行專業修飾或混音，或者在外出時沈醉在最愛的音樂之中，也是理想之選。

可調校耳罩頭帶



可調校耳罩及頭帶適合各種頭形

DJ 監控風格

可反轉耳罩，以單耳收聽

耐用電線

耳筒採用精巧設計，可靠耐用，將效能發揮得淋漓盡致，絕不會讓您失望。電線系統經過特別研發，能夠承受強力拉扯和多次折彎，應付日常的使用絕對綽綽有餘。所有電線設計經過 8,000 下嚴格的折彎測試，您大可放心。

耳筒可旋轉 165°



設計耳筒耳機時考慮到專業 DJ 的需要，每個耳筒個旋轉 165°，方便一邊聽歌，一邊混音。即使平時聽歌，旋轉功能也十分實用，讓您暫時留意到外在環境的聲音。

平面摺合式設計



在外出時為您提供最佳體驗。耳筒具備 DJ 監控風格，可完全摺合，方便攜帶，容易存放。採用精明設計，元件經過精心挑選，如結構精密的鉸鏈，讓您輕鬆使用耳筒部件。SHL3100 可平面摺合，而較高階的 SHL3200 及 3300 可摺合得更輕巧細小。

SHL3100/00

寬闊輕巧的頭帶



頭帶採用人工學設計，構造輕巧，以卓越的物料製造而成，極致舒適。即使長時間使用，也同樣舒適，讓您盡情享受音樂。

直徑長 85 毫米的軟墊



不論身處何方，也能沉醉在優質音色之中。軟墊直徑長 85 毫米，將您的雙耳與外在環境完成隔絕，提供卓越的噪音隔離功能，強化低音效果。不論您在派對中即場混音，還是只想在上班途中享受最愛的音樂，耳罩軟墊也能極致發揮音樂的精萃。

規格

聲音

- 音響系統：關閉
- 頻率響應：18 - 20,000 Hz
- 阻抗：32 Ohm
- 磁鐵類型：鈹
- 最大輸入電量：1500 mW
- 敏感度：107 dB
- 喇叭直徑：40 毫米

設計

- 顏色：黑色

連接

- 接線方式：雙邊

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：15.2 x 4 x 18.5 厘米
- 重量：0.17 千克

包裝尺寸

- EAN: 69 23410 71815 7
- 包括的產品數目：1
- 包裝類型：紙箱
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：4.5 x 25.4 x 19.95 厘米
- 總重量：0.2585 千克
- 淨重：0.1705 千克
- 淨重：0.088 千克
- 貨架佈置類型：兩者皆有

外盒

- GTIN: 1 69 23410 71815 4
- 產品包裝數目：6
- 總重量：1.8954 千克
- 外箱 (L x 闊 x 高)：30.7 x 21.4 x 28.8 厘米
- 淨重：1.023 千克
- 淨重：0.8724 千克



出版日期 2016-07-22

版本：4.2.5

12 NC: 8670 000 96421
EAN: 06 92341 07181 57

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com