



Philips  
Audífonos con banda  
sujetadora

Sistema de monitorización tipo DJ  
Negro

SHL3100



## Graves sólidos y dinámicos

Con sistema de monitorización tipo DJ

Escucha tu música a donde quiera que vayas. Los SHL3100 cuentan con controladores de neodimio de 40 mm que producen graves nítidos y profundos. Equipados con una potencia de 1500 mW, los auriculares ofrecen una capacidad de volumen superior sin generar distorsión. Cada auricular gira 165° para un control más sencillo.

### La experiencia de audio perfecta

- Entérate de todo lo que pasa a tu alrededor mientras escuchas música con tus audífonos de DJ
- Manejo de alta potencia de 1500 mW: sin distorsión incluso a volumen alto
- Controladores de altavoces de neodimio de 40 mm para graves más potentes e increíbles
- El sistema cerrado en la parte posterior evita que pase el ruido ambiental

### Cómodos para un uso prolongado

- Las almohadillas y la banda ajustable se adaptan a la forma de la cabeza
- Banda de sujeción ancha y ligera con espuma EVA para un ajuste cómodo
- Almohadillas suaves de 85 mm de diámetro para una comodidad prolongada

### Convenientes y duraderos

- Cable de 1,2 m para disfrutar de la música con libertad en cualquier parte
- Testeado con 8.000 cables curvos para garantizar su duración.
- Auriculares con giro de 165° para ofrecer mayor control y flexibilidad
- Diseño plegable plano para guardarlos fácilmente mientras te desplazas

# PHILIPS

## Destacados

### Sistema de monitorización tipo DJ

Audífono reversible para escuchar con un solo oído

### Banda con almohadillas ajustables



Las almohadillas y la banda ajustable se adaptan a la forma de la cabeza


### Cable de 1,2 m

El cable de 1,2 m de largo permite a los DJ incipientes llevar su equipo fuera de casa. Ahora puedes mezclar pistas y organizar fiestas donde quieras.

### Cable duradero

Diseñados para ofrecer solidez y rendimiento, estos auriculares prometen experiencias de sonido que no te defraudarán. Los sistemas de cables se han desarrollado para soportar tirones fuertes y repetida flexión, tensiones superiores a las que se someten durante el uso diario. Para garantizar esto, el diseño de todos los cables se ha sometido a rigurosas pruebas de 8.000 plegados.

### Auriculares con giro de 165°



Diseñados teniendo en cuenta a los DJ profesionales, los auriculares pueden girar de forma independiente 165°, para poder escuchar cómodamente con una oreja mientras se mezclan las pistas. El giro también se puede utilizar para una audición más casual, cuando es necesario prestar atención temporalmente a los sonidos externos.

### Diseño plegable plano



Diseñados para ofrecerte la mejor experiencia en cualquier parte, los auriculares con sistema de monitorización tipo DJ se pueden plegar para transportarlos perfectamente y guardarlos con facilidad. El diseño inteligente y la cuidada selección de los componentes, como las bisagras bien integradas, permite manipular los auriculares con facilidad. El modelo SHL3100 se puede plegar plano, mientras que los modelos de gama alta SHL3200 y 3300 se pueden plegar de forma más compacta.

### Manejo de alta potencia de 1500 mW

El manejo de alta potencia te ofrece un alto rendimiento: no importa el volumen ni la


fuerza. Escucha toda la música de tus reproductores de MP3, smartphones, dispositivos de audio domésticos y mesas de mezclas. Incluso a volumen alto o con una elevada potencia de entrada de audio, el sonido es claro y sin distorsiones.

### Controladores de neodimio de 40 mm



Los controladores de neodimio ofrecen una asombrosa respuesta en frecuencia que produce unos tonos agudos nítidos y unos graves que se extienden y definen sin esfuerzo. La separación del sonido es también muy clara, lo que te permite escuchar cada nota en el momento preciso, para dar un toque profesional a la mezcla de pistas y disfrutar de tus temas favoritos de forma envolvente donde quieras.

### Banda de sujeción ancha y ligera



Todo en estos auriculares emana comodidad, desde el diseño ergonómico a la construcción ligera y el uso de materiales de calidad superior. Incluso con un uso prolongado, la excepcional comodidad te permite disfrutar de tu música al máximo.

# Especificaciones

## Sonido

- Sistema acústico: cerrado
- Respuesta de frecuencia: 18 - 20.000 Hz
- Impedancia: 32 ohmios
- Tipo de imán: Neodimio
- Entrada máxima de potencia: 1500 mW

- Sensibilidad: 107 dB
- Diámetro del altavoz: 40 mm

## Conectividad

- Conexión del cable: bilateral



Fecha de publicación  
2015-09-13

Versión: 2.3.3

12 NC: 8670 000 99629  
UPC: 6 09585 23137 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin  
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de  
Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)