



Philips
Audífonos con banda
sujetadora

Sistema de monitorización tipo DJ
Blanco

SHL3105WT



Graves sólidos y dinámicos

Con sistema de monitoreo tipo DJ

Escucha tu música a donde sea que vayas. Los SHL3105 cuentan con controladores de neodimio de 40 mm que producen graves nítidos y profundos. Equipados con una potencia de 1500 mW, los auriculares ofrecen una capacidad de volumen superior sin generar distorsión. Cada auricular gira 165° para un control más sencillo.

La experiencia de audio perfecta

- Manejo de alta potencia de 1500 mW: sin distorsión incluso a volumen alto
- Controladores de altavoces de neodimio de 40 mm para graves más potentes e increíbles
- El sistema cerrado en la parte posterior evita que pase el ruido ambiental
- Entérate de todo lo que pasa a tu alrededor mientras escuchas música con tus audífonos de DJ

Cómodos para un uso prolongado

- Las almohadillas y la banda ajustable se adaptan a la forma de la cabeza
- Almohadillas suaves de 85 mm de diámetro para una comodidad prolongada
- Banda de sujeción ancha y ligera con espuma EVA para un ajuste cómodo

Convenientes y duraderos

- Cable de 1,2 m para disfrutar de la música con libertad en cualquier parte
- Testeado con 8.000 cables curvos para garantizar su duración.
- Auriculares con giro de 165° para ofrecer mayor control y flexibilidad
- Diseño plegable plano para guardarlos fácilmente mientras te desplazas

PHILIPS

Destacados

Banda con almohadillas ajustables



Las almohadillas y la banda ajustable se adaptan a la forma de la cabeza

Cable de 1,2 m

El cable de 1,2 m de largo permite a los DJ incipientes llevar su equipo fuera de casa. Ahora puedes mezclar pistas y organizar fiestas donde quieras.

Manejo de alta potencia de 1500 mW

El manejo de alta potencia te ofrece un alto rendimiento: no importa el volumen ni la fuente. Escucha toda la música de tus reproductores de MP3, smartphones, dispositivos de audio domésticos y mesas de mezclas. Incluso a volumen alto o con una elevada potencia de entrada de audio, el sonido es claro y sin distorsiones.

Controladores de neodimio de 40 mm



Los controladores de neodimio ofrecen una asombrosa respuesta en frecuencia que produce unos tonos agudos nítidos y unos graves que se extienden y definen sin esfuerzo. La separación del sonido es también muy clara, lo que te permite escuchar cada nota en el momento preciso, para dar un toque

profesional a la mezcla de pistas y disfrutar de tus temas favoritos de forma envolvente donde quieras.

Sistema de monitorización tipo DJ

Audífono reversible para escuchar con un solo oído

Cable duradero

Diseñados para ofrecer solidez y rendimiento, estos auriculares prometen experiencias de sonido que no te defraudarán. Los sistemas de cables se han desarrollado para soportar tirones fuertes y repetida flexión, tensiones superiores a las que se someten durante el uso diario. Para garantizar esto, el diseño de todos los cables se ha sometido a rigurosas pruebas de 8.000 plegados.

Auriculares con giro de 165°




Diseñados teniendo en cuenta a los DJ profesionales, los auriculares pueden girar de forma independiente 165°, para poder escuchar cómodamente con una oreja mientras se mezclan las pistas. El giro también se puede utilizar para una audición más casual, cuando es necesario prestar atención temporalmente a los sonidos externos.

Diseño plegable plano



Diseñados para ofrecerte la mejor experiencia en cualquier parte, los auriculares con sistema de monitorización tipo DJ se pueden plegar para transportarlos perfectamente y guardarlos con facilidad. El diseño inteligente y la cuidada selección de los componentes, como las bisagras bien integradas, permite manipular los auriculares con facilidad. El modelo SHL3100 se puede plegar plano, mientras que los modelos de gama alta SHL3200 y 3300 se pueden plegar de forma más compacta.

Almohadillas suaves de 85 mm de diámetro



Deléitate con un sonido fantástico estés donde estés. Las almohadillas suaves de 85 mm de diámetro crean un sellado perfecto entre las orejas y el entorno, por lo que proporcionan un aislamiento del ruido excelente y mejoran los graves. Tanto si estás mezclando pistas en una animada fiesta como simplemente disfrutando de tus temas favoritos mientras vas al trabajo, las almohadillas de los auriculares garantizan que disfrutarás al máximo de tu música.

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: cerrado
- Respuesta de frecuencia: 18 - 20.000 Hz
- Impedancia: 32 ohmios
- Tipo de imán: Neodimio
- Entrada máxima de potencia: 1500 mW
- Sensibilidad: 107 dB
- Diámetro del altavoz: 40 mm

Conectividad

- Conexión del cable: bilateral

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
17 x 4 x 18,5 cm
- Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
6,7 x 1,6 x 7,3 pulgadas
- Peso: 0,1669 kg
- Peso: 0,368 lb

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
4,5 x 25,4 x 19,9 cm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):

- 1,8 x 10 x 7,8 pulgadas
- Peso neto: 0,167 kg
- Peso neto: 0,368 lb
- Peso bruto: 0,255 kg
- Peso bruto: 0,562 lb
- Peso tara: 0,088 kg
- Peso tara: 0,194 lb
- EAN: 69 23410 71933 8
- Tipo de ubicación en el estante: Ambos
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de empaque: Cartón

Caja exterior

- Caja exterior (L x An x Al): 30,7 x 21,4 x 28,8 cm
- Caja exterior (L x An x Al):
12,1 x 8,4 x 11,3 pulgadas
- Peso neto: 1,002 kg
- Peso neto: 2,209 lb
- Peso bruto: 1,87 kg
- Peso bruto: 4,123 lb
- Peso tara: 0,868 kg
- Peso tara: 1,914 lb
- GTIN: 1 69 23410 71933 5
- Cantidad de cajas: 6



Fecha de publicación
2013-10-01

Versión: 4.5.4

12 NC: 8670 000 97432
EAN: 69 23410 71933 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de
Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com