



Philips
หูฟังแบบคาดศีรษะ

สไตล์ DJ
สีขาว

SHL3105WT



เบสทุ้มลึกไดนามิก ในสไตล์ DJ

พกพาความบันเทิงจากเสียงเพลงไปกับคุณทุกที่ SHL3105 มีตัวขับเคลื่อนไอโอดีเมียม 40 มม. เพื่อเสียงเบสทุ้ม ลุ่มลึก ออกแบบมาสำหรับขุมพลัง 1500mW

ทำให้หูฟังรุ่นนี้สามารถถ่ายทอดเสียงได้ดีแม้ในระดับเสียงสูงโดยไม่มีคามผิดเพี้ยน ที่ครอบหูแต่ละอันสามารถหมุนได้ถึง 165° ทำให้ควบคุมการใช้งานได้ง่าย

ประสบการณ์แห่งเสียงที่สมบูรณ์แบบ

- สามารถรับกำลังไฟสูง 1500mW: ปราศจากความผิดเพี้ยนแม้ระดับเสียงสูง
- ตัวขับเคลื่อนไอโอดีเมียมขนาด 40 มม. เพื่อพลังเบสที่หนักแน่นประทับใจ
- ระบบदानหลังปิดสนิทป้องกันเสียงรบกวนรอบข้าง
- ไคยีนและรับฟังด้วยหูฟังสไตล์ DJ ของคุณ

สวมใส่สบายสำหรับการใช้งานยาวนาน

- แถบคาดหูและที่ครอบหูสามารถปรับได้เพื่อให้พอดีกับศีรษะ
- แผ่นรองหูมเสนาหูศูนย์กลาง 85 มม. เพื่อความสบายที่เหนือกว่า
- แถบคาดศีรษะที่มีน้ำหนักเบาและกว้าง ทำจากโฟม EVA เพื่อการสวมใส่ที่พอดี

สะดวกสบายและทนทาน

- สายเคเบิลความยาว 1.2 ม. เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีขณะเดินทางได้อย่างอิสระ
- ทดสอบด้วยการพับงอสายเคเบิล 8,000 ครั้งเพื่อความมั่นใจในความทนทาน
- หูฟังหมุนได้ 165° เพื่อความยืดหยุ่นในการฟัง
- พับได้แบนราบเพื่อความง่ายในการจัดเก็บในทุกที่

PHILIPS

หูฟังแบบคาดศีรษะ สไตล์ DJ สีขาว ไฮไลต์

แถบคาดหูและที่ครอบหูสามารถปรับได้



แถบคาดหูและที่ครอบหูสามารถปรับได้เพื่อให้พอดีกับศีรษะ

สายเคเบิลยาว 1.2 ม.


สายเคเบิลความยาว 1.2 ม. ทำให้ดีเจรุ่นใหม่มาอุปกรณ์ออกไปกลางแจ้งได้ ที่นี้คุณก็สามารถมิกซ์เสียงและจัดงานเลี้ยงได้ทุกที่ที่คุณต้องการ

สามารถรับกำลังไฟสูง 1500mW

ความสามารถรับกำลังไฟสูงนำเสนอประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม –

โดยไม่คำนึงถึงระดับเสียงหรือแหล่งเสียงฟังเพลงของคุณทั้งหมดจากเครื่องเล่น MP3 สมาร์ทโฟน ระบบเสียงภายในบ้าน และบอร์นมิกซ์ แม้ที่ระดับเสียงสูงหรือที่ระดับเพาเวอร์อินพุตเสียงสูงก็สามารถให้เสียงที่คมชัด ไม่ผิดเพี้ยน

ตัวขับเสียงนีโอไดเมียม 40 มม.



ตัวขับเสียงนีโอไดเมียมให้การตอบสนองต่อความถี่ดีเยี่ยมที่สื่อถึงเสียงสูงละเอียดใสบริสุทธิ์ และเสียงเบสละเอียดนุ่มนวล การจำแนกเสียงทำได้ชัดเจน ทำให้คุณได้ยินเสียงโน้ตแต่ละตัวในเวลาที่ถูกตัดแอมป์ – เพื่อการมิกซ์เสียงแบบมืออาชีพ หรือเพื่อตัดคำกับเพลงโปรดในทุกที่

สไตล์ DJ

ครอบหูฟังที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับฟังเสียงข้างเดียว

สายแข็งแรงทนทาน

ด้วยการออกแบบเพื่อความแข็งแรงและประสิทธิภาพที่ดี

จึงรับรองได้ว่าหูฟังเหล่านี้จะให้ประสบการณ์การฟังที่ไม่ผิดหวัง

ระบบสายเคเบิลที่ถูกพัฒนาเพื่อทนต่อแรงดึงและการพับงอซ้ำๆ –

ซึ่งสมบุกสมบันยิ่งกว่าการใช้งานประจำวัน เพื่อให้แน่ใจถึงความทนทาน

การออกแบบสายเคเบิลทั้งหมดจึงต้องผ่านการทดสอบการพับงอที่เข้มงวดถึง 8,000 ครั้ง

หูฟังหมุนได้ 165°



ด้วยการออกแบบโดยคำนึงถึง DJ มืออาชีพ

หูฟังจึงสามารถหมุนได้ 165° – เพื่อการฟังแบบหูข้างเดียวได้อย่างสะดวกขณะมิกซ์เสียง

ความสามารถในการหมุนยังสามารถใช้ในการฟังแบบปกติได้ด้วย

เมื่อต้องการให้ความสนใจกับเสียงจากภายนอกชั่วคราว

ดีไซน์พับได้แบนราบ



ออกแบบมาเพื่อให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในทุกที่ หูฟังเพื่อการฟังสไตล์ DJ

สามารถพับได้เพื่อความสะดวกในการพกพาแล

SHL3105WT/00


ะง่ายในการจัดเก็บ

การออกแบบที่ชาญฉลาดและการตัดสรรส่วนประกอบด้วยความระมัดระวัง เช่น บานพับที่แข็งแรง ทำให้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย SHL3100

สามารถพับได้แบนราบ ในขณะที่ SHL3200 และ 3300

ซึ่งเป็นรุ่นไฮเอนด์ยิ่งกว่าสามารถพับเก็บได้กะทัดรัดยิ่งขึ้น


แผ่นรองหูนุ่มเส้นผ่าศูนย์กลาง 85 มม.



เพลิดเพลินกับเสียงคุณภาพที่โดดเด่นไม่ว่าคุณ จะอยู่ที่ไหน แผ่นรองหูนุ่มเส้นผ่าศูนย์กลาง 85 มม.

มีความพอดีกับหูของคุณเพื่อขจัดเสียงรบกวนภายนอกได้อย่างดีเยี่ยมและเพิ่มคุณภาพเสียงเบสไม่ว่าคุณจะมีเสียงทำงานเสียง หรือเพลิดเพลินกับเพลงโปรดขณะเดินทาง ที่ครอบหูพร้อมแผ่นรองรับประกันว่าคุณจะได้รับบรรณาการที่ดีที่สุดจากดนตรีของคุณ

แถบคาดศีรษะที่มีน้ำหนักเบาและกว้าง



ทุกอย่างเกี่ยวกับหูฟังนี้ถูกออกแบบมาเพื่อความสบาย –

ตั้งแต่การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ จนถึงโครงสร้างน้ำหนักเบาและการใช้วัสดุที่มีคุณภาพเหนือกว่า แม้ในการใช้งานเป็นเวลานาน ความสบายที่ดีเยี่ยมทำให้คุณเพลิดเพลินกับดนตรีได้อย่างเต็มอ้อม

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- ระบบเสียง: ปิด
- การตอบสนองต่อความถี่: 18 - 20,000 เฮิรตซ์
- ความต้านทาน: 32 โอห์ม
- ประเภทแม่เหล็ก: นีโอไดเมียม
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 1500 mW
- ความไว: 107 dB
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 40 มม.

การเชื่อมต่อ

- การต่อสายเคเบิล: สองด้าน

ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก):
17 x 4 x 18.5 ซม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก):
6.7 x 1.6 x 7.3 นิ้ว
- น้ำหนัก: 0.1669 กก.
- น้ำหนัก: 0.368 lb

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก):
4.5 x 25.4 x 19.9 ซม.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก):
1.8 x 10 x 7.8 นิ้ว

- น้ำหนักสุทธิ: 0.167 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.368 lb
- น้ำหนักสุทธิ: 0.255 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.562 lb
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 0.088 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 0.194 lb
- EAN: 69 23410 71933 8
- ชนิดของชิ้นวาง: ทั้งสอง
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ

คานนอกกล่อง

- คานนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง):
30.7 x 21.4 x 28.8 ซม.
- คานนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง):
12.1 x 8.4 x 11.3 นิ้ว
- น้ำหนักสุทธิ: 1.002 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 2.209 lb
- น้ำหนักสุทธิ: 1.87 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 4.123 lb
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 0.868 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 1.914 lb
- GTIN: 1 69 23410 71933 5
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 6



วันที่ออก 2013-09-19

เวอร์ชัน: 4.5.4

12 NC: 8670 000 97432
EAN: 69 23410 71933 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke
Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com