



Philips
Audífonos con banda
sujetadora

Sistema de monitorización tipo DJ
Blanco

SHL3105WT



Graves sólidos y dinámicos

Con sistema de monitorización tipo DJ

Escucha tu música a donde sea que vayas. Los SHL3105 cuentan con controladores de neodimio de 40 mm que producen graves nítidos y profundos. Equipados con una potencia de 1500 mW, los auriculares ofrecen una capacidad de volumen superior sin generar distorsión. Cada auricular gira 165° para un control más sencillo.

La experiencia de audio perfecta

- Entérate de todo lo que pasa a tu alrededor mientras escuchas música con tus audífonos de DJ
- Manejo de alta potencia de 1500 mW: sin distorsión incluso a volumen alto
- Controladores de altavoces de neodimio de 40 mm para graves más potentes e increíbles
- El sistema cerrado en la parte posterior evita que pase el ruido ambiental

Cómodos para un uso prolongado

- Las almohadillas y la banda ajustable se adaptan a la forma de la cabeza
- Banda de sujeción ancha y ligera con espuma EVA para un ajuste cómodo
- Almohadillas suaves de 85 mm de diámetro para una comodidad prolongada

Convenientes y duraderos

- Cable de 1,2 m para disfrutar de la música con libertad en cualquier parte
- Testeado con 8.000 cables curvos para garantizar su duración.
- Auriculares con giro de 165° para ofrecer mayor control y flexibilidad
- Diseño plegable plano para guardarlos fácilmente mientras te desplazas

PHILIPS

Destacados

Sistema de monitorización tipo DJ

Audífono reversible para escuchar con un solo oído

Banda con almohadillas ajustables



Las almohadillas y la banda ajustable se adaptan a la forma de la cabeza

Cable de 1,2 m

El cable de 1,2 m de largo permite a los DJ incipientes llevar su equipo fuera de casa. Ahora puedes mezclar pistas y organizar fiestas donde quieras.

Cable duradero

Diseñados para ofrecer solidez y rendimiento, estos auriculares prometen experiencias de sonido que no te defraudarán. Los sistemas de cables se han desarrollado para soportar tirones fuertes y repetida flexión, tensiones superiores a las que se someten durante el uso diario. Para garantizar esto, el diseño de todos los cables se ha sometido a rigurosas pruebas de 8.000 plegados.

Diseño plegable plano




Diseñados para ofrecerte la mejor experiencia en cualquier parte, los auriculares con sistema de monitorización tipo DJ se pueden plegar para transportarlos perfectamente y guardarlos con facilidad. El diseño inteligente y la cuidada selección de los componentes, como las bisagras bien integradas, permite manipular los auriculares con facilidad. El modelo SHL3100 se puede plegar plano, mientras que los modelos de gama alta SHL3200 y 3300 se pueden plegar de forma más compacta.

Manejo de alta potencia de 1500 mW

El manejo de alta potencia te ofrece un alto rendimiento: no importa el volumen ni la fuente. Escucha toda la música de tus reproductores de MP3, smartphones, dispositivos de audio domésticos y mesas de mezclas. Incluso a volumen alto o con una elevada potencia de entrada de audio, el sonido es claro y sin distorsiones.


Controladores de neodimio de 40 mm



Los controladores de neodimio ofrecen una asombrosa respuesta en frecuencia que


produce unos tonos agudos nítidos y unos graves que se extienden y definen sin esfuerzo. La separación del sonido es también muy clara, lo que te permite escuchar cada nota en el momento preciso, para dar un toque profesional a la mezcla de pistas y disfrutar de tus temas favoritos de forma envolvente donde quieras.

Banda de sujeción ancha y ligera



Todo en estos auriculares emana comodidad, desde el diseño ergonómico a la construcción ligera y el uso de materiales de calidad superior. Incluso con un uso prolongado, la excepcional comodidad te permite disfrutar de tu música al máximo.

Auriculares con giro de 165°



Diseñados teniendo en cuenta a los DJ profesionales, los auriculares pueden girar de forma independiente 165°, para poder escuchar cómodamente con una oreja mientras se mezclan las pistas. El giro también se puede utilizar para una audición más casual, cuando es necesario prestar atención temporalmente a los sonidos externos.

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: cerrado
- Respuesta de frecuencia: 18-20,000 Hz
- Impedancia: 32 ohmios
- Tipo de imán: Neodimio
- Entrada máxima de potencia: 1500 mW
- Sensibilidad: 107 dB
- Diámetro del altavoz: 40 mm

Conectividad

- Conexión del cable: bilateral

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
6,7 x 1,6 x 7,3 pulgadas
- Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
17 x 4 x 18,5 cm
- Peso: 0,166 kg
- Peso: 0,366 lb

Dimensiones del embalaje

- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de empaque: Cartón
- UPC: 6 09585 23147 4

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
199,5 x 25,4 x 4,5 cm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
78,5 x 10 x 1,8 pulgadas
- Peso bruto: 0,255 kg
- Peso bruto: 0,562 lb
- Peso neto: 0,167 kg
- Peso neto: 0,368 lb
- Peso tara: 0,194 lb
- Peso tara: 0,088 kg
- Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Caja exterior

- GTIN: 1 06 09585 23147 1
- Cantidad de cajas: 6
- Peso bruto: 1,87 kg
- Peso bruto: 4,123 lb
- Caja exterior (L x An x Al):
12,1 x 8,4 x 11,3 pulgadas
- Caja exterior (L x An x Al): 30,7 x 21,4 x 28,8 cm
- Peso neto: 1,002 kg
- Peso neto: 2,209 lb
- Peso tara: 1,914 lb
- Peso tara: 0,868 kg



Fecha de publicación
2013-10-30

Versión: 2.3.2

12 NC: 8670 000 99763
UPC: 6 09585 23147 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de
Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com