




フィリップス
ヘッドフォン

32mm ドライバー／クローズ
ドバック
オンイヤ



SHL3160BK

ダイナミックで力強い低音

DJ スタイルモニタリングヘッドフォン

DJ 用に開発されたこのヘッドフォンは、パワフルなサウンドと低音を再現。回転可能な柔らかいクッション付きイヤーシェルのデザインで、いつでも完璧なサウンドを体感できます。

パーフェクトなサウンド体験

- パワフルでダイナミックなサウンドを実現する 32mm スピーカードライバー
- クローズド型で優れたサウンドアイソレーションを実現

長時間使用も快適

- 調節可能なイヤーシェルとヘッドバンドで頭にぴったりとフィット
- 長時間使用も快適な、柔らかく通気性に優れたイヤークッション


利便性

- 1.2 m のロングケーブルで場所を選ばず音楽を楽しめる
- コンパクトな折りたたみデザインで携帯時の収納も便利

PHILIPS

特長

1.2m のロングケーブル



1.2 m のロングケーブルで場所を選ばず音楽を楽しめる

32mm スピーカードライバー



32mm 高性能ドライバーが細部までクリアで自然なサウンドを実現します。

調節可能なイヤークッション／ヘッドバンド



調節可能なイヤークッションとヘッドバンドで頭にぴったりとフィット

クローズド型



クローズド型で優れたサウンドアイソレーションを実現し、周囲のノイズを遮断

コンパクトでフラットに折りたためる

外出先でも最高のサウンド体験をお楽しみいただくために、これらのDJスタイルのヘッドフォンは折りたたみ可能で、携帯しやすく収納に便利なデザインを採用しています。

ソフトなイヤークッション



長時間使用も快適な、柔らかく通気性に優れたイヤークッション

仕様

サウンド

- 音響システム: クローズド
- 周波数特性: 8 ~ 22,000 Hz
- インピーダンス: 24 Ω
- 磁気タイプ: ネオジウム
- 最大入力: 1500 mW
- 感度: 107 dB
- スピーカー直径: 32 mm
- ダイアフラム: PET
- 種類: ダイナミック

デザイン

- 色: ブラック

接続性

- ケーブル長: 1.2 m
- ケーブル接続: 両出し
- コネクター: 3.5 mm



発行日 2016-08-02

バージョン: 2.5.4

12 NC: 8670 001 17583
EAN: 69 23410 73240 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com