



## Fühlen Sie den BASS+

Die eleganten und robusten BASS+ Kopfhörer von Philips sorgen für beeindruckende, intensive Bässe. Dank der schlanken Form und den satten Bässen eignen sich die Over-Ear-Kopfhörer perfekt für alle, die sich Beats mit mehr Bass wünschen – und das in handlichem Format.

### **Intensive Bässe**

- Voluminöser, satter Bass, den Sie fühlen können
- 40-mm-Neodymlautsprecher
- Hervorragende Geräuschisolation

### **Langanhaltender Komfort**

- Verstellbare Ohrmuscheln und Bügel für optimalen Komfort
- Weiche Ohrpolster für dauerhaften Tragekomfort

### **Elegantes Design**

- Zu kompakter Form faltbar, für einfaches Aufbewahren und Transportieren
- Fernbedienung für Anrufe mit Freisprechfunktion und Musik

Philips BASS+  
Kopfhörer mit Mikrofon

40-mm-Treiber/geschlossen

Over-Ear  
Weiche Ohrpolster  
Faltsystem für kompakte  
Aufbewahrung



SHL3175BK



# PHILIPS

## Besonderheiten

### 40-mm-Lautsprecher




40-mm-Neodymlautsprecher, die für voluminösen, satten Bass sorgen

### Voluminöser, satter Bass



Satter Bass, der Ihren Musikgenuss fördert. Lassen Sie sich nicht vom schlanken Design täuschen! Speziell abgestimmte Lautsprecher und Bassöffnungen erzeugen Bässe im Ultraniedrigfrequenzbereich und sorgen so für ein einzigartiges BASS+ Timbre. Dank des getrennten Akustikvolumens wird durchgehend hohe Bassleistung bei jeder Produktion gewährleistet.

### Zusammenklappbar



Das kompakte, faltbare Design bietet Ihnen unterwegs ein einzigartiges Hörerlebnis. Die Kopfhörer lassen sich für die Aufbewahrung und den Transport entweder flach oder kompakt zusammenfalten.

### Weiche Polster



Weiche, atmungsaktive Ohrpolster für langen Musikgenuss und hervorragenden Tragekomfort.

### Geräuschisolation




Die geschlossene Akustik blendet Rauschen aus und sorgt für bessere Tonqualität.

### Anpassbar



BASS+ Kopfhörer wurden für die ideale Passform entwickelt. Die drehbaren Ohrmuscheln und der anpassbare Bügel sorgen daher für optimalen Komfort.

### Anrufe über Freisprechfunktion



Mit der benutzerfreundlichen Fernbedienung können Sie Titel wiedergeben/anhalten und mit einem einfachen Tastendruck Anrufe beantworten.

# Daten

## Ton

- Akustiksystem: Geschlossen
- Impedanz: 32 Ohm
- Magnettyp: Neodym
- Maximale Eingangsleistung: 40 mW
- Empfindlichkeit: 104 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 40 mm
- Membran: PET
- Frequenzbereich: 8 bis 23.500 Hz
- Typ: Dynamic

## Anschlüsse

- Kabellänge: 1,2 m
- Kabelverbindung: zweiseitig
- Anschluss: 3,5 mm
- Mikrofon: Integriertes Mikrofon

## Verpackungsmaße

- EAN: 69 51613 98153 5
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 19,5 x 22,5 x 5,7 cm
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 7,7 x 8,9 x 2,2 Zoll
- Bruttogewicht: 0,303 kg
- Bruttogewicht: 0,668 lb
- Nettogewicht: 0,192 kg
- Nettogewicht: 0,423 lb
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1

- Verpackungsart: Karton
- Eigengewicht: 0,111 kg
- Eigengewicht: 0,245 lb
- Regalaufstellung: Beides

## Design

- Farbe: Schwarz

## Außenkarton

- Bruttogewicht: 2,579 lb
- Bruttogewicht: 1,17 kg
- GTIN: 1 69 51613 98153 2
- Außenkarton (L x B x H): 20,7 x 18,5 x 22,3 cm
- Außenkarton (L x B x H): 8,1 x 7,3 x 8,8 Zoll
- Nettogewicht: 1,270 lb
- Nettogewicht: 0,576 kg
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Eigengewicht: 1,310 lb
- Eigengewicht: 0,594 kg

## Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T): 19 x 5 x 18 cm
- Abmessungen Produkt (B x H x T): 7,5 x 2,0 x 7,1 Zoll
- Gewicht: 0,419 lb
- Gewicht: 0,19 kg



Ausstellungsdatum  
2022-05-09

Version: 7.3.6

12 NC: 8670 001 45647  
EAN: 69 51613 98153 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)