



## BASS+'ı hissedin

Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı basları müziğinize geri kazandırır. Etkileyici ve güçlü bası şık, sağlam bir pakette sunan bu kulak üstü kulaklık ekstra yük istemeyen ve ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için tasarlanmıştır.

### Çarpıcı bas

- Hissedebileceğiniz güçlü, çarpıcı baslar
- 40 mm Neodimyum hoparlör
- Mükemmel ses yalıtımı

### Gerçek rahatlık

- Optimum konfor için ayarlanabilir kulaklık modülleri ve baş bandı
- Uzun süre konforlu kullanım için yumuşak kulak yastıkları


### Şık tasarım

- Kolay saklama ve taşıma için katlanarak kompakt form alır
- Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

Philips BASS+  
Mikrofonlu kulaklık

40 mm sürücülü/arkası kapalı

Kulak üstü  
Yumuşak kulak yastıkları  
Kompakt katlama



SHL3175BK



# PHILIPS

Mikrofonlu kulaklık  
40 mm sürücülü/arkası kapalı Kulak üstü, Yumuşak kulak yastıkları, Kompakt katlama

SHL3175BK/00

## Özellikler

### 40 mm hoparlör




Güçlü, çarpıcı bas üreten 40 mm Neodymyum hoparlör

### Güçlü, çarpıcı baslar



Dinleme keyfinizi üst düzeye çıkaracak güçlü bas. Zarif tasarımına aldanmayın. Özel olarak tasarlanan bas deliği ve sürücüler, ultra düşük frekans üreterek kulaklıklarda benzersiz Bass+ ses imzası oluşturur. Her üretimde yüksek tutarlılığa sahip bas performansı sağlamak için ayrı akustik ses kullanılır.

### Kompakt katlama



Benzersiz kompakt katlama tasarımı size hareket halindeyken en iyi deneyimi sunar. Kulaklıklar kolayca taşımak ve saklamak için düz veya kompakt şekilde katlanabilir.

### Yumuşak yastıklar




Uzun süreli müzik keyfi ve mükemmel konfor için yumuşak, nefes alabilen kulak tamponları

### Ses yalıtımı




Kapalı tip akustik yapısı, ortam gürültüsünü önler ve daha iyi ses sunar.

### Ayarlanabilir



Optimum uyum için tasarlanan BASS+ kulaklık, tüm kullanıcılara uyum sağlaması için dönebilen kulaklık modüllerine ve ayarlanabilir bir baş bandına sahiptir.

### Eller serbest arama



Kullanımı kolay kontrol düğmesi, tek düğmeye basarak parçaları oynatmanızı veya duraklatmanızı ve aramaları yanıtlanmanızı sağlar.

## Mikrofonlu kulaklık

40 mm sürücülü/arkası kapalı Kulak üstü, Yumuşak kulak yastıkları, Kompakt katlama

SHL3175BK/00

# Teknik Özellikler

### Ses

- Akustik sistem: Kapalı
- Empedans: 32 Ohm
- Mıknatıs tipi: Neodymyum
- Maksimum güç girişi: 40 mW
- Hassasiyet: 104 dB
- Hoparlör çapı: 40 mm
- Diyafram: PET
- Frekans aralığı: 8 - 23.500 Hz
- Tip: dinamik

### Bağlantı

- Kablo uzunluğu: 1,2 m
- Kablo Bağlantısı: çift taraflı
- Konektör: 3,5 mm
- Mikrofon: Dahili mikrofon

### Ambalaj boyutları

- EAN: 69 51613 98153 5
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 19,5 x 22,5 x 5,7 cm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 7,7 x 8,9 x 2,2 inç
- Brüt ağırlık: 0,303 kg
- Brüt ağırlık: 0,668 lb
- Net ağırlık: 0,192 kg
- Net ağırlık: 0,423 lb

- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Dara ağırlığı: 0,111 kg
- Dara ağırlığı: 0,245 lb
- Raf yerleşimi tipi: Her ikisi

### Tasarım

- Renk: Siyah

### Dış Karton

- Brüt ağırlık: 2,579 lb
- Brüt ağırlık: 1,17 kg
- GTIN: 1 69 51613 98153 2
- Dış karton (L x G x Y): 20,7 x 18,5 x 22,3 cm
- Dış karton (L x G x Y): 8,1 x 7,3 x 8,8 inç
- Net ağırlık: 1,270 lb
- Net ağırlık: 0,576 kg
- Ambalaj sayısı: 3
- Dara ağırlığı: 1,310 lb
- Dara ağırlığı: 0,594 kg

### Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 19 x 5 x 18 cm
- Ürün boyutları (G x Y x D): 7,5 x 2,0 x 7,1 inç
- Ağırlık: 0,419 lb
- Ağırlık: 0,19 kg



Yayın tarihi 2020-02-21

Sürüm: 7.3.6

12 NC: 8670 001 45647  
EAN: 69 51613 98153 5

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)