



Почувствайте ги. BASS+

Слушалките Philips BASS+ внасят силни отчетливи басы във вашата музика. Побирайки мощни ударни басы в елегантен и здрав корпус, слушалките със скоби за ушите са проектирани за тези от вас, които се нуждаят от повече басы в своите ритми без допълнителен обем.

Отчетливи басы

- Силни отчетливи басы, които можете да усетите
- 40 мм неодимови високоговорители
- Превъзходна звукова изолация

Истински комфорт

- Регулируеми наушници и лента за глава за оптимален комфорт
- Меки възглавнички за уши за комфортна продължителна употреба


Елегантен дизайн

- Сгъва се в компактна форма за лесно прибиране и носене
- Дистанционно управление за повиквания и музика със свободни ръце

Philips BASS+
Слушалки с микрофон

40 мм мембрани/затворен гръб

С наушници върху цялото ухо
Меки наушници
Компактно сгъване



SHL3175WT



PHILIPS

Акценти

40 мм високоговорители



40 мм неодимови високоговорители, които създават силно отчетливи басы

Силни, отчетливи басы



Мощни басы, идеални за слушане с наслада. Не се заблуждавайте от елегантния им дизайн, тъй като специално създадените отвори за басы и специално настроените възбудители предоставят изключително ниски крайни честоти, които осигуряват на слушалките уникалния емблематичен звук Bass+. За да се постигне високото качество на басите за всяка продукция, се използва отделна акустична мощност.

Компактно сгъване



Уникалната компактна сгъваема конструкция ви осигурява най-доброто преживяване, когато сте в движение. Слушалките могат да бъдат с конструкция, която се сгъва до плоско състояние, или компактно сгнати за лесно пренасяне и съхранение.

Меки възглавнички



Меки дишащи възглавнички за уши за продължително слушане и пълен комфорт

Шумоизолация


Акустичната конструкция от затворен тип, която блокира околния шум и осигурява по-добър звук.

Регулируемо прилепване



Проектирани за оптимално прилягане, слушалките BASS+ разполагат с подвижни наушници и регулируема лента за глава, за да може да прилягат идеално на всеки, който ги носи.

Обаждания със свободни ръце



Лесното за използване дистанционно управление позволява да пускате или спирате на пауза записите и да отговаряте на повиквания само с едно натискане на бутон.

Спецификации

Звук

- Акустична система: Затворена
- Импеданс: 32 ома
- Тип магнит: Неодимов
- Максимална входяща мощност: 40 mW
- Чувствителност: 104 dB
- Диаметър на високоговорителя: 40 мм
- Диафрагма: PET
- Честотен обхват: 8 – 23 500 Hz
- Тип: динамично

Възможности за свързване

- Дължина на кабела: 1,2 м
- Кабелна връзка: двустранна
- Съединител: 3,5 мм
- Микрофон: Вграден микрофон

Габарити на опаковката

- EAN: 69 51613 98154 2
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
19,5 x 22,5 x 5,7 см
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
7,7 x 8,9 x 2,2 инча
- Бруто тегло: 0,303 кг
- Бруто тегло: 0,668 lb
- Нето тегло: 0,192 кг
- Нето тегло: 0,423 lb
- Брой включени продукти: 1

- Тегло на опаковката: 0,111 кг
- Тегло на опаковката: 0,245 lb
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: И двете

Дизайн

- Цвят: Бяло

Външен кашон

- Бруто тегло: 2,579 lb
- Бруто тегло: 1,17 кг
- GTIN: 1 69 51613 98154 9
- Външен кашон (Л x Ш x В): 20,7 x 18,5 x 22,3 см
- Външен кашон (Л x Ш x В): 8,1 x 7,3 x 8,8 инча
- Нето тегло: 1,270 lb
- Нето тегло: 0,576 кг
- Брой потребителски опаковки: 3
- Тегло на опаковката: 1,310 lb
- Тегло на опаковката: 0,594 кг

Размери на продукта

- Габарити на продукта (Ш x В x Д):
19 x 5 x 18 см
- Габарити на продукта (Ш x В x Д):
7,5 x 2,0 x 7,1 инча
- Тегло: 0,419 lb
- Тегло: 0,19 кг



Дата на издаване
2020-03-01

Версия: 6.3.6

12 NC: 8670 001 45648
EAN: 69 51613 98154 2

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без
предупреждение. Търговските марки са собственост
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си
притежатели.

www.philips.com