

Philips
耳筒

DJ 監控風格
灰色



SHL3200



高衝擊效果的低音、清晰無比的高音

配備 DJ 監控風格

SHL3200 為極有品味的 DJ 帶來一流表現。40 毫米鈹合金驅動器，帶來動態低音，而可換式耳罩可旋轉 165 度。為 2000mW 功率而設，耳筒即使調高音量也毫無干擾。

完美聽覺體驗

- 洞悉周圍情況的同時，收聽您的 DJ 風格耳筒
- 2000mW 高功率處理：音量高也不會造成干擾
- 40 毫米鈹合金喇叭驅動器呈現高衝擊效果的低音
- 密閉式後方設計隔絕環境噪音

長時間使用仍感舒適輕便

- 可調校耳罩及頭帶適合各種頭形
- 透氣耳墊適合長時間舒適配戴
- 頭帶寬闊輕巧，備有 EVA 泡沫塑料，佩戴舒適貼服
- 軟墊直徑長 85 毫米，加倍舒適

方便耐用

- 1.2 米線纜方便外出享受音樂
- 可換式耳罩隨您的品味自由替換
- 經過 8,000 下電線折彎測試，保證安全耐用
- 耳機可旋轉 165°，方便監控，倍添彈性

PHILIPS

耳筒
DJ 監控風格 灰色

產品特點

DJ 監控風格

可反轉耳罩，以單耳收聽

可調校耳罩頭帶



可調校耳罩及頭帶適合各種頭形

1.2 米線纜

1.2 米線纜讓 DJ 新秀將自己的寶貝帶到室外使用。無論您身在何方，也能進行混音、舉行派對。

耐用電線

耳筒採用精巧設計，可靠耐用，將效能發揮得淋漓盡致，絕不會讓您失望。電線系統經過特別研發，能夠承受強力拉扯和多次折彎，應付日常的使用絕對綽綽有餘。所有電線設計經過 8,000 下嚴格的折彎測試，您大可放心。

耳機可旋轉 165°



設計耳筒耳機時考慮到專業 DJ 的需要，每個耳機個旋轉 165°，方便一邊聽歌，一邊

混音。即使平時聽歌，旋轉功能也十分實用，讓您暫時留意到外在環境的聲音。

平面摺合式設計



在外出時為您提供最佳體驗。耳筒具備 DJ 監控風格，可完全摺合，方便攜帶，容易存放。採用精明設計，元件經過精心挑選，如結構精密的鉸鏈，讓您輕鬆使用耳筒部件。SHL3100 可平面摺合，而較高階的 SHL3200 及 3300 可摺合得更輕巧細小。

2000mW 高功率處理

不論什麼音量和來源，高功率處理也讓您享受優質效能。聆聽 MP3 播放機功率，播放效果同樣透徹，毫無干擾。

40 毫米鈦合金驅動器



鈦合金驅動器的頻率響應卓越突出，高音清脆悅耳，輕易地將低音延伸擴展，效果分明。Sound 隔音也顯而易見，讓您在適當的時候精確地聽出每一個音符 – 不論進行專業修飾或混音，或者在外出時沈醉在最愛的音樂之中，也是理想之選。


SHL3200/00

透氣耳墊



透氣耳墊適合長時間舒適配戴

寬闊輕巧的頭帶



頭帶採用人工學設計，構造輕巧，以卓越的物料製造而成，極致舒適。即使長時間使用，也同樣舒適，讓您盡情享受音樂。

直徑長 85 毫米的軟墊

不論身處何方，也能沉醉在優質音色之中。軟墊直徑長 85 毫米，將您的雙耳與外在環境完成隔絕，提供卓越的噪音隔離功能，強化低音效果。不論您在派對中即場混音，還是只想在上班途中享受最愛的音樂，耳罩軟墊也能極致發揮音樂的精萃。

規格

聲音

- 音響系統：關閉
- 頻率響應：18 - 22,000 Hz
- 阻抗：32 Ohm
- 磁鐵類型：鈹
- 最大輸入電量：2000 mW
- 敏感度：107 dB
- 喇叭直徑：40 毫米

連接

- 接線方式：單向

包裝尺寸

- EAN: 69 23410 71818 8
- 包括的產品數目：1
- 包裝類型：紙箱
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：19.5 x 24.5 x 9.5 厘米

- 總重量：0.339 千克
- 淨重：0.214 千克
- 淨重：0.125 千克
- 貨架佈置類型：兩者皆有

外盒

- GTIN: 1 69 23410 71818 5
- 產品包裝數目：6
- 總重量：2.51 千克
- 外箱 (L x 闊 x 高)：58.5 x 21 x 27.5 厘米
- 淨重：1.284 千克
- 淨重：1.226 千克

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：17.5 x 21 x 9.5 厘米
- 重量：0.214 千克



出版日期 2016-10-19

版本：3.5.5

12 NC: 8670 000 96615
EAN: 06 92341 07181 88

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com