



Graves de alta potencia, agudos nítidos

con sistema de monitorización tipo DJ

Los auriculares SHL3210 ofrecen el rendimiento que demandan los DJ exigentes. Los controladores de neodimio de 40 mm proporcionan unos graves dinámicos, mientras que los auriculares intercambiables giran 165° para ofrecer una monitorización fácil. Equipados con una potencia de 2000 mW, los auriculares no presentan distorsiones incluso con un volumen alto.

La experiencia de audición perfecta

- Oye lo que hay a tu alrededor mientras escuchas la música de tus auriculares DJ
- Manejo de alta potencia de 2000 mW: sin distorsión incluso a volumen alto
- Controladores de altavoz de neodimio de 40 mm para unos graves de alta potencia
- El sistema cerrado en la parte posterior evita que pase el ruido ambiental

Cómodos para un uso prolongado

- Las almohadillas y la banda ajustables se adaptan a la forma de la cabeza
- Banda de sujeción ancha y ligera con espuma EVA para un ajuste cómodo
- Almohadillas suaves de 85 mm de diámetro para una comodidad prolongada

Cómodos y duraderos

- Cable de 1,2 m para disfrutar de la música con libertad en cualquier parte
- Cascos intercambiables para personalizarlos a tu gusto
- Prueba de 8000 plegados para garantizar su duración
- Auriculares con giro de 165° para ofrecer mayor control y flexibilidad
- Diseño plegable plano para guardarlos fácilmente mientras te desplazas

Philips
Auriculares con banda de
sujeción

Monitorización tipo DJ
Negro



SHL3210BK



PHILIPS

Destacados

Sistema de monitorización tipo DJ

Auricular reversible para oír a través de un oído

Banda con almohadillas ajustables

Las almohadillas y la banda ajustables se adaptan a la forma de la cabeza

Cable de 1,2 m

El cable de 1,2 m de largo permite a los DJ incipientes llevar su equipo fuera de casa. Ahora puedes mezclar pistas y organizar fiestas donde quieras.

Cable duradero

Diseñados para ofrecer solidez y rendimiento, estos auriculares prometen experiencias de sonido que no te defraudarán. Los sistemas de cables se han desarrollado para soportar fuertes tirones y repetidos plegados, tensiones superiores a las que se someten durante el uso diario. Para garantizar esto, el diseño de todos los cables se ha sometido a rigurosas pruebas de 8000 plegados.

Auriculares con giro de 165°

Diseñados teniendo en cuenta a los DJ profesionales, los auriculares pueden girar de forma independiente 165°, para poder escuchar cómodamente con una oreja mientras se mezclan las pistas. El giro también se puede utilizar para una audición más casual, cuando es necesario prestar atención temporalmente a los sonidos externos.

Diseño plegable plano



Diseñados para ofrecerte la mejor experiencia en cualquier parte, los auriculares con sistema de monitorización tipo DJ se pueden plegar para transportarlos perfectamente y guardarlos con facilidad. El diseño inteligente y la cuidadosa selección de los componentes, como las bisagras bien integradas, permite manipular los auriculares con facilidad. El modelo SHL3100 se puede plegar plano, mientras que los modelos de gama alta SHL3200 y 3300 se pueden plegar de forma más compacta.

Manejo de alta potencia de 2000 mW

El manejo de alta potencia te ofrece un alto rendimiento: no importa el volumen ni la fuente. Escucha toda la música de tus reproductores de MP3, smartphones, dispositivos de audio domésticos

y mesas de mezclas. Incluso a volumen alto o con una elevada potencia de entrada de audio, el sonido es claro y sin distorsiones.

Controladores de neodimio de 40 mm



Los controladores de neodimio ofrecen una asombrosa respuesta en frecuencia que produce unos tonos agudos nítidos y unos graves que se extienden y definen sin esfuerzo. La separación del sonido es también muy clara, lo que te permite escuchar cada nota en el momento preciso, para dar un toque profesional a la mezcla de pistas y disfrutar de tus temas favoritos de forma envolvente donde quieras.

Banda de sujeción ancha y ligera



Todo en estos auriculares emana comodidad, desde el diseño ergonómico a la construcción ligera y el uso de materiales de calidad superior. Incluso con un uso prolongado, la excepcional comodidad te permite disfrutar de tu música al máximo.

Almohadillas suaves de 85 mm de diámetro

Deléitate con un sonido fantástico estés donde estés. Las almohadillas suaves de 85 mm de diámetro crean un sellado perfecto entre las orejas y el entorno, por lo que proporcionan un aislamiento del ruido excelente y mejoran los graves. Tanto si estás mezclando pistas en una animada fiesta como simplemente disfrutando de tus temas favoritos mientras vas al trabajo, las almohadillas de los auriculares garantizan que disfrutarás al máximo de tu música.

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: cerrado
- Respuesta de frecuencia: 18 - 22.000 Hz
- Impedancia: 32 ohmios
- Tipo de imán: Neodimio
- Entrada de alimentación máxima: 2000 mW
- Sensibilidad: 107 dB
- Diámetro del altavoz: 40 mm

Conectividad

- Conexión de cable: unilateral

Dimensiones del embalaje

- EAN: 69 23410 72600 8
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 19,5 x 21 x 5,5 cm
- Peso bruto: 0,315 kg
- Peso neto: 0,203 kg
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Falso
- Peso tara: 0,112 kg
- Tipo de colocación: Falso

Caja exterior

- Peso bruto: 1,15 kg
- GTIN: 1 69 23410 72600 5
- Caja exterior (L x An. x Al): 21,5 x 18,5 x 24 cm
- Peso neto: 0,609 kg
- Unidades por caja: 3
- Peso tara: 0,541 kg

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 18 x 18,5 x 5 cm
- Peso: 0,203 kg



Fecha de emisión
2015-03-30

Versión: 2.1.5

12 NC: 8670 001 10165
EAN: 06 92341 07260 08

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com