



Philips
Hoofdtelefoon met
hoofdband

In DJ-stijl
Zwart



SHL3210BK



Krachtige bas, heldere hoge tonen

in DJ-stijl

De SHL3210 levert goede prestaties voor kritische DJ's. De neodymium-drivers van 40 mm zorgen voor dynamische bas en de aanpasbare oorschelpen zijn 165° draaibaar - handig voor bij het DJ'en. De hoofdtelefoon heeft een vermogen van 2000 mW en produceert zelfs bij hoge volumes geen vervorming.

De perfecte luisterervaring

- Luister wat er gebeurt en luister naar uw hoofdtelefoon in DJ-stijl
- 2000 mW krachtig vermogen: geen vervorming zelfs bij een hoog volume
- Neodymium-luidsprekerdrivers van 40 mm voor een sterke bas
- Systeem met gesloten achterkant blokkeert omgevingsgeluid

Comfortabel voor langdurig gebruik

- Past op ieder hoofd dankzij draaibare oorschelpen en instelbare hoofdband
- Brede, lichtgewicht hoofdband met EVA-schuim voor aangename pasvorm
- Zachte kussens met doorsnede van 85 mm voor langer comfort

Praktisch en duurzaam

- 1,2 m kabel voor genieten van muziek onderweg
- Vervangbare oorschelpkapsjes om aan uw smaak aan te passen
- Getest met 8.000 kabelbuigingen voor gegarandeerde duurzaamheid
- De oorschelpen draaien 165° voor luisteren en extra flexibiliteit
- Plat opvouwbaar voor gemakkelijk opbergen onderweg

PHILIPS

Hoofdtelefoon met hoofdband
In DJ-stijl Zwart

Kenmerken

Hoofdtelefoon in DJ-stijl

U kunt de oorschelp aan twee kanten dragen, zodat u met één oor kunt luisteren

Instelbare oorschelpen en hoofdband

Past op ieder hoofd dankzij draaibare oorschelpen en instelbare hoofdband

Snoer van 1,2 m

Door de 1,2 m lange kabel kunnen beginnende DJ's hun set meenemen. Nu kunt u tracks mixen en feesten organiseren waar u maar wilt.

Duurzame kabel

Deze hoofdtelefoons zijn gemaakt voor stevigheid en prestatie en beloven geluidservaringen die u niet zullen teleurstellen. De kabelsystemen zijn ontwikkeld om sterk trekken en herhaald buigen te weerstaan – belastingen die verder gaan dan die van dagelijks gebruik. Om dit te garanderen, ondergaan alle kabelontwerpen een strenge test van 8.000 buigingen.

Oorschelpen draaien 165°

De oorschelpen van deze hoofdtelefoons zijn ontworpen met de professionele DJ in gedachten en kunnen elk 165° draaien – voor gemakkelijk luisteren met één oor tijdens het mixen van de tracks. De wartel kan ook goed gebruikt worden tijdens meer ongedwongen luisteren, als tijdelijk aandacht moet worden geschonken aan geluiden van buitenaf.

Plat opvouwbaar ontwerp



De hoofdtelefoon in DJ-stijl is gemaakt om u de beste ervaring onderweg te geven. De hoofdtelefoon kan worden opgevouwen voor perfect meenemen en gemakkelijk opbergen. Het slimme ontwerp en de zorgvuldige keuze van componenten, zoals de goedgebouwde scharnieren, zorgen ervoor dat de hoofdtelefoon met gemak gemanoeuvreerd kan worden. De SHL3100 kan plat worden opgevouwen, terwijl de hoogwaardigere SHL3200 en 3300 nog compacter kunnen worden opgevouwen.

2000 mW krachtig vermogen

Krachtig vermogen levert u hoogwaardige kwaliteit, ongeacht het volume, ongeacht de bron. Luister naar al uw muziek van MP3-spelers, smartphones,

homeaudioapparaten en mengpanelen. Zelfs bij hoge volumes of met een hoog audio-invoervermogen is het resultaat helder en vrij van vervormingen.

Neodymium-drivers van 40 mm



Neodymium-drivers zorgen voor een bijzondere frequentierespons die scherpe hoge tonen levert en een bas die moeiteloos wordt verlengd en gedefinieerd. De geluidsseparatie is ook opmerkelijk helder, waardoor u elke noot op precies het juiste moment hoort – voor een professionele noot om mixen te volgen of voor intens genieten van uw favorieten onderweg.

Brede, lichtgewicht hoofdband



Alles van deze hoofdtelefoons draait om comfort – van het ergonomische ontwerp tot de lichtgewicht constructie en het gebruik van superieure materialen. Zelfs bij langdurig gebruik laat het buitengewone comfort u maximaal genieten van uw muziek.

Zachte kussens met een doorsnede van 85 mm

Geniet van geweldig geluid waar u ook bent. De zachte kussens met een doorsnede van 85 mm zorgen voor een perfecte afdichting tussen uw oren en de omgeving en leveren zo een uitstekende geluidsisolatie en versterkte bastonen. Of u nu tracks mixt op een levendig feest of gewoon geniet van uw favoriete muziek tijdens het reizen, de oorschelpkussens zorgen ervoor dat u het beste haalt uit uw muziek.

SHL3210BK/00

Specificaties

Geluid

- Akoestisch systeem: gesloten
- Frequentiebereik: 18 - 22.000 Hz
- Impedantie: 32 ohm
- Magneettype: Neodymium
- Maximaal ingangsvermogen: 2000 mW
- Gevoeligheid: 107 dB
- Diameter van luidspreker: 40 mm

Connectiviteit

- Kabelaansluiting: aan één kant

Afmetingen van de verpakking

- EAN: 69 23410 72600 8
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 19,5 x 21 x 5,5 cm
- Brutowicht: 0,315 kg
- Nettogewicht: 0,203 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Dummy
- Gewicht van de verpakking: 0,112 kg
- Type schap: Dummy

Omdoos

- Brutowicht: 1,15 kg
- GTIN: 1 69 23410 72600 5
- Omdoos (L x B x H): 21,5 x 18,5 x 24 cm
- Nettogewicht: 0,609 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Gewicht van de verpakking: 0,541 kg

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 18 x 18,5 x 5 cm
- Gewicht: 0,203 kg



Publicatiedatum
2016-11-06

Versie: 2.1.5

12 NC: 8670 001 10165
EAN: 06 92341 07260 08

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com