



飞利浦  
耳机

40 毫米驱动器 / 封闭式后盖

DJ 监听式  
透气型耳垫  
紧凑可折叠

SHL3260DG



## 高重低音，清脆细腻

SHL3260 可为激情四射的 DJ 们提供非凡的性能。40 毫米钹制驱动器可提供动态低音，可更换耳罩可旋转 165°，便于监听。配备 2000 毫瓦功率，使耳机在高音量时也不会失真。

### 完美地聆听体验

- 40 毫米扬声器驱动器为您带来强劲的动态音效
- 2000 毫瓦高功率处理：即使是在高音量时也保证无失真
- 闭合式声学系统可带来卓越的隔音效果

### 轻便舒适，适合长时间使用

- 可调节的耳罩和头带，贴合任意头形
- 80 毫米直径柔软耳垫，长时间聆听仍倍感舒适


### 方便耐用

- 1.2 米长的线缆，非常适合户外使用
- 线缆经受过 12000 次弯折测试，确保耐用性
- 165° 耳罩旋转，方便监控，极其灵活
- 小巧折叠设计，具有可翻转耳塞

PHILIPS

## 产品亮点

### 1.2 米长的线缆



1.2 米长的线缆, 非常适合户外使用

### 2000 毫瓦高功率处理

无论是对于音量还是音源, 高功率处理都能提供高性能表现。即使是在高音量或高频输入功率下, 也可提供清晰、无失真的音乐。

### 40 毫米扬声器驱动器



40 毫米钹制扬声器驱动器提供卓越的清晰音质和震撼低音。

### 可调节的耳罩、头带



可调节的耳罩和头带, 始终舒适贴合头形, 您甚至感觉不到这些耳罩的存在。

### 紧凑型可折叠设计

SHL3260 可以折叠, 便于携带和存放, 可在外出时为您带来绝佳的体验。精巧设计配以精选组件 (包括耐用的铰链), 易于操控。

### 165° 耳塞旋转

专为激情四射的 DJ 设计, 每个耳塞耳机可旋转 165°, 便于混音时单耳监听。正常聆听时旋转功能也很有用, 如需要听到外界声音时。

### 透气型软耳垫



柔软耳垫, 改善透气性, 分散压力和热量, 令佩戴持久舒适。

### 线缆经受过 12000 次弯折测试

线缆经受过 12000 次弯折测试, 确保耐用性

## 规格

### 产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 15 x 18.5 x 4.5 厘米
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 5.9 x 7.3 x 1.8 英寸
- 重量: 0.17 千克
- 重量: 0.375 磅

### 外箱

- 外箱 (L x (宽 x 高): 24.3 x 21 x 23 厘米
- 外箱 (L x (宽 x 高): 9.6 x 8.3 x 9.1 英寸
- 净重: 0.51 千克
- 净重: 1.124 磅
- 总重: 1.15 千克
- 总重: 2.535 磅
- 自重: 0.64 千克
- 自重: 1.411 磅
- GTIN: 1 69 25970 70390 8
- 用户包装数量: 3

### 声音

- 原声系统: 已关闭
- 频率响应: 8 - 27,000 赫兹
- 阻抗: 32 欧姆
- 磁铁型: 钹制
- 最大输入功率: 2000 毫瓦
- 灵敏度: 106 dB
- 扬声器直径: 40 毫米
- 隔音膜: PET

### 连接

- 线缆长度: 1.2 米
- 线缆接口: 单边线缆
- 连接器: 3.5 毫米

### 包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 19.5 x 22.5 x 7.5 厘米
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 7.7 x 8.9 x 3.0 英寸
- 净重: 0.17 千克
- 净重: 0.375 磅
- 总重: 0.31 千克
- 总重: 0.683 磅
- 自重: 0.14 千克
- 自重: 0.309 磅
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体
- 货架摆放类型: 两种
- EAN: 69 25970 70390 1



发行日期 2016-10-16

版本: 1.0.3

12 NC: 8670 001 26232  
EAN: 69 25970 70390 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)