



飞利浦
带麦克风的耳机

32 毫米驱动单元 / 封闭式
贴耳式
柔软耳垫
平折设计



SHL4405BK

超轻，强劲音效。

抗重力耳机

非常轻便，超强震撼。纤薄的流线型飞利浦 Flite Ultralite 耳机设计便于移动时使用。可提供清晰音质，采用扁平折叠设计，特别便于携带。

纯净清晰

- 32 毫米高功率扬声器驱动器，实现清晰音质

流线型设计

- 通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣
- 精致金属表面
- 平折设计，便于携带
- 借助单边线缆，无缠绕，轻松享受音乐

更加舒适

- 柔软耳垫，长时间佩戴仍倍感舒适
- 轻便和纤薄设计

PHILIPS

带麦克风的耳机

32 毫米驱动单元 / 封闭式 贴耳式, 柔软耳垫, 平折设计

产品亮点

清晰音质



32 毫米高功率倾角驱动器, 可再现清晰通透的音效和深沉、饱满的低音效果。

免提通话



方便易用的遥控器, 只需轻按一下按钮, 便可以播放 / 暂停播放曲目和接听电话。

人体工程学耳垫



柔软耳垫和倾角驱动器, 长时间佩戴仍倍感舒适。

轻便舒适



轻便和纤薄设计, 确保外出时的极致舒适感。

简约时尚

纤薄设计的头带和椭圆形金属耳罩, 打造出众的丝般顺滑表面。

平折设计



平折设计, 便于携带。

单边线缆



借助单边线缆, 无缠绕, 轻松享受音乐

SHL4405BK/00

规格

声音

- 原声系统: 封闭式
- 隔音膜: Mylar 聚酯锥形
- 阻抗: 24 欧姆
- 磁铁型: 钕制
- 最大输入功率: 40 毫瓦
- 灵敏度: 103 分贝
- 单元直径: 32 毫米
- 音圈: 铜制
- 频率响应: 9 - 23 000 赫兹

连接

- 线缆长度: 1.2 米
- 接口: 3.5 毫米立体声
- 接口末端: 镀铬合金
- 线缆接口: 单面

外箱

- 总重: 1.12 千克
- GTIN: 1 69 25970 71140 8
- 外箱 (L x (宽 x 高): 22.5 x 21 x 23.5 厘米
- 净重: 0.468 千克
- 用户包装数量: 6
- 自重: 0.652 千克

包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 19.5 x 21 x 3.5 厘米
- EAN: 69 25970 71140 1
- 总重: 0.154 千克
- 净重: 0.078 千克
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 塑封包装
- 自重: 0.076 千克
- 货架摆放类型: 两种

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 14 x 17 x 3 厘米
- 重量: 0.078 千克



发行日期 2020-12-24

版本: 5.0.3

12 NC: 8670 001 38695
EAN: 69 25970 71140 1

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com