



Philips Flite  
Слушалки с микрофон

32 мм мембрани/затворен гръб

С наушници  
Меки наушници  
Плоско сгъване



SHL4405VWT

## Изключително леки. С впечатляващ звук.

Слушалки, на които земното притегляне не влияе

Невероятно леки, невъобразимо мощни. Тънки и изчистени, слушалките Philips Flite Ultralite са проектирани да работят в движение. Доставяйки ясен звук, те могат да се сгъват напълно, което ги прави идеални за лесно пренасяне.

### Чист звук

- Мощни 32 мм мембрани на високоговорителите за ясен звук

### Изчистен дизайн

- Дистанционно управление за повиквания и музика със свободни ръце
- Изискано метално покритие
- Плоско сгъване за лесно пренасяне
- Наслаждавайте се на музика без заплитане с едностранен кабел

### Истински комфорт

- Меки възглавнички за уши позволяват комфортна продължителна употреба
- Ултралек и супертънък дизайн

# PHILIPS

Слушалки с микрофон  
32 мм мембрани/затворен гръб С наушници, Меки наушници, Плоско съване

## Акценти

### Ясен звук



Мощни 32 мм наклонени мембрани възпроизвеждат чист, ясен звук и дълбоки, богати басы.

### Обаждания със свободни ръце



Лесното за използване дистанционно управление позволява да пускате/спирате на пауза записите и да отговаряте на повиквания само с едно натискане на бутон.

### Ергономични възглавнички



Меки възглавнички за уши и наклонени мембрани за идеални за комфортна продължителна употреба.

### Лекота и удобство



Ултралеки и супертънки за абсолютен комфорт в движение.

### Минимализъм и елегантност


Дизайнът с тънки линии на лентата за глава и металните овални наушници създават емблематична коприненогладка форма.

### Плоско съване



Плоско съване за лесно пренасяне.

### Едностранен кабел



Наслаждавайте се на музика без заплитане с едностранен кабел

SHL4405WT/00

## Спецификации

### Звук

- Акустична система: Затворена
- Диафрагма: Миларова куполна
- Импеданс: 24 ома
- Тип магнит: Неодимов
- Максимална входяща мощност: 40 mW
- Чувствителност: 103 dB
- Диаметър на високоговорителя: 32 мм
- Звукова намотка: Мед
- Честотен обхват: 9 - 23 000Hz

### Възможности за свързване

- Дължина на кабела: 1,2 м
- Съединител: 3,5 мм стерео
- Покритие на съединителя: Хромиран
- Кабелна връзка: едностранна

### Външен кашон

- Бруто тегло: 1,12 кг
- GTIN: 1 69 25970 71139 2
- Външен кашон (Л x Ш x В): 22,5 x 21 x 23,5 см
- Нето тегло: 0,468 кг
- Брой потребителски опаковки: 6
- Тегло на опаковката: 0,652 кг

### Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 19,5 x 21 x 3,5 см
- EAN: 69 25970 71139 5
- Бруто тегло: 0,154 кг
- Нето тегло: 0,078 кг
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Блистер
- Тегло на опаковката: 0,076 кг
- Начин на поставяне: И двете

### Размери на продукта

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 14 x 17 x 3 см
- Тегло: 0,078 кг



Дата на издаване  
2017-08-19

Версия: 5.0.3

12 NC: 8670 001 38696  
EAN: 69 25970 71139 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)