



Philips
Kopfhörer mit Bügel

Über-Ohr
Weiß



SHL4500WT



Dynamischer Bass, perfekter Sitz

Leichtes Kopfhörer-Design mit leistungsstarken 40 mm Neodym-Lautsprechern. Mit der automatischen Anpassung der Ohrmuscheln und dem äußerst atmungsaktiven, perforierten Polster ist er definitiv der beste Begleiter für unterwegs.

Das perfekte Hörerlebnis

- Akustisch abgestimmte 40 mm Neodymlautsprecher für einen leistungsstarken Bass
- Über-Ohr-Kopfhörer sorgen für exzellente Geräuschisolation

Komfortabel für lange Verwendung

- Automatische Anpassung der Ohrmuscheln an Ihre Kopfform
- Äußerst atmungsaktive, perforierte Polster zur Wärmeverteilung

Komfort

- Ein 1,2 m langes Kabel, ideal für den Gebrauch im Freien
- Weniger Kabelsalat dank einseitiger Kabelführung

PHILIPS

Besonderheiten

Akustisch abgestimmt




Aus den akustisch abgestimmten 40 mm Lautsprechern erwartet Sie ein ausgeglichener, detaillierter Sound. Bei der Entwicklung der Kopfhörer wurde im Sinne der bewährten Philips Soundqualität besonders auf die Wiedergabe eines klaren, detailreichen und dennoch natürlichen Sounds für ein mitreißendes Musikerlebnis geachtet.

Automatische Anpassung der Ohrmuscheln



Die automatische Anpassung der Ohrmuscheln der Philips Kopfhörer an Ihre Kopfform sorgt für ein individuelles, ergonomische Tragegefühl und großartigen Klang. Sie sind an Ihre Kopfform anpassbar, ohne Druck auszuüben.

Äußerst atmungsaktive Polster



Äußerst atmungsaktive, perforierte Polster zur Wärmeverteilung

Exzellente Geräuschisolation



Die geräuschisolierenden Über-Ohr-Polster schützen vor Umgebungslärm, wenn Sie Ihre Lieblingsmusik genießen. Die weichen Ohrpolster umschließen die Lautsprecher um Ihre Ohren und bieten exzellente Geräuschisolation. Das spezielle Design soll den Druck auf Ihre Ohren mindern, damit Sie den Über-Ohr-Kopfhörer über einen langen Zeitraum bequem tragen können.

Daten

Verpackungsmaße

- EAN: 69 23410 71791 4
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 19,5 x 21,5 x 8,5 cm
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 7,7 x 8,5 x 3,3 Zoll
- Bruttogewicht: 0,34 kg
- Bruttogewicht: 0,750 lb
- Nettogewicht: 0,18 kg
- Nettogewicht: 0,397 lb
- Eigengewicht: 0,353 lb
- Eigengewicht: 0,16 kg
- Regalaufstellung: Beides

Außenkarton

- GTIN: 1 69 23410 71791 1
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Bruttogewicht: 1,34 kg
- Bruttogewicht: 2,954 lb
- Außenkarton (L x B x H): 10,6 x 8,2 x 9,4 Zoll
- Außenkarton (L x B x H): 27 x 20,8 x 24 cm
- Nettogewicht: 0,54 kg
- Nettogewicht: 1,190 lb
- Eigengewicht: 1,764 lb
- Eigengewicht: 0,8 kg

Anschlüsse

- Kabelverbindung: einseitig
- Kabellänge: 1,2 m
- Anschlussausführung: verchromt

Ton

- Akustiksystem: Geschlossen
- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz
- Impedanz: 32 Ohm
- Magnettyp: Neodym
- Maximale Eingangsleistung: 100 mW
- Empfindlichkeit: 104 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 40 mm

Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T): 6,5 x 7,4 x 3,1 Zoll
- Abmessungen Produkt (B x H x T): 16,5 x 18,8 x 7,9 cm
- Gewicht: 0,179 kg
- Gewicht: 0,395 lb



Ausstellungsdatum
2014-02-16

Version: 6.3.6

12 NC: 8670 000 95112
EAN: 69 23410 71791 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com