



Philips
Наушники с оголовьем

Полноразмерные
Белый



SHL4500WT



Динамический бас, комфортная посадка

Благодаря легкой конструкции, мощным 40-мм излучателям с неодимовыми магнитами, автоматически регулируемым чашкам наушников и дышащим перфорированным амбушюрам, эта модель наушников станет вашим лучшим спутником для прослушивания музыки на улице.

Идеальное ощущение при прослушивании

- Акустически настроенные излучатели 40 мм с неодимовыми магнитами для мощного звучания басов
- Полноразмерная конструкция гарантирует превосходную звукоизоляцию

Комфорт при длительном прослушивании

- Автоматически регулируемые чашки позволяют отрегулировать наушники под вашу голову
- Дышащие перфорированные амбушюры минимизируют перегрев

Функции управления

- Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице
- Односторонний кабель меньше спутывается

PHILIPS

Основные особенности

Акустическая настройка




Погрузитесь в детальное, сбалансированное звучание благодаря акустически настроенным 40-миллиметровым излучателям. Благодаря опыту создания идеального звука Philips ваши наушники с высочайшей точностью воспроизводят естественное звучание музыки для подлинного наслаждения любимыми композициями.

Автоматически регулируемые чашки



Автоматически регулируемые чашки наушников Philips отличаются эргономичной, подстраиваемой конструкцией и хорошей изоляцией звука. Чашки сами подстраиваются под форму вашей головы и не создают излишнего давления.

Дышащие амбушюры



Дышащие перфорированные амбушюры минимизируют перегрев

Эффективная звукоизоляция



Наслаждайтесь любимой музыкой без городского шума с наушниками со звукоизолирующими амбушюрами. Благодаря мягкому покрытию амбушюр наушники плотно прилегают к уху, обеспечивая идеальную звукоизоляцию. Накладные наушники уменьшают давление на уши и обеспечивают подлинный комфорт на протяжении долгих часов.

Характеристики

Размеры упаковки

- EAN: 69 23410 71791 4
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19,5 x 21,5 x 8,5 см
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 7,7 x 8,5 x 3,3 дюйма
- Вес брутто: 0,34 кг
- Вес брутто: 0,750 фунта
- Вес нетто: 0,18 кг
- Вес нетто: 0,397 фунта
- Вес упаковки: 0,353 фунта
- Вес упаковки: 0,16 кг
- Тип размещения на полке: Оба

Внешняя упаковка

- GTIN: 1 69 23410 71791 1
- Количество потребительских упаковок: 3
- Вес брутто: 1,34 кг
- Вес брутто: 2,954 фунта
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 10,6 x 8,2 x 9,4 дюйма
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 27 x 20,8 x 24 см
- Вес нетто: 0,54 кг
- Вес нетто: 1,190 фунта
- Вес упаковки: 1,764 фунта
- Вес упаковки: 0,8 кг

Подключения

- Подключение кабеля: одностороннее
- Длина кабеля: 1,2 м
- Покрытие разъема: Хромированный

Звук

- Акустическая система: Закрытая
- Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
- Сопротивление: 32 Ом
- Тип магнита: Неодимовый
- Максимальная входная мощность: 100 мВт
- Чувствительность: 104 дБ
- Диаметр излучателя: 40 мм

Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 6,5 x 7,4 x 3,1 дюйма
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 16,5 x 18,8 x 7,9 см
- Вес: 0,179 кг
- Вес: 0,395 фунта



Дата выпуска 2013-12-17

Версия: 6.3.6

12 NC: 8670 000 95112
EAN: 69 23410 71791 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com