



Philips Flite
Kopfhörer mit Mikrofon

32-mm-Treiber/geschlossen

Over-Ear
Weiche Ohrpolster
Faltsystem für kompakte
Aufbewahrung



SHL4805DC

Ultraleicht. Großartiger Klang.

Der Schwerkraft trotzende Kopfhörer

Wir präsentieren unsere Philips Flite Everlite-Kopfhörer, die Schlichtheit und exklusives Metalldesign vereinen. Sie sind für glasklaren Klang und eine einfache, alltägliche Verwendung entwickelt und können, wenn nötig, auch kompakt oder flach zusammengeklappt werden.

Langanhaltender Komfort

- Superschlankes Design
- Weiche Ohrpolster für dauerhaften Tragekomfort

Handliches Design

- Flach und kompakt faltbar für einfachen Transport
- Fernbedienung für Anrufe mit Freisprechfunktion und Musik
- Genießen Sie Musik ohne Kabelsalat mit einem flachen Kabeldesign
- Edles Metalldesign


Reinster Sound

- Leistungsstarke 32-mm-Lautsprechertreiber für klaren Sound
- Over-Ear-Design reduziert Umgebungsgeräusche.

PHILIPS

Besonderheiten

Klarer Klang




Leistungsstarke 32 mm angewinkelte Treiber bieten kristallklaren Sound und tiefe, satte Bässe.

Anrufe über Freisprechfunktion



Mit der benutzerfreundlichen Fernbedienung können Sie Titel wiedergeben/anhalten und mit einem einfachen Tastendruck Anrufe beantworten.

Kein Kabelwirrwarr




Ein flaches Kabel verhindert Kabelsalat bei Ihren Kopfhörern, während die Zugentlastung für zusätzliche Widerstandsfähigkeit sorgt.

Faltsystem für kompakte Aufbewahrung



Flach und kompakt faltbar für einfachen Transport.

Leicht und komfortabel



Superschlankes Design für umfassenden Komfort unterwegs.

Minimal und schlank



Das schlanke Design des Bügels und die oval geformten Ohrmuscheln in Metallic-Optik sorgen für eine einzigartig angenehme Passform.

Ergonomisch geformte Polster



Die weichen Ohrpolster und angewinkelten Treiber sind ideal für dauerhaften Tragekomfort.

Over-Ear-Design

Over-Ear-Design reduziert Umgebungsgeräusche.

Daten

Ton

- Akustiksystem: Geschlossen
- Membran: Mylar Dome
- Magnettyp: Neodym
- Impedanz: 32 Ohm
- Schwingspule: Kupfer
- Maximale Eingangsleistung: 40 mW
- Empfindlichkeit: 103 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 32 mm
- Frequenzgang: 9 - 24.000 Hz

Design

- Farbe: Schwarz

Anschlüsse

- Kabelverbindung: Doppelseitig
- Kabellänge: 1,2 m
- Anschluss: 3,5 mm Stereo
- Anschlussausführung: Verchromt



Ausstellungsdatum
2017-08-11

Version: 10.0.4

12 NC: 8670 001 35928
EAN: 69 25970 71025 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com