



Philips Flite  
带麦克风的耳机

32 毫米驱动器 / 封闭式  
耳罩式  
柔软耳垫  
紧凑可折叠



SHL4805DC

## 超轻，强劲音效。

### 抗重力耳机

隆重推介以简约设计搭配精细金属表面的飞利浦 Flite Everlite 耳机。音效清晰，全天使用也倍感舒适，必要时还可以紧凑折叠或平折。

#### 流线型设计

- 平折和紧凑折叠，便于携带
- 通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣
- 扁平线缆设计，无缠绕，轻松享受音乐
- 精致金属表面

#### 纯净清晰

- 32 毫米高功率扬声器驱动器，实现清晰音质
- 耳罩式设计可降低环境噪音

#### 更加舒适

- 超轻便和超薄设计
- 柔软耳垫，长时间佩戴仍倍感舒适

PHILIPS

带麦克风的耳机

32 毫米驱动器 / 封闭式 耳罩式, 柔软耳垫, 紧凑可折叠

SHL4805DC/00

## 产品亮点

### 清晰音质




32 毫米高功率倾角驱动器, 可再现清晰通透的音效和深沉、饱满的低音效果。

### 免提通话



方便易用的遥控器, 只需轻按一下按钮, 便可以播放 / 暂停播放曲目和接听电话。

### 无缠绕电缆




扁平线缆让耳机保持无缠绕, 而增加的减压口则可确保线缆的耐用性。

### 紧凑可折叠



平折和紧凑折叠, 便于携带。

### 轻便舒适



超轻便和超薄设计, 确保外出时的极致舒适感。

### 简约时尚



超薄设计的头带和椭圆形金属耳罩, 打造独特的丝般顺滑表面。

### 人体工程学耳垫



柔软耳垫和倾角驱动器, 长时间佩戴仍倍感舒适。

### 耳罩式设计

耳罩式设计可降低环境噪音

## 带麦克风的耳机

32 毫米驱动器 / 封闭式 耳罩式, 柔软耳垫, 紧凑可折叠

SHL4805DC/00

# 规格

### 声音

- 原声系统: 封闭式
- 单元直径: 32 毫米
- 隔音膜: Mylar 聚酯锥形
- 阻抗: 32 欧姆
- 磁铁型: 钕制
- 音圈: 铜制
- 频率响应: 9 - 24 · 000 赫兹
- 最大输入功率: 40 毫瓦
- 灵敏度: 103 分贝

### 连接

- 线缆接口: 双面
- 线缆长度: 1.2 米
- 连接口: 3.5 毫米立体声耳机
- 接口末端: 镀铬合金

### 设计

- 颜色: 暗夜黑



发行日期 2024-03-12

版本: 10.0.4

EAN: 69 25970 71025 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)