



Philips Flite  
Слушалки с микрофон

32 мм мембрани/затворен гръб

С наушници върху цялото ухо  
Меки наушници  
Компактно сгъване



SHL4805RG

## Изключително леки. С впечатляващ звук.

Слушалки, на които земното притегляне не влияе

Представяме ви слушалките Philips Flite Everlite, при които опростеният дизайн се съчетава с изисканото покритие с метален нюанс. Създадени, за да ви предоставят ясен звук и лесна употреба през целия ден, те също така могат да се сгъват до компактно или плоско състояние, когато е необходимо.

### Истински комфорт

- Ултралек и супертънък дизайн
- Меки възглавнички за уши позволяват комфортна продължителна употреба

### Изчистен дизайн

- Плоско и компактно сгъване за лесно пренасяне
- Дистанционно управление за повиквания и музика със свободни ръце
- Насладете се на музика без оплитане с дизайн с плосък кабел
- Изискано метално покритие

### Чист звук

- Мощни 32 мм мембрани на високоговорителите за ясен звук
- Конструкцията, която обхваща цялото ухо, намалява околния шум

**PHILIPS**

Слушалки с микрофон  
32 мм мембрани/затворен гръб С наушници върху цялото ухо, Меки наушници, Компактно сгъване

SHL4805RG/00


## Акценти

### Ясен звук



Мощни 32 мм наклонени мембрани възпроизвеждат чист, ясен звук и дълбоки, богати басы.

### Компактно сгъване




Плоско и компактно сгъване за лесно пренасяне.

### Ергономични възглавнички



Меки възглавнички за уши и наклонени мембрани за идеални за комфортна продължителна употреба.

### Обаждания със свободни ръце



Лесното за използване дистанционно управление позволява да пускате/спирате на пауза записите и да отговаряте на повиквания само с едно натискане на бутон.

### Лекота и удобство



Ултралек и супертънки за абсолютен комфорт в движение.

### Конструкция, която обхваща цялото ухо

Конструкцията, която обхваща цялото ухо, намалява околния шум

### Кабел без заплитане



Плосък кабел предпазва от оплитане слушалките ви, докато допълнителен предпазител от опъване осигурява здравината на кабела.

### Минимализъм и елегантност



Дизайнът с тънки линии на лентата за глава и металните овални наушници създават емблематична коприненогладка форма.

Слушалки с микрофон  
32 мм мембрани/затворен гръб С наушници върху цялото ухо, Меки наушници, Компактно съгване

SHL4805RG/00

## Спецификации

### Звук

- Акустична система: Затворена
- Диафрагма: Миларова куполна
- Тип магнит: Неодимов
- Импеданс: 32 ома
- Звукова намотка: Мед
- Максимална входяща мощност: 40 mW
- Чувствителност: 103 dB
- Диаметър на високоговорителя: 32 мм
- Честотен обхват: 9 – 24 000 Hz

### Дизайн

- Цвят: Перлено бяло и розово злато
- Начин на носене: Лента за главата

### Възможности за свързване

- Кабелна връзка: Двустранно
- Дължина на кабела: 1,2 м
- Съединител: 3,5 мм стерео
- Покритие на съединителя: Хромиран



Дата на издаване  
2017-08-19

Версия: 10.0.4

12 NC: 8670 001 35655  
EAN: 69 25970 71020 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без  
предупреждение. Търговските марки са собственост  
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си  
притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)