




Philips Flite
Audífonos con micrófono

cerrados atrás, controladores de
32 mm

Supraurales
Almohadillas suaves
Plegado compacto



SHL4805RG

Ultralivianos. Gran sonido.

Audífonos que desafían las leyes de la gravedad

Presentamos los audífonos Philips Flite Everlite: la máxima expresión de la simplicidad, con un elegante acabado metálico. Ya que están creados para brindar un sonido nítido y comodidad de uso durante todo el día, se pliegan completamente y de forma compacta.

Comodidad real

- Diseño ultraligero y supercompacto
- Almohadillas suaves para una comodidad duradera

Diseño optimizado

- Plegado compacto y plano para un transporte sencillo
- Control remoto para llamadas manos libres y música
- Disfruta de la música sin enredos con un diseño de cable plano
- Elegante acabado metálico

Nitidez pura

- Controlador de altavoz de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido
- Diseño supraaural para reducir el ruido ambiental

PHILIPS

Audífonos con micrófono
cerrados atrás, controladores de 32 mm Supraurales, Almohadillas suaves, Plegado compacto

SHL4805RG/00


Destacados

Sonido nítido



Controladores inclinados de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido con bajos ricos y profundos.

Llamadas con manos libres




El control remoto fácil de usar te permite reproducir o detener canciones y responder llamadas con solo pulsar un botón.

Cables sin enredos



El cable plano evita que se produzcan enredos, mientras que el sistema antitensión agregado garantiza la durabilidad.

Plegado compacto



Plegado compacto y plano para un transporte sencillo.

Ligeros y cómodos



Diseño ultraligero y supercompacto para una total comodidad en cualquier lugar.

Minimalistas y elegantes



El diseño plano de la banda de sujeción y los audífonos ovalados metalizados crean una forma suave e icónica.

Almohadillas ergonómicas



Almohadillas suaves y controladores inclinados ideales para una comodidad duradera.

Diseño supraaural

Diseño supraaural para reducir el ruido ambiental

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Diafragma: cúpula mylar
- Tipo de imán: Neodimio
- Impedancia: 32 ohmios
- Bobina móvil: Cobre
- Entrada máxima de potencia: 40 mW
- Sensibilidad: 103 dB
- Diámetro del altavoz: 32 mm
- Respuesta de frecuencia: 9 - 24.000 Hz

Diseño

- Color: Blanco perla y oro rosa
- Diseño: Banda sujetadora

Conectividad

- Conexión del cable: Doble cara
- Longitud del cable: 1,2 m
- Conector: 3,5 mm estéreo
- Acabado del conector: Cromado



Fecha de publicación
2017-08-31

Versión: 10.0.4

12 NC: 8670 001 35655
EAN: 69 25970 71020 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de
Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com