



Philips Flite
带麦克风的耳机

32 毫米驱动器 / 封闭式

耳罩式
柔软耳垫
紧凑可折叠



SHL4805RG

超轻，强劲音效。

抗重力耳机

隆重推介以简约设计搭配精细金属表面的飞利浦 Flite Everlite 耳机。音效清晰，全天使用也倍感舒适，必要时还可以紧凑折叠或平折。

流线型设计

- 平折和紧凑折叠，便于携带
- 通过遥控器享受免提通话和音乐的乐趣
- 扁平线缆设计，无缠绕，轻松享受音乐
- 精致金属表面

纯净清晰

- 32 毫米高功率扬声器驱动器，实现清晰音质
- 耳罩式设计可降低环境噪音

更加舒适

- 超轻便和超薄设计
- 柔软耳垫，长时间佩戴仍倍感舒适

PHILIPS

带麦克风的耳机
32 毫米驱动器 / 封闭式耳罩式, 柔软耳垫, 紧凑可折叠

SHL4805RG/00


产品亮点

清晰音质



32 毫米高功率倾角驱动器, 可再现清晰通透的音效和深沉、饱满的低音效果。

免提通话



方便易用的遥控器, 只需轻按一下按钮, 便可以播放 / 暂停播放曲目和接听电话。

无缠绕电缆



扁平线缆让耳机保持无缠绕, 而增加的减压口则可确保线缆的耐用性。

紧凑可折叠



平折和紧凑折叠, 便于携带。

轻便舒适



超轻便和超薄设计, 确保外出时的极致舒适感。

简约时尚



超薄设计的头带和椭圆形金属耳罩, 打造独特的丝般顺滑表面。

人体工程学耳垫



柔软耳垫和倾角驱动器, 长时间佩戴仍倍感舒适。

耳罩式设计

耳罩式设计可降低环境噪音

带麦克风的耳机

32 毫米驱动器 / 封闭式 耳罩式, 柔软耳垫, 紧凑可折叠

SHL4805RG/00

规格

声音

- 原声系统: 封闭式
- 单元直径: 32 毫米
- 隔音膜: Mylar 聚酯锥形
- 阻抗: 32 欧姆
- 磁铁型: 钕制
- 音圈: 铜制
- 频率响应: 9 - 24 · 000 赫兹
- 最大输入功率: 40 毫瓦
- 灵敏度: 103 分贝

连接

- 线缆接口: 双面
- 线缆长度: 1.2 米
- 接口: 3.5 毫米立体声耳机
- 接口末端: 镀铬合金

设计

- 颜色: 珍珠白和玫瑰金
- 配戴方式: 头带



发行日期 2024-03-12

版本: 10.0.4

EAN: 69 25970 71020 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com