



Philips Flite
帶咪高風耳筒

32 毫米驅動器 / 密閉型

頭戴式
柔軟耳墊
超薄摺疊設計



SHL4805RG

超輕巧，但音效強勁。

抗重力耳機

Philips Flite Everlite 耳機將簡約與精細金屬飾面集於一身，為您打造清晰音效並方便整天使用，需要時更可將耳機折疊成小巧或扁平形狀。

真正舒適

- 非常輕巧，更設有超纖薄設計
- 柔軟的耳墊維持長戴舒適

簡約設計

- 超薄小巧的摺疊設計方便攜帶
- 遙控方便進行免提通話和控制音樂播放
- 扁平耳機線設計讓您安心享受音樂，無需擔心雜亂的耳機線
- 精密金屬加工

純然清晰

- 功率強大的 32 毫米揚聲器驅動器帶來清晰的聲音
- 蓋耳式設計減少環境噪音

PHILIPS

帶咪高風耳筒

32 毫米驅動器 / 密閉型 頭戴式, 柔軟耳墊, 超薄摺疊設計

SHL4805RG/00


產品特點

清晰音質



功率強大的 32 毫米傾斜驅動器重現呈現清晰、清脆的聲音，讓您享受深沉、豐富的低音音色。

超薄摺疊設計




超薄小巧的摺疊設計方便攜帶。

人體工學設計耳墊



柔軟的耳墊和傾斜的耳機驅動器，就算長時間佩戴亦同樣舒適。

免提通話



使用簡便的遙控器讓您可以透過簡單的按鈕來播放 / 暫停曲目並接聽來電。

輕巧舒適



非常輕巧，加上超纖薄設計，讓出門使用時更舒適。

蓋耳式設計

蓋耳式設計減少環境噪音

抗纏繞電線



扁平耳機線設計讓您無需擔心雜亂的耳機線，同時增加韌度，確保耳機線持久耐用。

小巧，時尚



頭帶和金屬橢圓形耳罩的纖薄設計配搭流線型外觀，讓耳機更具代表性。

帶咪高風耳筒

32 毫米驅動器 / 密閉型 頭戴式, 柔軟耳墊, 超薄摺疊設計

SHL4805RG/00

規格

聲音

- 音響系統: 關閉
- 振動膜: 聚酯薄膜
- 磁鐵類型: 鈹
- 阻抗: 32 Ohm
- 音圈: 銅
- 最大輸入電量: 40 兆瓦
- 敏感度: 103 dB
- 喇叭直徑: 32 毫米
- 頻率響應: 9 - 24 000 Hz

設計

- 顏色: 珍珠白和玫瑰金
- 配戴方式: 頭帶

連接

- 接線方式: 兩面均可
- 纜線長度: 1.2 米
- 連接器: 3.5mm 立體聲
- 連接器設備: 鍍鉻



出版日期 2017-09-05

版本: 10.0.4

12 NC: 8670 001 35655
EAN: 69 25970 71020 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com