


Philips
Наушники

32-мм излучатели, закрытая конструкция

Накладные
Легкое оголовье
Компактно складываются



SHL5100BL

Чистый звук

легкая конструкция

CitiScape Strada — это впечатляющий дизайн, созданный на основе инновационных технологий и актуальных тенденций экспериментальной городской моды. Изящные и легкие наушники для современных жителей мегаполисов обеспечивают четкий звук, а стильное оголовье с тканевой отделкой гарантирует комфорт.

Музыка на ходу с эффектом полного погружения

- Высокомощные 32-мм излучатели обеспечивают чистое звучание
- Открытая акустическая конструкция для естественного звучания

Превосходный комфорт

- Легкое и тонкое оголовье для исключительного комфорта

Созданы поражать

- Яркий дизайн оголовья с тканевой отделкой

PHILIPS

Наушники

32-мм излучатели, закрытая конструкция Накладные, Легкое оголовье, Компактно складываются

Особенности

Высокомощные 32-мм излучатели



Высокомощные 32-мм излучатели обеспечивают кристально чистое и естественное звучание. Наслаждайтесь мельчайшими акустическими нюансами любимых мелодий в любом месте и в любое время!

Оголовье с тканевой отделкой



Дизайн оголовья с мягкой тканевой отделкой CitiScape Strada навеян дизайном модных кедров с яркой шнуровкой. Наслаждайтесь любимой музыкой с комфортом благодаря удобному и стильному оголовью наушников.

Легкое и тонкое оголовье



Легкое и тонкое оголовье CitiScape обеспечивает исключительный комфорт, а его металлическая конструкция гарантирует прочность и надежность.

Открытая акустическая конструкция



Благодаря открытой акустической конструкции вы можете наслаждаться естественным звучанием и одновременно следить за окружающей обстановкой, не прерывая прослушивания!

SHL5100BL/00

Характеристики

Звук

- Акустическая система: открытый
- Тип магнита: Неодимовый
- Звуковая катушка: ССАВ
- Диафрагма: Майларовый купол
- Диапазон частот: 19—21 500 Гц
- Сопротивление: 32 Ом
- Максимальная входная мощность: 32 мВт
- Чувствительность: 104 дБ
- Диаметр излучателя: 32 мм
- Тип: Динамический

Подключения

- Подключение кабеля: Параллельное, симметричное
- Длина кабеля: 1,2 м
- Разъем: 3,5 мм стерео
- Покрытие разъема: Позолоченный, 24 к
- Тип кабеля: Бескислородная медь (OFC)

Размеры упаковки

- EAN: 69 23410 72240 6
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 17 x 22,5 x 3,5 см
- Вес брутто: 0,13 кг
- Вес нетто: 0,065 кг
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Макетная
- Вес упаковки: 0,065 кг
- Тип размещения на полке: Макетная

Внешняя упаковка

- Вес брутто: 0,53 кг
- GTIN: 1 69 23410 72240 3
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 19 x 12,5 x 24 см
- Вес нетто: 0,195 кг
- Количество потребительских упаковок: 3
- Вес упаковки: 0,335 кг

Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 14,5 x 17 x 3 см
- Вес: 0,065 кг



Дата выпуска 2015-01-28

Версия: 5.0.10

12 NC: 8670 001 05306
EAN: 06 92341 07224 06

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com