



フィリップス
ヘッドフォン

40mm ドライバー／密閉型
オンイヤ
ドーナツ型ソフトクッション

SHL5300BK



深みのある低音

を届ける優れたノイズ遮断効果

常に新しいものを求める人たちの心を動かす CitiScape Fixie は、画期的なデザインと快適なスタイルを融合。モノグラムのディテールでクールなスポーツスタイルを演出しながら、密閉型音響構造と高品質のドライバーで優れたノイズ遮断効果を発揮し、豊かな低音を届けるヘッドフォンです。

移動中でも完全に没入感のあるサウンド

- 深みのある豊かな低音を実現する 40mm の高品質ネオジウムドライバー
- 優れた低音とノイズ遮断を実現する密閉型の音響設計
- 耳にフィットして音を密閉するプレチルトイヤースhell

快適な装着感

- 長時間快適に使用できる柔軟性に優れた金属製アーム設計
- 快適性をさらに向上するオンイヤソフトクッション

度肝を抜くデザイン

- 柔らかい素材を使ったスタイリッシュなエンボス加工のヘッドバンド

PHILIPS

特長

40mm の高品質ネオジウムドライバー



40mm の高品質ネオジウムドライバーが、広い周波数帯域で、明晰で深みのある豊かな低音を再現します。

密閉型の音響設計



街の騒音がざわめきに変わります。密閉型オンイヤー設計により、細部にわたるサウンドアイソレーションが可能になりました。深みのあるダイナミックな低音とともに、音楽を細部まで楽しみいただけます。

柔軟性に優れた金属製アーム設計



自転車の配線にヒントを得て、軽量ながらも丈夫な金属ワイヤでイヤースhellとヘッドフォン

を接続した設計により、快適な装着感を長時間キープできます。

オンイヤーソフトクッション



オンイヤーソフトクッションが耳の形に心地良くフィットするため、頭の形状を問わず、最適なフィット感を得ることができます。装着しているのを忘れるほど快適なフィット感で、好きな音楽を長時間にわたって存分にお楽しみいただけます。

正確な傾斜を持つイヤースhell

プレチルトイヤースhellが耳の形に自然にフィットして音を閉じ込めるため、好きな音楽を存分にお楽しみいただけます。

エンボス加工されたスタイリッシュなヘッドバンド



上品なモノグラムデザインにヒントを得た CitiScape Fixie ヘッドフォンは、画期的なエンボス加工が際立つファッショナブルなデザイン。快適性を備えた大胆なスタイルでお出かけできます。

仕様

サウンド

- 音響システム: 密閉型
- 磁気タイプ: ネオジウム
- ボイスコイル: CCAW
- ダイヤフラム: マイラードーム
- 周波数特性: 18 ~ 21,600 Hz
- インピーダンス: 32 Ω
- 最大入力: 40 mW
- 感度: 102 dB
- スピーカー直径: 40 mm
- 種類: ダイナミック

接続性

- ケーブル接続: 両側、Y 字型
- ケーブル長: 1.2 m
- コネクタ: 3.5 mm ステレオ
- コネクタの仕上げ: 24 金メッキ
- ケーブルの種類: OFC

パッケージ寸法

- EAN: 87 12581 69964 2
- 梱包サイズ (W x H x D): 17 x 20 x 7.5 cm
- 総重量: 0.2115 kg
- 本体重量: 0.0945 kg
- パッケージ内製品数: 1
- パッケージ種類: ダミー
- 風袋重量: 0.117 kg
- シェルフへの取り付けタイプ: ダミー

外箱

- 総重量: 0.84 kg
- GTIN: 1 87 12581 69964 9
- Outer carton (L x W x H): 25 x 19 x 24 cm
- 本体重量: 0.2835 kg
- 販売用パッケージ数: 3
- 風袋重量: 0.5565 kg

製品寸法

- 製品のサイズ (W x H x D): 14.7 x 18 x 6.5 cm
- 重量: 0.0945 kg



発行日 2015-06-04

バージョン: 4.0.7

12 NC: 8670 001 07578
EAN: 87 12581 69964 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com

** 利用できる機能は携帯電話の互換性によって異なります。