



Philips  
Mikrofonlu kulaklık

40 mm sürücülü/arkası kapalı  
Kulak üstü  
Donut şekilli yumuşak yastıklar



SHL5305BK



## Zengin bas

ve harika gürültü yalıtımı

Hipster modasından ilham alan CitiScape Fixie, yenilikçi tasarımı şehirli tarzla buluşturuyor. Harf desenli ayrıntılarıyla öne çıkan bu kulaklık, kapalı akustik sistemi ve yüksek kaliteli sürücüleriyle zengin baslar ve mükemmel ses yalıtımı sunar.

### Hareket halindeyken derin ses etkisi

- Derin ve zengin baslar için 40 mm yüksek kaliteli neodimyum sürücüler
- Daha kaliteli baslar ve ses yalıtımı için kapalı akustik tasarım
- Eğimli kulaklık modülleri her kulağa uyarak mükemmel ses yalıtımı sağlar

### En büyük rahatlık

- Uzun süreli konfor için esnek metal kol tasarımı
- Ekstra konfor için kulak üstü yumuşak yastıklar

### Rahatlık için tasarım

- Dahili mikrofon ile müzik - telefon aramaları arasında geçiş yapın

### Etkileyici tasarım

- Yumuşak malzemeden üretilen şık kabartmalı baş bandı

# PHILIPS

Mikrofonlu kulaklık  
40 mm sürücülü/arkası kapalı Kulak üstü, Donut şekilli yumuşak yastıklar


## Özellikler

### 40 mm kaliteli neodimyum sürücü



Yüksek kaliteli 40 mm neodimyum sürücüler kristal netliğindeki derin ve zengin basların eşlik ettiği geniş bir frekans aralığı üretir.

### Dahili mikrofon



CitiScape kulaklıklarınızın dahili mikrofonu müzik dinleme - telefon aramalarını yanıtlama işlevleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar. Artık bir yandan müziğinizin keyfini çıkarırken sizin için önemli kişilerle bağlantı halinde olmak çok kolay.

### Kapalı akustik tasarım



Şehrin heyecanına ortak olurken gürültüyü dışarıda bırakın. Kapalı akustik kulak üstü tasarımı her ses ayrıntısı yalıtılır, böylece daha iyi müzik ayrıntılarının yanı sıra genişletilmiş ve dinamik basın tadını çıkarmanıza olanak tanır.

### Esnek metal kol tasarımı



Kulaklık modülleri ve baş bandını bağlayan hafif ancak dayanıklı metal teller bisiklet tellerinden ilham almıştır ve uzun süreli kullanım rahatlığı sağlar.

### Kulak üstü yumuşak yastıklar



Kulak üstü yastıklar, kafanızın şekli nasıl olursa olsun mümkün olan en iyi uyum için kulaklarınızın kıvrımlarını rahat bir şekilde sarar. Dilediğiniz kadar müzik dinleyin; o kadar rahatlırlar ki onları taktığınızı bile unutabilirsiniz!

### Hassas eğimli kulaklık modülleri

Eğimli kulaklık modülleri kulağınızın doğal açısına mükemmel uyum sağlayarak müziğin tadını çıkarmanız için mükemmel ses yalıtımı sağlar.

### Şık kabartmalı baş bandı



Şık monogram markalamadan esinlenen CitiScape Fixie'nin baş bandı, yenilikçi kabartmasıyla farklı ve şiktir. Rahatlığı ve göz alıcı tarzıyla öne çıkar.

SHL5305BK/00

## Teknik Özellikler

### Ses

- Akustik sistem: Kapalı
- Miknatıs tipi: Neodimyum
- Ses bobini: CCAW
- Diyafram: Mylar dome
- Frekans tepkisi: 18 - 21.600 Hz
- Empedans: 32 Ohm
- Maksimum güç girişi: 40 mW
- Hassasiyet: 102 dB
- Hoparlör çapı: 40 mm
- Tip: Dinamik

### Bağlantı

- Kablo Bağlantısı: İki paralel, simetrik
- Kablo uzunluğu: 1,2 m
- Konektör: 3,5 mm stereo
- Konektör kaplaması: 24k Altın kaplama
- Kablo tipi: OFC
- Aşağıdakilerle uyumludur:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony Ericsson

### Ambalaj boyutları

- EAN: 69 23410 72251 2
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 17 x 20 x 7,5 cm
- Brüt ağırlık: 0,2115 kg
- Net ağırlık: 0,0945 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Sahte
- Dara ağırlığı: 0,117 kg
- Raf yerleşimi tipi: Sahte

### Dış Karton

- Brüt ağırlık: 0,84 kg
- GTIN: 1 69 23410 72251 9
- Dış karton (L x G x Y): 25 x 19 x 24 cm
- Net ağırlık: 0,2835 kg
- Ambalaj sayısı: 3
- Dara ağırlığı: 0,5565 kg

### Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 14,7 x 18 x 6,5 cm
- Ağırlık: 0,0945 kg



Yayın tarihi 2015-03-19

Sürüm: 5.0.7

12 NC: 8670 001 05437  
EAN: 06 92341 07225 12

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)