



フィリップス
ヘッドバンド型ヘッド
フォン

- ・ オンイヤー
- ・ 黒

SHL5500



音楽のために

音を持ち歩く

このヘッドフォンはどこにでも音楽を持ち歩いて楽しめるように設計されています。超ソフトなクッションと軽量ヘッドバンドで長時間の使用でも快適です。また、優れた音質でお気に入りの音楽を楽しめます。

着けているのを忘れるくらい快適な装着感

- ・ 超ソフトな低反発フォームクッションで快適にフィット
- ・ 軽量ヘッドバンドで快適、耐久性も向上
- ・ 頭に柔らかくフィットする、弾力性のあるスチール製ヘッドバンド

音楽のために

- ・ 40mm スピーカードライバーで、クリアかつ深みのある低音を実現
- ・ 周囲の騒音を低減

音を持ち歩く

- ・ フラットな状態に折りたたみでき、収納や携帯も便利
- ・ 絡みにくい滑らかなコード
- ・ 屋外での使用に理想的な 1.2m ケーブル

PHILIPS

仕様

サウンド

- 音響システム: オープン
- 磁気タイプ: ネオジウム
- ボイスコイル: CCAW
- ダイアフラム: マイラードーム
- 周波数特性: 10 ~ 28,000 Hz
- インピーダンス: 32 Ω
- 最大入力: 50 mW
- 感度: 106 dB
- スピーカー直径: 40 mm
- 種類: ダイナミック

接続性

- ケーブル接続: 両側、Y 字型
- ケーブル長: 1.2 m
- コネクター: 3.5 mm ステレオ
- コネクターの仕上げ: 24 金メッキ
- ケーブルの種類: OFC

パッケージ寸法

- パッケージ内製品数: 1
- パッケージ種類: ボックス
- EAN: 69 23410 70492 1
- 梱包サイズ (W x H x D): 19.7 x 21.7 x 8 cm
- 総重量: 0.457 kg
- 本体重量: 0.167 kg
- 風袋重量: 0.29 kg

外箱

- EAN: 87 12581 55728 7
- 販売用パッケージ数: 3
- 総重量: 1.6 kg
- Outer carton (L x W x H): 26.5 x 22 x 24.5 cm
- 本体重量: 0.501 kg
- 風袋重量: 1.099 kg

特長

ソフトな低反発フォームクッション



超ソフトな低反発フォームクッションが耳の形にぴったりフィットするため、着けているのを忘れるくらい快適な装着感を得られます。

40mm スピーカードライバー



40mm スピーカードライバーで、クリアかつ深みのある優れた低音を実現

フラットに折りたたみ可能



フラットな状態に折りたたみでき、収納や携帯も便利

フラットケーブル



絡みにくい滑らかなコード



発行日 2013-06-12

バージョン: 3.3.9

12 NC: 8670 000 66363
EAN: 69 23410 70492 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com