




Philips
Наушники с микрофоном

40-мм излучатели, закрытая конструкция

Накладные
Амбушюры, запоминающие форму
Односторонний плоский кабель



SHL5605PP



Погружение в четкий естественный звук

с MusicSeal для изоляции звука

Дизайн наушников CitiScape Downtown навеян Нью-Йорком и его модным уличным стилем. MusicSeal предотвращает утечку звука, а легкое стальное подпружиненное оголовье с амбушюрами из пеноматериала гарантирует полный комфорт.

полное погружение

- Точно настроенные 40-мм излучатели обеспечивают естественное, чистое звучание
- Изолирующая конструкция MusicSeal оставляет наслаждение музыкой только для вас
- Звукоизолирующие накладные амбушюры не пропускают шум города

Превосходный комфорт

- Мягкое оголовье с тканевой прокладкой для комфортного прослушивания музыки на ходу
- Плоский кабель с защитой от спутывания длиной 1,2 м не перекручивается и не завязывается в узлы
- Мягкие амбушюры, запоминающие форму, помогают вам полностью погрузиться в музыку

Музыка и вызовы

- Переключение из режима прослушивания музыки в режим разговора благодаря встроенному микрофону

PHILIPS

Наушники с микрофоном
40-мм излучатели, закрытая конструкция Накладные, Амбюшюры, запоминающие форму,
Односторонний плоский кабель

SHL5605PP/10


Основные особенности

Встроенный микрофон



Благодаря микрофону, встроенному в наушники CitiScape, вы можете без труда переключаться из режима прослушивания музыки в режим разговора. Слушайте музыку — и оставайтесь на связи с теми, кто вам дорог.

Естественное, чистое звучание



Погрузитесь в кристально чистое, естественное звучание с идеально настроенными 40-мм излучателями. Благодаря опыту создания идеального звука Philips ваши наушники CitiScape с высочайшей точностью воспроизводят естественное звучание музыки для подлинного наслаждения любимыми композициями на ходу.

Изолирующая конструкция MusicSeal



Какую бы музыку вы ни слушали — жесткие гитарные риффы фанк-металлической группы или легкое сопрано оперной дивы — наушники CitiScape со звукоизолирующей конструкцией MusicSeal оставят наслаждение ею только для вас. Благодаря двухслойным стенкам чашек наушников и плотному соединению между амбюшюрами и корпусом наушников эта инновационная конструкция не пропускает ни единой нотки. И при этом внешний шум не достигает ваших ушей и не мешает наслаждаться звуками музыки.


Звукоизолирующие накладные амбюшюры



Живите в ритме города, не обращая внимания на его шум, благодаря звукоизолирующим накладным амбюшюрам. Благодаря невероятно мягкому покрытию


они плотно прилегают к уху, обеспечивая комфорт при длительном ношении. Вы сможете оценить все детали звучания ваших любимых композиций.

Мягкое оголовье с тканевой прокладкой



Мягкое оголовье с тканевой прокладкой для комфортного прослушивания музыки на ходу

Плоский кабель с защитой от спутывания



Забудьте о клубках из проводов в вашей сумке. Плоский кабель с защитой от спутывания длиной 1,2 м не перекручивается и не завязывается в узлы — никогда. Теперь вы можете сосредоточиться на главном, наслаждаясь любимой музыкой, где бы вы ни находились.

Наушники с микрофоном
40-мм излучатели, закрытая конструкция Накладные, Амбюшюры, запоминающие форму,
Односторонний плоский кабель

Характеристики

Звук

- Акустическая система: Закрытая
- Тип магнита: Неодимовый
- Звуковая катушка: ССАW
- Диафрагма: Майларовый купол
- Диапазон частот: 18 —22 000 Гц
- Сопротивление: 32 Ом
- Максимальная входная мощность: 30 мВт
- Чувствительность: 102 дБ
- Диаметр излучателя: 40 мм
- Тип: Динамический

Подключения

- Подключение кабеля: Параллельное, симметричное
- Длина кабеля: 1,2 м
- Разъем: 3,5 мм стерео
- Покрытие разъема: Позолоченный, 24 к
- Тип кабеля: Бескислородная медь (OFC)
- Подходит для: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony Ericsson

Размеры упаковки

- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 69 23410 71345 9
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19,5 x 20 x 8 см
- Вес брутто: 0,398 кг
- Вес нетто: 0,174 кг
- Вес упаковки: 0,224 кг
- Тип упаковки: Блистер
- Тип размещения на полке: Оба

Внешняя упаковка

- Количество потребительских упаковок: 3
- Вес брутто: 1,514 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 26,5 x 21,5 x 24 см
- Вес нетто: 0,522 кг
- Вес упаковки: 0,992 кг
- GTIN: 1 69 23410 71345 6

Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 17,5 x 18,5 x 7,5 см
- Вес: 0,174 кг



Дата выпуска 2014-11-07

Версия: 4.6.5

12 NC: 8670 000 85723
EAN: 69 23410 71345 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com