




Philips  
Cuffie con microfono

Driver da 40 mm, chiuse sul retro  
Design avvolgente sull'orecchio  
Morbidi cuscinetti  
Compatte e pieghevoli



SHL5705BKP

## Audio di alta precisione

Con isolamento eccellente e design pieghevole

Le fantastiche e flessibili CitiScape Frames si indossano proprio come i tuoi occhiali da sole preferiti. Ovunque sei, scopri un audio preciso grazie al sistema acustico chiuso e ai driver di livello superiore. Quando le togli, piegale e riponile nell'elegante custodia protettiva.

### Immersione totale nell'audio in movimento

- Eccellenti driver al neodimio da 40 mm per un suono bilanciato e dettagliato
- Design acustico chiuso per un isolamento del rumore e bassi di livello superiore
- Cuscinetti pre-inclinati che si adattano a qualunque orecchio per un eccellente isolamento acustico

### Comodità senza confronti

- Struttura leggera per un comfort di ascolto prolungato
- Morbidi cuscinetti sovraauricolari per un comfort aggiuntivo

### Progettate per sbalordire

- Innovativo design flessibile ispirato agli occhiali da sole di moda
- Design compatto pieghevole per riporre e trasportare il dispositivo facilmente

### Ideate per il massimo comfort

- Passa dall'ascolto della musica alle chiamate telefoniche con il microfono incorporato
- Borsa per il trasporto in dotazione per una maggiore praticità
- Il cavo antigroviglio removibile evita la formazione di nodi

**PHILIPS**

## Cuffie con microfono

Driver da 40 mm, chiuse sul retro Design avvolgente sull'orecchio, Morbidi cuscinetti, Compatte e pieghevoli

SHL5705BKP/00

# In evidenza

### Eccellenti driver al neodimio da 40 mm



Immergiti in un audio nitido, ricco di dettagli e naturalmente caldo, grazie agli eccellenti driver da 40 mm. Le cuffie CitiScape nascono dalla tradizione Philips nell'eccellenza audio e sono state studiate nei minimi dettagli per riprodurre un audio pulito, ricco eppure naturale e trarre solo il meglio della musica, ovunque ti trovi.

### Borsa per il trasporto a corredo



Borsa per il trasporto in dotazione per una maggiore praticità

### Design acustico chiuso

Entra nel caos della città ma senza l'assordante rumore. Grazie al design acustico chiuso che

avvolge l'orecchio, ogni dettaglio acustico viene isolato, per consentirti di apprezzare ogni minimo dettaglio della musica e una gamma di bassi estesa e dinamica.

### Design compatto pieghevole



Le cuffie possono essere piegate in modo da occupare poco posto, per poter essere riposte e trasportate con facilità.

### Ispirate agli occhiali di moda



Ispirato agli occhiali da sole di moda, il design degli auricolari delle tue cuffie è collegato in modo innovativo alla fascia tramite una "cornice" che si piega e che può essere indossata con stile e semplicità. Proprio come i tuoi occhiali da sole preferiti! Inoltre sono

disponibili in una gamma di eleganti colori e motivi per vivacizzare il tuo look e la tua giornata.

### Morbidi cuscinetti sovraauricolari



Morbidi cuscinetti sovraauricolari abbracciano in modo confortevole i contorni delle tue orecchie per la migliore aderenza possibile, qualunque sia la forma della tua testa. Immergiti nella tua musica preferita per tutto il tempo che vuoi: sono così comode che potresti anche dimenticare di averli addosso!

### Cuscinetti inclinati in modo preciso

I cuscinetti pre-inclinati si adattano perfettamente all'angolo naturale del tuo orecchio, sigillando alla perfezione il suono per consentirti di immergerti completamente nella tua musica preferita.

## Specifiche

### Audio

- Sistema acustico: Chiuso
- Tipo di magnete: Neodimio
- Voice coil: CCAW
- Membrana: dome in mylar
- Risposta in frequenza: 18 - 22.500 Hz
- Impedenza: 32 Ohm
- Potenza in ingresso massima: 50 mW
- Sensibilità: 106 dB
- Diametro altoparlante: 40 mm
- Tipo: Dinamico

### Connettività

- Cavo di collegamento: Cavo singolo
- Lunghezza cavo: 1,2 m
- Connettore: 3,5 mm stereo
- Rifinitura connettore: Placcato oro 24 k
- Tipo di cavo: OFC
- Compatibile con: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony Ericsson

### Scatola esterna

- Peso lordo: 0,91 Kg
- GTIN: 1 69 23410 72276 2
- Scatola esterna (L x L x A): 22 x 13,5 x 23 cm
- Peso netto: 0,3 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 2
- Tara: 0,61 Kg

### Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 9,5 x 20 x 11 cm
- EAN: 69 23410 72276 5
- Peso lordo: 0,386 Kg
- Peso netto: 0,15 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tara: 0,236 Kg
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

### Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 16 x 16,6 x 6,6 cm
- Peso: 0,117 Kg



Data di rilascio  
2014-09-20

Versione: 5.0.5

12 NC: 8670 001 05774  
EAN: 06 92341 07227 65

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\*La disponibilità di alcune funzioni può variare a seconda della compatibilità del telefono cellulare.