



Philips
Kopfhörer mit Mikrofon

40 mm Treiber/geschlossen

On-Ear
Weiche Ohrpolster
Faltsystem für kompakte
Aufbewahrung



SHL5705BP



Hochwertiger Sound

Mit exzellenter Isolierung und faltbarem Design

Sie können die flexiblen CitiScape Frames wie Ihre Liebessonnenbrille tragen. Wohin Sie auch gehen, genießen Sie hochpräzisen Klang über das geschlossene Akustik-System und die hochwertigen Lautsprecher. Und wenn Sie fertig sind, falten Sie die Kopfhörer, und verstauen Sie sie in der eleganten Schutzhülle.

Optimales Klangerlebnis unterwegs

- 40 mm Premium-Neodym-Lautsprecher für klaren, harmonischen Sound
- Geschlossenes Akustik-Design für bessere Bass- und Geräuschisolierung
- Die vorgewinkelten Ohrmuscheln passen sich für exzellente Klangisolierung perfekt an

Höchster Komfort

- Leichte Rahmenkonstruktion für langen Tragekomfort
- Weiche OnEar-Polster für zusätzlichen Komfort

Entworfen, um zu erstaunen

- Innovatives flexibles Design, von stilvollen Sonnenbrillen inspiriert
- Kompaktes, faltbares Design für einfachen Transport und einfache Aufbewahrung

Design für mehr Komfort

- Umschalten von Musik zu Telefonanrufen dank integriertem Mikrofon
- Mit Schutzhülle für zusätzlichen Komfort
- Abnehmbares Kabel verhindert Verknoten – nie wieder Kabelgewirr

PHILIPS

Kopfhörer mit Mikrofon
40 mm Treiber/geschlossen On-Ear, Weiche Ohrpolster, Faltsystem für kompakte Aufbewahrung

SHL5705BP/00

Besonderheiten

40 mm Premium-Neodym-Lautsprecher



Aus den feinabgestimmten 40 mm Lautsprechern erwartet Sie ein kristallklarer Sound ausgeglichener, natürlicher Wärme. Bei der Entwicklung der CitiScape-Kopfhörer wurde im Sinne der bewährten Philips Soundqualität besonders auf die Wiedergabe eines klaren, detailreichen und dennoch natürlichen Sounds für ein mitreißendes Musikerlebnis unterwegs geachtet.

Schutzhülle enthalten



Mit Schutzhülle für zusätzlichen Komfort

Geschlossenes Akustik-Design

Tauchen Sie in das Leben der Stadt ein, ohne durch den Umgebungslärm gestört zu werden.

Mit dem geschlossenen OnEar-Akustik-Design wird jedes Klangdetail isoliert, wodurch Sie jedes Detail in Ihrer Musik sowie erweiterte und dynamische Bässe genießen können.

Kompaktes, faltbares Design



Ihre Kopfhörer sind kompakt faltbar für einfachen Transport und eine einfache Aufbewahrung.


Von stilvollen Sonnenbrillen inspiriert



Die coolen Ohrmuscheln des Kopfhörers sind von trendigen, hochwertigen Sonnenbrillen inspiriert und auf innovative Weise mit einem faltbaren Rahmen mit dem Kopfbügel verbunden – die ultimative Kombination aus Stil und Komfort. Genau wie Ihre Lieblingssonnenbrille! Er ist sogar in einer

Reihe von schicken Farben und Mustern erhältlich, je nach Outfit und Laune.

Weiche OnEar-Polster



Die weichen OnEar-Polster legen sich bequem um die Konturen Ihrer Ohren und bieten somit den bestmöglichen Sitz – unabhängig von Ihrer Kopfform. Tauchen Sie in Ihre Musik so lange ein, wie Sie möchten. Die Hörer sind so bequem, dass Sie vergessen werden, dass Sie sie überhaupt tragen!

Genau gewinkelte Ohrmuscheln

Die vorgewinkelten Ohrmuscheln passen sich dem natürlichen Winkel Ihres Ohrs perfekt an, wodurch Sie exzellente Klangisolierung erhalten und vollständig in Ihre Musik eintauchen können.

Daten

Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T):
16 x 16,6 x 6,6 cm
- Gewicht: 0,117 kg

Außenkarton

- Außenkarton (L x B x H): 21,5 x 13,2 x 23,8 cm
- Nettogewicht: 0,3 kg
- Bruttogewicht: 0,91 kg
- Eigengewicht: 0,61 kg
- GTIN: 1 69 23410 73169 6
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 2

Ton

- Akustiksystem: Geschlossen
- Magnettyp: Neodym
- Schwingspule: CCAW
- Membran: Mylar Dome
- Frequenzgang: 18 - 22.500 Hz
- Impedanz: 32 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 50 mW
- Empfindlichkeit: 106 dB

- Lautsprecher-Durchm.: 40 mm
- Typ: Dynamisch

Anschlüsse

- Kabelverbindung: Einseitiges Kabel
- Kabellänge: 1,2 m
- Anschluss: 3,5 mm Stereo
- Anschlussausführung: Goldbeschichtet (24-Karat)
- Kabeltyp: OFC
- Kompatibel mit: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony Ericsson

Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T):
9,6 x 20,1 x 11,1 cm
- Nettogewicht: 0,15 kg
- Bruttogewicht: 0,386 kg
- Eigengewicht: 0,236 kg
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Beides
- EAN: 69 23410 73169 9



Ausstellungsdatum
2014-09-25

Version: 3.1.3

12 NC: 8670 001 16234
EAN: 69 23410 73169 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

**Verfügbarkeit der Funktionen kann variieren basierend auf
Kompatibilität mit dem Mobiltelefon.