




Philips
Наушники с микрофоном

40-мм излучатели, закрытая конструкция

Полноразмерные Амбюшюры, запоминающие форму
Односторонний плоский кабель



SHL5905BK

Погружение в кристально чистое звучание с MusicSeal для изоляции звука

Ретродизайн наушников CitiScape Uptown SHL5905BK/10 навеян урбанистическим стилем жителей. Эти наушники обеспечивают погружение в кристально чистый звук благодаря изолирующей конструкции MusicSeal. Подушечки из пеноматериала с эффектом памяти и мягкое оголовье гарантируют комфорт и идеальную посадку.

Музыка на ходу с эффектом полного погружения

- Точно настроенные 40-мм излучатели премиум-класса обеспечивают точную передачу звука
- Изолирующая конструкция MusicSeal оставляет наслаждение музыкой только для вас
- Звукоизолирующие полноразмерные амбюшюры наушников не пропускают шум города

Создано для комфорта и легкости

- Мягкие амбюшюры, запоминающие форму, помогают вам полностью погрузиться в музыку
- Наполненное воздухом мягкое оголовье для комфортного прослушивания музыки на ходу в течение многих часов

Слушайте музыку и оставайтесь на связи с друзьями

- Встроенный микрофон и регулятор громкости помогают отвечать на звонки

Превосходный комфорт

- Плоский кабель с защитой от спутывания длиной 1,2 м не перекручивается и не


PHILIPS

Наушники с микрофоном

40-мм излучатели, закрытая конструкция Полноразмерные, Амбюшюры, запоминающие форму, Односторонний плоский кабель

Основные особенности

Наполненное воздухом мягкое оголовье



Наполненное воздухом мягкое оголовье для комфортного прослушивания музыки на ходу в течение многих часов

Встроенный микрофон и регулятор громкости



Благодаря микрофону и регулятору громкости, которые встроены в наушники CitiScape, вы можете без труда переключаться из режима прослушивания музыки в режим разговора. Слушайте музыку — и оставайтесь на связи с теми, кто вам дорог.

Кристально чистый звук



Погрузитесь в кристально чистое и детальное звучание с точно настроенными

40-мм излучателям премиум-класса. Благодаря опыту создания идеального звука Philips наушники CitiScape точно воспроизводят звук для подлинного наслаждения любимыми композициями на ходу.

Изолирующая конструкция MusicSeal



Какую бы музыку вы ни слушали — жесткие гитарные риффы фанк-металлической группы или легкое сопрано оперной дивы — наушники CitiScape со звукоизолирующей конструкцией MusicSeal оставят наслаждение ею только для вас. Благодаря двухслойным стенкам чашек наушников и плотному соединению между амбюшюрами и корпусом наушников эта инновационная конструкция не пропускает ни единой нотки. И при этом внешний шум не достигает ваших ушей и не мешает наслаждаться звуками музыки.

Звукоизолирующие полноразмерные амбюшюры



Живите в ритме города, не обращая внимания на его шум, с наушниками со звукоизолирующими чашечками. Благодаря невероятно мягкому покрытию они плотно прилегают к уху, обеспечивая идеальное прилегание и помогая оценить все детали

SHL5905BK/10


ваших любимых композиций. Наушники CitiScape уменьшают давление на уши и обеспечивают подлинный комфорт на протяжении долгих часов наслаждения музыкой.

Мягкие амбюшюры, запоминающие форму



Сверхмягкие гибкие амбюшюры, запоминающие форму, обеспечивает комфортную и надежную посадку наушников Philips и идеальную шумоизоляцию. При любой форме головы они идеально прилегают к уху и помогают полностью погрузиться в музыку. Они настолько удобны, что вы можете даже совсем забыть о них.

Плоский кабель с защитой от спутывания



Забудьте о клубках из проводов в вашей сумке. Плоский кабель с защитой от спутывания длиной 1,2 м не перекручивается и не завязывается в узлы — никогда. Теперь вы можете сосредоточиться на главном, наслаждаясь любимой музыкой, где бы вы ни находились.

Наушники с микрофоном

40-мм излучатели, закрытая конструкция Полноразмерные, Амбюшюры, запоминающие форму, Односторонний плоский кабель

Характеристики

Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 18 x 20 x 8 см
- Вес: 0,274 кг

Звук

- Акустическая система: Закрытая
- Тип магнита: Неодимовый
- Звуковая катушка: CCAW
- Диафрагма: Майларовый купол
- Диапазон частот: 12 - 23 500 Гц
- Сопротивление: 32 Ом
- Максимальная входная мощность: 30 мВт
- Чувствительность: 103 дБ
- Диаметр излучателя: 40 мм
- Тип: Динамический

Подключения

- Подключение кабеля: Параллельное, симметричное
- Длина кабеля: 1,2 м
- Разъем: 3,5 мм стерео
- Покрытие разъема: Позолоченный, 24 к

- Тип кабеля: Бескислородная медь (OFC)
- Подходит для: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony Ericsson

Размеры упаковки

- Тип размещения на полке: Макетная
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 69 23410 71326 8
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19,5 x 21,5 x 9 см
- Вес брутто: 0,505 кг
- Вес нетто: 0,274 кг
- Вес упаковки: 0,231 кг
- Тип упаковки: Макетная

Внешняя упаковка

- Количество потребительских упаковок: 3
- Вес брутто: 1,85 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 29,5 x 21,5 x 25,5 см
- Вес нетто: 0,822 кг
- Вес упаковки: 1,028 кг
- GTIN: 1 69 23410 71326 5



Дата выпуска 2016-12-26

Версия: 4.8.7

12 NC: 8670 000 85523
EAN: 69 23410 71326 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com