



Philips
Kopfhörer mit Mikrofon

40 mm Treiber/geschlossen

Über-Ohr
Schaumstoffpolsterung
Einseitiges, flaches Kabel



SHL5905GY

Tauchen Sie ein in hochwertigen Sound mit MusicSeal – für ein ungestörtes Musikerlebnis

Dieses von aufgeweckten Stadtbewohnern inspirierte Retro-Modell an CitiScape Uptown SHL5905GY/10 Kopfhörern lässt Sie in klaren Sound eintauchen, während dank MusicSeal kein Beat nach außen dringt. Die Schaumstoffpolsterung und der gesteppte Kopfbügel sorgen zudem für sicheren Halt und perfekten Komfort.

Optimales Klangerlebnis unterwegs

- Feinabgestimmte, hochwertige 40 mm Lautsprecher für hochwertigen Sound
- MusicSeal sorgt dafür, dass Ihre Musik nicht nach außen dringt
- Geräuschisolierende Über-Ohr-Polster schützen vor Umgebungslärm

Für Komfort und benutzerfreundliche Handhabung

- Weiche Schaumstoffpolsterung für bequemes Eintauchen in Musik
- Gesteppter Bügel mit Luftkissen für langen Musikgenuss und Tragekomfort unterwegs

Immer mit Musik und Freunden verbunden

- Integration von Mikrofon und Lautstärkeregelung ermöglicht Telefonate

Höchster Komfort

- Flaches, 1,2 m langes Kabel verhindert Verknicken und Verknoten

PHILIPS

Kopfhörer mit Mikrofon
40 mm Treiber/geschlossen Über-Ohr, Schaumstoffpolsterung, Einseitiges, flaches Kabel

SHL5905GY/10

Besonderheiten

Gesteptter Bügel mit Luftkissen




Gesteptter Bügel mit Luftkissen für langen Musikgenuss und Tragekomfort unterwegs

Integration von Mikrofon und Lautstärkeregelung



CitiScape Kopfhörer verfügen über ein integriertes Mikrofon und Lautstärkeregelung, damit Sie problemlos vom Musikhören zu Telefongesprächen wechseln können. So können Sie sich ohne besonderen Aufwand gleichzeitig mit Ihrer Musik und mit den Menschen, die Ihnen wichtig sind, beschäftigen.

Hochwertiger Sound



Aus den feinabgestimmten, hochwertigen 40 mm Lautsprechern erwartet Sie ein kristallklarer und detailreicher Sound. Bei der Entwicklung der CitiScape Kopfhörer wurde

im Sinne der bewährten Philips Soundqualität besonders auf die Wiedergabe eines hochwertigen Sounds für ein mitreißendes Musikerlebnis unterwegs geachtet.

MusicSeal



Ob Sie den knirschenden Gitarren-Riffs einer Funk-Metal-Band oder dem erhebenden Sopran einer Operndiva lauschen, dank MusicSeal der CitiScape Kopfhörer dringt Ihre Lieblingsmusik nicht nach außen. Mit doppelschichtigen Ohrmuschelwänden und sicheren Kanten zwischen den Ohrpolstern und dem Gehäuse schließt diese innovative Funktion jeden Beat ein. Gleichzeitig wird verhindert, dass die Umgebungsgeräusche durchdringen und Ihren Musikgenuss stören.

Geräuschisolierende Über-Ohr-Polster



Durch die geräuschisolierenden Über-Ohr-Polster tauchen Sie in das Leben der Stadt ein, ohne durch den Umgebungslärm gestört zu werden. Die beeindruckend weichen Ohrpolster umschließen die Lautsprecher um Ihre Ohren, und schirmen Sie perfekt ab. Damit können Sie alle Sounddetails Ihrer Lieblingsmusik heraushören und genießen. Bei den CitiScape Kopfhörern wurde darauf geachtet, möglichst wenig Druck auf die Ohren

auszuüben, sodass Sie die Kopfhörer bequem auch längere Zeit tragen können.

Weiche Schaumstoffpolsterung



Die besonders weiche und anpassbare Schaumstoffpolsterung dieser Philips Kopfhörer schließt die Konturen Ihrer Ohren bequem und sicher ein und bildet so eine perfekte Abschirmung. Sie sorgt nicht nur für einen bestmöglichen Sitz unabhängig von Ihrer Kopfform, sondern ermöglicht Ihnen das Eintauchen in die Musik für längere Zeit. Da sie so bequem sind, können Sie dabei sogar vergessen, dass Sie einen Kopfhörer tragen!

Flaches Kabel verhindert Verknoten



Jetzt ist Schluss mit verknoteten und verwirbelten Kabeln innerhalb und außerhalb Ihrer Tasche. Das flache, 1,2 m lange Kabel der CitiScape Kopfhörer verhindert ein Verklicken und Verknoten. So können Sie sich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren – zum Beispiel darauf, Ihre Musik zu genießen, wo auch immer Sie sind.

Daten

Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T):
18 x 20 x 8 cm
- Gewicht: 0,274 kg

Ton

- Akustiksystem: Geschlossen
- Magnettyp: Neodym
- Schwingspule: CCAW
- Membran: Mylar Dome
- Frequenzgang: 12 bis 23.500 Hz
- Impedanz: 32 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 30 mW
- Empfindlichkeit: 103 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 40 mm
- Typ: Dynamisch

Anschlüsse

- Kabelverbindung: Zwei parallele Anschlüsse, symmetr.
- Kabellänge: 1,2 m
- Anschluss: 3,5 mm Stereo
- Anschlussausführung: Goldbeschichtet (24-Karat)

- Kabeltyp: OFC
- Kompatibel mit: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony Ericsson

Verpackungsmaße

- Regalaufstellung: Dummy
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 69 23410 71349 7
- Abmessungen Verpackung (B x H x T):
19,5 x 21,5 x 9 cm
- Bruttogewicht: 0,505 kg
- Nettogewicht: 0,274 kg
- Eigengewicht: 0,231 kg
- Verpackungsart: Dummy

Außenkarton

- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Bruttogewicht: 1,85 kg
- Außenkarton (L x B x H): 29,5 x 21,5 x 25,5 cm
- Nettogewicht: 0,822 kg
- Eigengewicht: 1,028 kg
- GTIN: 1 69 23410 71349 4



Ausstellungsdatum
2015-01-19

Version: 4.8.6

12 NC: 8670 000 85729
EAN: 69 23410 71349 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com