




Philips
Casque avec Micro

HP 40 mm/conception arrière
fermée

Circum-aural
Coussinets en mousse à mémoire
de forme
Câble plat unilatéral



SHL5905GY

L'immersion dans un son de haute précision

avec MusicSeal, gardez votre musique pour vous

Inspiré par la mode urbaine, le casque CitiScape Uptown SHL5905GY/10 au style rétro vous plonge dans un son précis et immersif qui, grâce à la technologie MusicSeal, ne dérangera pas vos voisins. En outre, les coussinets en mousse à mémoire de forme et l'arceau gonflé d'air assurent confort et maintien.

Immersion sonore totale en déplacement

- Haut-parleurs 40 mm haut de gamme finement réglés, pour un son ultra-précis
- La technologie MusicSeal vous permet d'écouter votre musique sans en faire profiter vos voisins
- Coussinets isolant du bruit de la ville

Conçu pour le confort et la simplicité

- Coussinets à mémoire de forme, pour une immersion musicale confortable
- Arceau gonflé à l'air pour un confort d'écoute nomade longue durée

Restez connecté à votre musique et à vos amis

- Le microphone et les commandes de volume intégrés vous permettent de répondre aux appels téléphoniques

Confort optimal

- Le câble plat anti-nœuds de 1,2 m ne s'emmêle pas

PHILIPS

Casque avec Micro

HP 40 mm/conception arrière fermée Circum-aural, Coussinets en mousse à mémoire de forme, Câble plat unilatéral

Points forts

Arceau gonflé à l'air



Arceau gonflé à l'air pour un confort d'écoute nomade longue durée

Micro et commandes volume intégrés



Votre casque CitiScape est équipé d'un microphone et de commandes de volume intégrés vous permettant de passer facilement de l'écoute de musique aux appels téléphoniques. Restez connecté à votre musique, et aux personnes qui vous sont chères.

Son haute précision



Plongez dans le son limpide et richement détaillé offert par les haut-parleurs 40 mm haut de gamme finement réglés. Bénéficiant de


l'excellence acoustique acquise au fil des années par Philips, le casque CitiScape a été soigneusement conçu pour reproduire un son ultra-précis, pour un plaisir d'écoute nomade incomparable.

MusicSeal



Qu'il s'agisse des riffs entêtants d'un groupe de métal funk ou des envolées lyriques d'une grande cantatrice, avec la technologie MusicSeal, votre casque CitiScape préserve la tranquillité de vos voisins. Grâce aux parois doubles de la coque et aux bords parfaitement étanches entre la coque et le coussinet, aucune note ne s'échappe, tandis que le bruit ambiant ne pénètre pas. Rien ne vient perturber votre plaisir d'écoute.

Coussinets circum-auraux isolant du bruit



Profitez de la ville, mais pas de son bruit, grâce aux coussinets isolant du bruit. Incroyablement doux, ils créent un cocon autour des haut-parleurs et de vos oreilles, pour une isolation parfaite. Ainsi, vous pourrez discerner tous les détails sonores de votre musique, pour un plus grand plaisir d'écoute. Conçu pour minimiser la pression au niveau des oreilles, votre casque

SHL5905GY/10


CitiScape est totalement confortable, même lors d'une utilisation prolongée.

Coussinets en mousse à mémoire de forme



Les coussinets à mémoire de forme ultra-doux et souples de ce casque Philips épousent confortablement et parfaitement le contour de vos oreilles afin de les isoler entièrement. Conçus pour un maintien optimal quelle que soit la forme de votre tête, ils permettent également une immersion totale et prolongée dans la musique. Ce casque est si confortable que vous oublierez même que vous le portez.

Câble plat anti-nœuds



Dites adieu aux câbles pleins de nœuds lorsque vous les sortez du sac. Le câble plat anti-nœuds de 1,2 m de votre casque CitiScape ne s'emmêle jamais. Vous pouvez désormais vous concentrer sur ce qui est important : la musique, où que vous soyez.

Casque avec Micro

HP 40 mm/conception arrière fermée Circum-aural, Coussinets en mousse à mémoire de forme, Câble plat unilatéral

Caractéristiques

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 18 x 20 x 8 cm
- Poids: 0 274 kg

Son

- Système acoustique: Fermé
- Type d'aimant: Néodyme
- Bobine acoustique: CCAW
- Diaphragme: Dôme en mylar
- Réponse en fréquence: 12 - 23 500 Hz
- Impédance: 32 ohms
- Puissance d'entrée maximale: 30 mW
- Sensibilité: 103 dB
- Diamètre du haut-parleur: 40 mm
- Type: Dynamique

Connectivité

- Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
- Longueur du câble: 1,2 m
- Connecteur: 3,5 mm stéréo
- Finition du connecteur: Plaqué or 24 carats
- Type de câble: OFC
- Compatible avec :: iPhone®, BlackBerry®, HTC,

LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony Ericsson

Dimensions de l'emballage

- Type d'installation en rayon: Factice
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 69 23410 71349 7
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 19,5 x 21,5 x 9 cm
- Poids brut: 0,505 kg
- Poids net: 0 274 kg
- Poids à vide: 0,231 kg
- Type d'emballage: Factice

Carton externe

- Nombre d'emballages: 3
- Poids brut: 1,85 kg
- Carton externe (l x l x H): 29,5 x 21,5 x 25,5 cm
- Poids net: 0,822 kg
- Poids à vide: 1,028 kg
- GTIN: 1 69 23410 71349 4



Date de publication
2015-02-15

Version: 4.8.7

12 NC: 8670 000 85729
EAN: 69 23410 71349 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com