



Philips
Hörlurar med huvudband

SHL8500



Lätt och bekvämt

Kraftfullt ljud

Med de här kraftfulla, lätta och bekväma hörlurarna med huvudband får du både prestanda, användbarhet och en snygg design. Ta med dem överallt och upplev ett fantastiskt ljud hela tiden.

Musik för dina öron

- Njut av högsta möjliga prestanda och ljudkvalitet
- 24 k guldpläterad kontakt ger fullständigt stabila anslutningar
- Neodymium-högtalarelementen ger rent, balanserat ljud
- Öppen design för en omfattande ljudupplevelse

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva

- Ultralätt huvudband ger bättre komfort
- Högre komfort när du lyssnar länge
- Extra mjuk huvudbandsvaddering som ger överlägsen bekvämlighet

Alltid redo

- En 1,5 meter lång sladd gör att du kan ha spelaren i väskan
- Det extra lätta materialet gör att de är bekväma att ha med sig

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Ljud

- Akustiskt system: Öppna
- Magnettyp: Neodymium
- Högtalarspole: CCAW
- Membran: Mylar-kon
- Frekvensåtergivning: 10 - 28 000 Hz
- Impedans: 32 ohm
- Maximal ineffekt: 50 mW
- Känslighet: 105 dB
- Högtalardiameter: 40 mm
- Typ: Dynamisk

Anslutningar

- Kabelanslutning: Enkelsidig
- Kabellängd: 1,5 m
- Anslutning: 3,5 mm stereo
- Anslutningens legering: 24 k guldpläterad
- Kabeltyp: OFC

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D):
19,6 x 24,7 x 5,7 cm
- Bruttovikt: 0,22 kg
- Nettovikt: 0,085 kg
- Taravikt: 0,135 kg

Yttre kartong

- Bruttovikt: 7,4 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 44,4 x 39,2 x 53,6 cm
- Nettovikt: 2,04 kg
- Taravikt: 5,36 kg

Inre kartong

- Bruttovikt: 1,61 kg
- Inre kartong (L x B x H): 37,4 x 21,6 x 25,6 cm
- Nettovikt: 0,51 kg
- Taravikt: 1.1 kg

Funktioner

24 k guldpläterad kontakt

Det ädla guldsnittet på kontakten ger en stabilare anslutning och därmed en högre ljudkvalitet.

Ultralätt design

Det tunna och lätta huvudbandet i rostfritt stål känns knappt på huvudet när du använder det.

Bekväm att bära

Dessa hörlurar är utformade efter örat för att ge högre komfort när du lyssnar längre stunder i sträck.

1,5 meter sladd

Den perfekta sladdlängden som ger dig mer rörelsefrihet och möjlighet att välja var du vill bära din ljudenhet.



Publiceringsdatum
2009-08-11

Version: 3.1.8

12 NC: 8670 000 28823
EAN: 87 12581 32834 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com