



Philips  
Sluchátka se sluchátkovým  
obloukem

Přes uši

Černá

SHL8800



## Oddejte se designu

Vyměňte své náušníky za náušníky přiložených designů

Vychutnejte si čistou reprodukci zvuku a silné basy poskytnuté vysoce kvalitními reproduktory. Dále lze dosáhnout skvělého vzhledu výběrem jednoho ze 4 designů náušníků. U těchto sluchátek jde o vaši hudbu a styl.

### Hudba pro vaše uši

- 40mm vinutí reproduktoru přináší nezkreslený zvuk
- Uzavřený design odstíní okolní hluk
- Vychutnejte si nepřekonatelný výkon i kvalitu zvuku
- 24karátový zlacený konektor zajistí spolehlivé připojení
- Vysoce výkonné reproduktory poskytují silný zvuk a vysoký výkon

### Vyrobeno pro vás

- Polstrování zvyšuje pohodlí a odezvu basů
- Mimořádně jemné polstrování sluchátkového oblouku pro pohodlí při nošení
- Vyberte si z vyměnitelných krytek, jež se hodí k vašemu stylu

### Vždy připraveno k provozu

- Po složení se snadno vejdu do cestovní tašky
- 1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití

# PHILIPS

sense and simplicity

# Specifikace

## Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H):  
14,5 x 17,5 x 6,7 cm
- Hmotnost: 0,139 kg

## Zvuk

- Akustický systém: zavřeno
- Typ magnetu: Neodymový
- Vinutí reproduktoru Voice Coil: hliník.vodiče s měděným pláštěm CCAW
- Membrána: mylarová kopule
- Kmitočtová charakteristika: 15–24 000 Hz
- Impedance: 32 ohm
- Maximální příkon: 100 mW
- Citlivost: 107 dB
- Průměr reproduktoru: 40 mm
- Typ: Dynamický

## Možnosti připojení

- Kabelové propojení: Jednostranný kabel
- Délka kabelu: 1,2 m

- Konektor: 3,5 mm
- Povrchová úprava konektoru: pozlacený
- Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)

## Rozměry balení

- Typ umístění poličky: Dummy
- Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 22 x 4,5 cm
- Hrubá hmotnost: 0,33 kg
- Čistá hmotnost: 0,152 kg
- Hmotnost obalu: 0,178 kg
- EAN: 87 12581 49856 6
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Dummy

## Vnější obal

- Hrubá hmotnost: 1,158 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 21 x 15,5 x 22,5 cm
- Čistá hmotnost: 0,456 kg
- Hmotnost obalu: 0,702 kg
- EAN: 87 12581 49857 3
- Počet spotřebitelských balení: 3

# Přednosti

## 40mm vinutí reproduktoru

40mm vinutí reproduktoru z kompozitního mylarového materiálu pro vysoce citlivou a přesto výkonnou jednotku přináší zvuk bez slyšitelného zkreslení.

## Uzavřený design

Zvuky okolního prostředí se dokonale odstíní, zatímco zvuk ze sluchátek zůstává v uzavřené komoře v dokonalé kvalitě. Sluchátka jsou výborná pro přesný poslech živé hudby nebo při nahrávání.

## Výborná kvalita zvuku

Akusticky dokonalé provedení a vysoce kvalitní ovladače zajišťují nepřekonatelný zvuk.

## 24karátový zlacený konektor

Povrchová úprava zásuvky z drahého kovu vám zajistí spolehlivější připojení a kvalitnější zvuk.

## Komfortní polstrování náušníků

Zvláštní tvar a luxusní polstrovací materiál náušníků těchto sluchátek Philips zaručují dokonalé uchycení a maximální pohodlí. Zabráňují úniku zvuku a zlepšují výkon basů. Tvar náušníků dokonale odpovídá lidskému uchu.

## Skládací provedení Real Flat

Sluchátka jsou navržena tak, aby se složila do plochého tvaru a snadno se tak vešla do cestovní tašky.

## 1,2m kabel

Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete dát, kam budete chtít.

## Silný zvuk a výkon

Vinutí reproduktoru je vyrobeno z kompozitního mylarového materiálu pro vysoce citlivou, a přesto výkonnou jednotku, jež přináší zvuk bez slyšitelného zkreslení.

## pro maximální pohodlí při nošení

Mimořádně jemné polstrování sluchátkového oblouku, který je ze stejného materiálu jako náušníky, umožňuje pohodlné a bezpečné uchycení na hlavě, aniž by byl vyvíjen jakýkoli tlak na hlavu.

## Vyměnitelné krytky

Vyberte si ze tří typů vyměnitelných krytů náušníků, jež se liší stylem a barvou, podle svého vkusu a nálady.

