



Philips  
Kopfhörer mit Bügel

Over-Ear  
Schwarz

SHL8800



## Erstellen Sie ein individuelles Design

Verleihen Sie den Ohrstöpseln ein individuelles Design

Erleben Sie den klaren Sound und die kräftigen Bässe qualitativ hochwertiger Lautsprecher. Außerdem können Sie mit 4 Design-Covern einen stylischen Look kreieren. Dank dieser Kopfhörer können Sie Ihre Musik mit Stil und Eleganz genießen.

### Musik für Ihre Ohren

- 40 mm Lautsprechertreiber bieten verzerrungsfreien Sound
- Geschlossenes System eliminiert Nebengeräusche
- Unübertroffene Leistung und optimale Soundqualität
- Goldbeschichteter Stecker (24-Karat) für zuverlässige Verbindung
- Hochwertige Lautsprecher für satten Sound und hohe Leistung

### Für Sie gemacht

- Ohrpolster bieten mehr Tragekomfort und Bass-Performance
- Besonders weiche Bügelpolster für höchsten Tragekomfort
- Wählen Sie die auswechselbaren Kappen, die zu Ihnen passen

### Jederzeit einsatzbereit

- Passt zusammengeklappt in jede Tasche
- Ein 1,2 m langes Kabel, ideal für den Gebrauch im Freien

# PHILIPS

# Daten

## Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T):  
14,5 x 17,5 x 6,7 cm
- Gewicht: 0,139 kg

## Ton

- Akustiksystem: geschlossen
- Magnettyp: Neodym
- Schwingspule: CCAW
- Membran: Mylar Dome
- Frequenzgang: 15 bis 24.000 Hz
- Impedanz: 32 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 100 mW
- Empfindlichkeit: 107 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 40 mm
- Typ: Dynamisch

## Anschlüsse

- Kabelverbindung: Einseitiges Kabel
- Kabellänge: 1,2 m
- Anschluss: 3,5 mm

- Anschlussausführung: vergoldet
- Kabeltyp: OFC

## Verpackungsmaße

- Regalaufstellung: Dummy
- Abmessungen Verpackung (B x H x T):  
19,5 x 22 x 4,5 cm
- Bruttogewicht: 0,33 kg
- Nettogewicht: 0,152 kg
- Eigengewicht: 0,178 kg
- EAN: 87 12581 49856 6
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Dummy

## Außenkarton

- Bruttogewicht: 1,158 kg
- Außenkarton (L x B x H): 21 x 15,5 x 22,5 cm
- Nettogewicht: 0,456 kg
- Eigengewicht: 0,702 kg
- EAN: 87 12581 49857 3
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3

# Besonderheiten

## 40 mm Lautsprechertreiber

Der 40 mm Lautsprechertreiber besteht aus dem Werkstoff Mylar. Die Mylar-Membranen sorgen für eine verzerrungsfreie und kraftvolle Soundwiedergabe.

## Geschlossenes System

Umgebungsgeräusche werden vollständig ausgeblendet. Der Sound der Kopfhörer wird in einer geschlossenen Akustikkammer gehalten, was besten Klang erzielt. Daher eignen sich die Kopfhörer ausgezeichnet für die Klangprüfung bei Live-Aufnahmen oder im Tonstudio.

## Ausgezeichnete Soundqualität

Ein speziell auf die Akustik abgestimmtes Design und hochwertige Treiber garantieren eine optimale Audioleistung.

## Goldbeschichteter Stecker, 24-Karat

Die Beschichtung des Steckers mit dem Edelmetall bietet Ihnen eine zuverlässigere Verbindung für eine bessere Audioqualität.

## Komfort-Ohrpolster

Die besondere Form und das exklusive Material der Ohrpolster dieser Philips Kopfhörer garantieren perfekten Halt bei maximalem Komfort. Ihre Umgebung bleibt ungestört und Sie können die verbesserte Bassleistung genießen. Die Ohrpolster sind so geformt, dass Sie sich perfekt um das Ohr herum an den Kopf anschmiegen.

## Flach zusammenklappbar

Dieser Kopfhörer lässt sich flach zusammenklappen und passt so ganz bequem in jede Tasche.

## 1,2 m Kabel

Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.

## Für satten Sound & hohe Leistung

Der Lautsprechertreiber besteht aus dem Werkstoff Mylar. Die Mylar-Membranen sorgen für eine verzerrungsfreie und kraftvolle Soundwiedergabe.

## für höchsten Tragekomfort

Die besonders weichen Bügelpolster, die farblich mit dem Ohrpolster abgestimmt sind, bieten einen perfekten Sitz auf dem Kopf ganz ohne zusätzlichen Druck.

## Auswechselbare Kappen

Wählen Sie Ihrem Geschmack und der Stimmung entsprechend eines der drei auswechselbaren, farblich und im Stil unterschiedlichen Kappen-Sets aus.

