



Philips
Hörlurar med huvudband

SHL8807



Designa själv

Gjorda för styrning av iPod

Upplev klar ljudåtergivning och stark bas från högkvalitetshögtalare. Du kan också välja ett av fyra designerhöljen och få en snygg look. De här hörlurarna handlar helt och hållet om musik och stil.

Musik för dina öron

- 40 mm högtalarelement ger ljud utan distorsion
- Sluten modell blockerar omgivande ljud
- Njut av högsta möjliga prestanda och ljudkvalitet
- 24 k guldpläterad kontakt ger fullständigt stabila anslutningar
- Högtalare med höga prestanda ger dånande ljud och kraft

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva

- Öronkuddarna ökar bärkomforten och basresponsen
- Extra mjuk huvudbandsvaddering som ger överlägsen bekvämlighet
- Välj de utbytbara kåpor som passar din stil

Alltid redo

- Hopvikta mycket tunna och får lätt plats i väskan
- Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 14,5 x 17,5 x 6,7 cm
- Vikt: 0,139 kg

Ljud

- Akustiskt system: Stängd
- Magnettyp: Neodymium
- Högtalarspole: CCAW
- Membran: Mylar-kon
- Frekvensåtergivning: 15–24 000 Hz
- Impedans: 32 ohm
- Maximal ineffekt: 100 mW
- Känslighet: 107 dB
- Högtalardiameter: 40 mm
- Typ: Dynamisk

Anslutningar

- Kabelanslutning: Kabel för anslutning till ena sidan
- Kabellängd: 1,2 m
- Anslutning: 3,5 mm stereo

- Anslutningens legering: 24 k guldpläterad
- Kabeltyp: OFC

Förpackningens mått

- Typ av hyllplacering: Dummy
- Förpackningens mått (B x H x D): 19,5 x 22 x 4,5 cm
- Bruttovikt: 0,33 kg
- Nettovikt: 0,152 kg
- Taravikt: 0,178 kg
- EAN: 69 23410 70483 9
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Dummy

Yttre kartong

- Bruttovikt: 1,158 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 21 x 15,5 x 22,5 cm
- Nettovikt: 0,456 kg
- Taravikt: 0,702 kg
- EAN: 87 12581 55753 9
- Antal konsumentförpackningar: 3

Funktioner

40 mm högtalarelement

Högtalarelementet på 40 mm är tillverkat av en mylarkomposit som ger hög känslighet och styrka och ett ljud utan hörbar distorsion.

Sluten modell

Ljuden runt dig blockeras medan ljudet från hörlurarna hålls i en sluten kammare för perfekt kvalitet. Det gör hörlurarna perfekta för medhörning vid liveframträdanden och inspelningar.

Utmärkt ljudkvalitet

Akustiskt effektiv design och avancerade drivenheter är detsamma som optimala ljudprestanda.

24 k guldpläterad kontakt

Det ädla guldsnittet på kontakten ger en stabilare anslutning och därmed en högre ljudkvalitet.

Bekväma öronkuddar

Öronkuddarnas utformning och lyxiga material ger perfekt passform och maximal komfort. De förhindrar ljudläckage och ger högre basprestanda. Öronkuddarna är utformade på ett sådant sätt att de sluter tätt i öronen.

Hopvikta mycket tunna

Hörlurarna kan vikas ihop platt, så de får lätt plats i väskan.

1,2 m sladd

Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa ljudenheten var du vill.



Publiceringsdatum
2012-06-19

Version: 2.2.9

12 NC: 8670 000 66416
EAN: 69 23410 70483 9

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com