




Philips  
Căști cu bandă de susținere



SHL9300



## Potrivire perfectă, bas puternic

Experiență audio superbă

Căști foarte ușoare, cu bandă pliabilă pentru un sunet superior. Difuzoarele mari de 40 mm, la nivel de studio, creează un sunet detaliat, cu FloatingCushions care permit reglarea multidirecțională a căștilor cu pemuțe pentru a asigura potrivire absolută.

### Muzică pentru plăcerea dumneavoastră

- Difuzorul de 40 de mm generează sunete fără distorsiuni
- Magnetul din neodim îmbunătățește performanța basului și sensibilitatea

### Conceput pentru dumneavoastră și stilul dumneavoastră de viață

- Banda de susținere ultraușoară sporește confortul
- Designul FloatingCushion permite reglarea automată a căștilor
- Pernuțe de urechi super-moi pentru ore întregi de confort

### Mereu pregătit

- Cablu de 1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior
- Conector cu aur de 24k pentru o conectare de înaltă calitate
- Designul pliant compact vă permite să vă luați muzica oriunde



**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specificații

### Sunet

- Sistem acustic: Desch.
- Tip magnet: Neodim
- Bobină: CCAW
- diafragmă: dom mylar
- Răspuns în frecvență: 10 - 28 000 Hz
- Impedanță: 32 Ohm
- Putere maximă de intrare: 50 mW
- Sensibilitate: 105 dB
- Diametru difuzor: 40 mm
- Tip: Dinamic

### Conectivitate

- Conexiune prin cablu: Paralelă dublă, simetrică
- Lungime cablu: 1,5 m
- Conector: 3,5 mm stereo
- Finisaj conector: Placat cu aur de 24 k
- Tip cablu: OFC

### Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 19,5 x 19,5 x 4,5 cm
- Greutate brută: 0,248 kg
- Greutate netă: 0,096 kg
- Greutate proprie: 0,152 kg
- EAN: 69 23410 70903 2
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Ambalaj

### Cutie exterioară

- Greutate brută: 0,93 kg
- Cutie exterioară (L x L x Î): 21,5 x 15,8 x 22,9 cm
- Greutate netă: 0,288 kg
- Greutate proprie: 0,642 kg
- EAN: 87 12581 59559 3
- Număr de ambalaje: 3

## Repere

### Difuzor de 40 mm

Difuzorul de 40 de mm realizat din mylar generează un volum puternic fără distorsiuni.

### Magnet din neodim

Neodimul este cel mai bun material pentru producerea unui câmp magnetic puternic, facilitând obținerea unei sensibilități ridicate a bobinei acustice.

### Design ultra ușor

Banda de susținere din oțel este atât de suplă și ușoară încât aproape că nu o veți simți.

### FloatingCushion

Designul FloatingCushion recent inovat permite reglarea automată a pernețelor în toate direcțiile, fără a fi necesară tradiționala construcție cu balama C. Aceasta are drept rezultat un design perfect, care asigură stabilitate optimă prin aplicarea unei presiuni distribuite în mod uniform pe capul și pe urechile utilizatorului. Creând prin urmare un detaliu propriu puternic din punctul de vedere al confortului și potrivirii.

### Pernețe de urechi super-moi

Pernețele pentru urechi sunt foarte moi și înglobează difuzoarele în jurul urechilor pentru a crea un sunet minunat. Deoarece exercită o presiune foarte scăzută asupra urechilor, puteți utiliza aceste căști în condiții de confort pe perioade îndelungate.

### Cablu de 1,2 m

Cablul care vă permite să purtați playerul așa cum doriți.

### Design compact în mod ingenios

Designul ușor de pliat este suficient de compact pentru a vă lua muzica oriunde.

### Conector placat cu aur de 24k

Asigurați o conexiune perfectă și un sunet de calitate cu ajutorul conectorului placat cu aur.



Data apariției 2011-11-24

Versiune: 2.3.6

12 NC: 8670 000 74708  
EAN: 69 23410 70903 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)