



Philips  
Наушники с оголовьем

**Накладные**  
Черный



SHL9300



## Идеальная посадка, богатые басы

### Превосходное качество звука

Складные легкие наушники с оголовьем SHL9300/10 обеспечивают превосходное качество звучания. Большие излучатели студийного качества воспроизводят детальный звук. Благодаря плавающим амбушюрам можно вращать чашки наушников в разных направлениях для идеальной посадки.

#### Музыка для ваших ушей

- 40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений
- Неодимовый магнит усиливает звучание басов и чувствительность

#### Станут неотъемлемой частью вашего образа жизни

- Сверхлегкое оголовье наушников повышает комфорт
- Дизайн FloatingCushion автоматически регулирует чашки наушников
- Сверхмягкие амбушюры для долгих часов комфорта

#### Полная готовность к действию

- Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице
- Позолоченный разъем 24к для сверхнадежного соединения
- Благодаря компактному складному дизайну музыку можно брать куда угодно



# PHILIPS

разумно и просто

# Характеристики

## Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 14,5 x 17 x 5,5 см
- Вес: 0,0945 кг

## Звук

- Акустическая система: Открытая
- Тип магнита: Неодимовый
- Звуковая катушка: ССАW
- Диафрагма: Майларовый купол
- Диапазон частот: 18 — 22 000 Гц
- Сопротивление: 32 Ом
- Максимальная входная мощность: 50 мВт
- Чувствительность: 102 дБ
- Диаметр излучателя: 40 мм
- Тип: Динамический

## Подключения

- Подключение кабеля: Параллельное, симметричное
- Длина кабеля: 1,5 м
- Муфта: 3,5 мм стерео

- Покрытие разъема: Позолоченный, 24 к
- Тип кабеля: Бескислородная медь (OFC)

## Размеры упаковки

- Тип размещения на полке: Макетная
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19,5 x 17,5 x 5,5 см
- Вес брутто: 0,1985 кг
- Вес нетто: 0,0945 кг
- Вес упаковки: 0,104 кг
- EAN: 69 23410 70903 2
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Макетная

## Внешняя упаковка

- Вес брутто: 0,7525 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 21,5 x 15,8 x 20,8 см
- Вес нетто: 0,2835 кг
- Вес упаковки: 0,4690 кг
- EAN: 87 12581 59559 3
- Количество потребительских упаковок: 3

# Особенности

## 40-мм излучатель

40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

## Неодимовый магнит

Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

## Сверхлегкая конструкция

Плоское и легкое оголовье наушников из нержавеющей стали — его вес настолько мал, что вы даже вряд ли его почувствуете.

## FloatingCushion

Новый дизайн FloatingCushion позволяет автоматически регулировать положение амбушюр во всех направлениях без использования традиционных шарниров. Таким образом цельная конструкция оптимально распределяет давление наушников на голову и уши пользователя, обеспечивая максимальный комфорт при ношении.

## Сверхмягкие амбушюры

Благодаря очень мягким амбушюрам излучатели плотно прилегают к уху, что обеспечивает великолепное звучание. Так как давление на ухо минимально, наушники можно использовать долгие часы напролет, не испытывая неудобства.

## Кабель 1,2 м

Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

## Тщательно продуманный компактный дизайн

Достаточно компактный складной дизайн позволяет брать музыку с собой всегда

## Позолоченный разъем 24к

Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.

