




Philips
Slúchadlá s hlavovým
oblúkom



SHL9300



Dokonalé prispôsobenie, bohaté basy

Vynikajúci zvukový zážitok

Ultraľahké slúchadlá so sklopným hlavovým oblúkom pre vynikajúci zvuk. Veľké 40 mm reproduktory štúdiovej kvality vytvárajú neuveriteľne detailný zvuk. S vankúšikmi FloatingCushions, ktoré umožňujú viacsmerové dokonalé prispôsobenie na dosiahnutie optimálnej polohy mušlí na ušiach.

Hudba pre vaše uši

- 40mm reproduktor so zvukom bez skreslenia
- Zliatinový magnet zvyšuje basový výkon a citlivosť

Vyrobený pre Vás a Váš životný štýl

- Extrémne ľahký hlavový most zlepšuje komfort
- Dizajn FloatingCushion umožňuje automatické prispôsobenie mušlí na uši
- Veľmi mäkké ušné vankúšičky pre hodiny plné pohodlia

Vždy pripravené

- 1,2 m kábel je ideálny na použitie vonku
- Konektor pozlattený 24k zlatom zabezpečuje spoľahlivé spojenie
- Kompaktný skladací dizajn umožňuje vziať si hudbu kamkoľvek



PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 14,5 x 17 x 5,5 cm
- Hmotnosť: 0,0945 kg

Zvuk

- Akustický systém: Voľný
- Typ magnetu: Neodymiový
- Hlasová cievka: CCAW
- Membrána: Mylarová kupola
- Frekvenčná odozva: 18 – 22 000 Hz
- Impedancia: 32 Ohmov
- Maximálny príkon: 50 mW
- Citlivosť: 102 dB
- Priemer reproduktora: 40 mm
- Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť

- Pripojenie kábla: Dvojité paralelné, symetrické
- Dĺžka kábla: 1,5 m
- Konektor: 3,5 mm stereofónny

- Vyhotovenie konektorov: 24k pokované zlatom
- Typ kábla: OFC

Rozmery balenia

- Typ policového umiestnenia: Figurína
- Rozmery balenia (Š x V x H): 19,5 x 17,5 x 5,5 cm
- Hmotnosť brutto: 0,1985 kg
- Čistá hmotnosť: 0,0945 kg
- Hmotnosť obalu: 0,1040 kg
- EAN: 69 23410 70903 2
- Počet kusov výrobkov v balení: 1
- Typ balenia: Figurína

Vonkajšia lepenka

- Hmotnosť brutto: 0,7525 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 21 x 15,3 x 19,3 cm
- Čistá hmotnosť: 0,2835 kg
- Hmotnosť obalu: 0,4690 kg
- EAN: 87 12581 59559 3
- Počet užívateľských balení: 3

Hlavné prvky

40 mm reproduktor

40mm reproduktor je vyrobený zo zmesi mylarového materiálu na dosiahnutie vyššej citlivosti a poskytuje zvuk bez počuteľného skreslenia.

Zliatinový magnet

Zliatina je najlepší materiál pre vytváranie silnejšieho magnetického pola, čím sa zvyšuje citlivosť v hlasovej cievke, dosahuje sa lepšia odozva basov a celkovo vyššia kvalita zvuku.

Extrémne ľahký dizajn

Tenký a ľahký hlavový most z nehrdzavejúcej ocele je taký ľahký, že si ani nevšimnete, že ho máte.

Dizajn FloatingCushion

Inovovaný dizajn FloatingCushion umožňuje dokonalé viacsmerové prispôsobenie vankúšikov na uši bez potreby použitia tradičných závesov v tvare C. Výsledkom je jednoliaty dizajn, ktorý zaistí optimálnu stabilitu – pôsobí na uši a hlavu poslucháča rovnomerne rozloženou prítlačnou silou. Tým vytvára pôsobivé akustické podanie a prináša pohodlie vďaka príjemnému noseniu.

Veľmi mäkké ušné vankúšiky

Ušné podušky sú veľmi mäkké a uzatvárajú slúchadlá okolo uší, čím vytvárajú skvelý zvuk. Keďže pôsobia na uši minimálnym tlakom, môžete tieto slúchadlá používať aj dlhšiu dobu.

1,2-metrový kábel

Ideálna dĺžka kábla umožňuje umiestniť audio zariadenie na želané miesto.

Premyslene kompaktný dizajn

Jednoduchý skladací dizajn je dostatočne kompaktný, aby umožnil vziať si hudbu kamkoľvek.

Konektor pozlatený 24k zlatom

Povrchová úprava konektora vzácnym kovom zaručí spoľahlivé spojenie a lepšiu kvalitu zvuku.



Dátum vydania
2012-03-15

Verzia: 3.3.9

12 NC: 8670 000 74708
EAN: 69 23410 70903 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com