



フィリップス
ヘッドバンド型ヘッド
フォン

オンイヤー
ブラック



SHL9300



ぴったりフィット、豊かな低音

優れたサウンド体験

優れた音質を再現する軽量折りたたみ式ヘッドバンドヘッドフォン。スタジオグレードの40mm大型スピーカーにより、細部までクリアなサウンドを実現します。また、イヤークッションを多方向に調整することでぴったり快適にフィットする FloatingCushions を採用しています。

音楽を心地よく

- 40 mm スピーカードライバーで、歪みのないサウンドを実現
- ネオジウム磁石で低音と感度を強化

あなたの耳とライフスタイルにフィット

- 超軽量ヘッドバンドで、快適さが向上
- FloatingCushion デザインがイヤークッションを自動調整
- 極めて柔らかいイヤークッションで長時間でも快適

いつでもどこにでも携帯

- 屋外での使用に理想的な 1.2m ケーブル
- 24 金メッキプラグで、極めて信頼性の高い接続を実現
- コンパクトに折りたたむので携帯に便利です。



PHILIPS

仕様

サウンド

- 音響システム: オープン
- 磁気タイプ: ネオジウム
- ボイスコイル: CCAW
- ダイヤフラム: マイラードーム
- 周波数特性: 18 ~ 22 000 Hz
- インピーダンス: 32 Ω
- 最大入力: 50 mW
- 感度: 102 dB
- スピーカー直径: 40 mm
- 種類: ダイナミック

接続性

- ケーブル接続: 両側、Y字型
- ケーブル長: 1.5 m
- コネクタ: 3.5 mm ステレオ
- コネクタの仕上げ: 24 金メッキ
- ケーブルの種類: OFC

パッケージ寸法

- 梱包サイズ (W x H x D): 19.5 x 19.5 x 4.5 cm
- 総重量: 0.248 kg
- 本体重量: 0.096 kg
- 風袋重量: 0.152 kg
- EAN: 69 23410 70904 9
- パッケージ内製品数: 1
- パッケージ種類: プリスターパック

外箱

- 総重量: 0.93 kg
- Outer carton (L x W x H): 21.5 x 15.8 x 22.9 cm
- 本体重量: 0.288 kg
- 風袋重量: 0.642 kg
- EAN: 87 12581 59560 9
- 販売用パッケージ数: 3

特長

40 mm スピーカードライバー

この 40 mm スピーカードライバーは、複合マイラー素材で作られています。繊細でありながらもパワフルな要素により、歪みのないサウンドを実現します。

ネオジウム磁石

ネオジウムは、強力な磁場を生成して、ボイスコイルの感度、低音レスポンス、そして全体的な音質を向上させるのに最適な素材です。

超軽量デザイン

このスリムなステンレス製軽量ヘッドバンドは、装着しているのを忘れてしまうくらい、非常に軽くなっています。

FloatingCushion

従来の C 型ヒンジ構造を使用しない革新的な FloatingCushion デザインにより、クッションを多方向に自動調整することができます。これにより、シームレスなデザインを実現、装着時の圧力が頭部と耳に均一にかかるため、抜群の安定感と快適なフィット感を得ることができます。

極めて柔らかいイヤークッション

このイヤークッションは、非常に柔らかく、耳のスピーカーを囲い込むため、優れたサウンドを実現します。耳に圧力はほとんどかからないため、長時間でも快適にヘッドフォンを使用できます。

1.2m ケーブル

オーディオ機器をどこでも好きな場所に置ける理想的なケーブル長になっています。

洗練されたコンパクトなデザイン

便利な折りたたみ式でどこにでも持ち運べます。

24 金メッキプラグ

貴金属の金メッキで仕上げられたプラグにより、接続の信頼性が向上し、優れた音質を実現します。



発行日 2013-12-15

バージョン: 3.3.9

12 NC: 8670 000 74709
EAN: 69 23410 70904 9

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com