



Philips
Kopfhörer mit Bügel

On-Ear
Schwarz

SHL9307



Perfekter Sitz, tiefe Bässe

Erstklassiges Sounderlebnis

Ultraleichte Kopfhörer mit faltbarem Bügel für hervorragenden Sound. Die großen 40 mm Studio-Lautsprecher erzeugen einen detailgetreuen Sound und verfügen über FloatingCushions, durch die die Ohrmuscheln in alle Richtungen angepasst werden können, um einen optimalen Sitz zu gewährleisten.

Der Begleiter für iPhone, iPod und iPad

- Integrierte Fernbedienung mit Mikrophon und Lautstärke- und allgemeiner Steuerung

Musik für Ihre Ohren

- 40 mm Lautsprechertreiber bieten verzerrungsfreien Sound
- Neodymmagneten verstärken die Bassleistung und Empfindlichkeit

Speziell für Sie und Ihren Lifestyle entwickelt

- Ultraleichtes Kopfband für verbesserten Komfort
- Das FloatingCushion-Design ermöglicht eine automatische Anpassung der Ohrmuscheln
- Superweiche Ohrpolster für stundenlangen Genuss

Jederzeit einsatzbereit

- Ein 1,2 m langes Kabel, ideal für den Gebrauch im Freien
- Goldbeschichteter Stecker (24-Karat) für zuverlässige Verbindung
- Kompaktes, faltbares Design für Musikgenuss jederzeit und überall

PHILIPS

Daten

Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T):
15 x 18 x 5,5 cm
- Gewicht: 0,099 kg

Ton

- Akustiksystem: Offen
- Magnettyp: Neodym
- Schwingspule: CCAW
- Membran: Mylar Dome
- Frequenzgang: 18 – 22.000 Hz
- Impedanz: 32 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 50 mW
- Empfindlichkeit: 102 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 40 mm
- Typ: Dynamisch

Anschlüsse

- Kabelverbindung: Zwei parallele Anschlüsse, symmetr.
- Kabellänge: 1,5 m
- Anschluss: 3,5 mm Stereo
- Anschlussausführung: Goldbeschichtet (24-Karat)
- Kabeltyp: OFC

Zubehör

- Adapter-Stecker: 3,5 bis 6,3 mm

Verpackungsmaße

- Regalaufstellung: Dummy
- Abmessungen Verpackung (B x H x T):
19,5 x 19,5 x 5,5 cm
- Bruttogewicht: 0,251 kg
- Nettogewicht: 0,099 kg
- Eigengewicht: 0,152 kg
- EAN: 69 23410 70905 6
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Dummy

Außenkarton

- Bruttogewicht: 0,938 kg
- Außenkarton (L x B x H): 21,5 x 15,8 x 22,9 cm
- Nettogewicht: 0,297 kg
- Eigengewicht: 0,641 kg
- EAN: 87 12581 59563 0
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3

Besonderheiten

Integrierte Fernbedienung mit Mikrofon

Sie möchten einen Titel überspringen? Die Lautstärke anpassen? Einen Anruf annehmen oder ablehnen? Eine Sprachnotiz aufnehmen? Die Fernbedienung bietet nicht nur ein empfindliches Mikrofon, sondern auch Lautstärkereger, Anruffunktionen und Funktionen zum Überspringen von Titeln. Mit dieser Headset-Steuerung können Sie Ihr iPhone bzw. Ihren iPod jederzeit bequem steuern, ohne erst das Gerät suchen oder entsperren zu müssen.

40 mm Lautsprechertreiber

Der 40 mm Lautsprechertreiber besteht aus dem Werkstoff Mylar. Die Mylar-Membranen sorgen für eine verzerrungsfreie und kraftvolle Soundwiedergabe.

Neodymmagneten

Neodym eignet sich hervorragend für die Erzeugung eines starken Magnetfeldes, was zu einer höheren Empfindlichkeit der Schwingspule führt und somit die Basswiedergabe und Klangqualität verbessert.

Ultraleichtes Design

Der dünne, leichte und aus Edelstahl angefertigte Bügel ist so leicht, dass Sie ihn beim Tragen kaum bemerken werden.

FloatingCushion

Das innovative FloatingCushion-Design ermöglicht eine automatische Anpassung der Ohrpolster in alle Richtungen. So wird das traditionelle C-Scharnier überflüssig. Das Ergebnis ist ein einheitliches Design, das optimale Stabilität gewährleistet, da der Druck gleichmäßig auf Kopf und Ohren des Benutzers verteilt wird. So entstehen eine perfekte Passform und ein einzigartiger Tragekomfort.

Superweiche Ohrpolster

Die superweichen Ohrpolster umschließen das Ohr und erzeugen großartigen Sound. Da nur minimaler Druck auf das Ohr ausgeübt wird, kann der Kopfhörer auch bequem über mehrere Stunden getragen werden.

1,2 m Kabel

Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.

Goldbeschichteter Stecker, 24-Karat

Die Beschichtung des Steckers mit dem Edelmetall bietet Ihnen eine zuverlässigere Verbindung für eine bessere Audioqualität.

Praktisches, kompaktes Design

Das faltbare Design ist so kompakt, dass Sie Ihre Musik überall hin mitnehmen können

