



Philips
Casque à arceau

SHL9500



Basses profondes

Performances sonores exceptionnelles

Outre une conception ultralégère garantissant un son de qualité irréprochable, ce casque à arceau pliable est doté de haut-parleurs de 40 mm de qualité studio produisant un son d'une clarté absolue, ainsi que de coques à l'étanchéité sonore parfaite pour des performances sonores encore meilleures.

Le son dont vous rêviez

- Le haut-parleur de 40 mm diffuse un son sans distorsion
- La conception fermée permet d'éliminer les bruits ambiants
- Meilleures performances dans sa catégorie et qualité de son optimale
- Les aimants en néodyme améliorent la qualité des basses et leur sensibilité
- Connecteur plaqué or 24k pour connexion ultra-fiable

Adapté à vos besoins et votre style de vie

- Arceau ultra-léger pour plus de confort
- Arceau ergonomique pour un confort accru.
- Les coussinets améliorent le confort d'utilisation et la qualité des basses
- Confort amélioré pour une utilisation longue durée

Toujours prêt à être utilisé

- Une fois plié, il tient dans votre sac
- Adaptateur 3,5 - 6,35 mm pour tous types d'appareils audio
- Une longueur de câble d'1.5 m, idéale pour ranger votre lecteur dans votre sac

PHILIPS

Caractéristiques

Son

- Système acoustique: ouvert
- Type d'aimant: Néodyme
- Bobine acoustique: CCAW
- Diaphragme: Dôme en mylar
- Réponse en fréquence: 10 - 28 000 Hz
- Impédance: 32 ohm(s)
- Puissance d'entrée maximale: 50 mW
- Sensibilité: 105 dB
- Diamètre du haut-parleur: 40 millimètre
- Type: Dynamique

Connectivité

- Connexion par câble: deux parallèles, symétrique
- Longueur du câble: 1,5 m
- Connecteur: 3,5 millimètre
- Finition du connecteur: plaqué or
- Type de câble: OFC

Accessoires

- Fiche adaptateur: 3,5 - 6,3 millimètre

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P):

- 9,5 x 19,5 x 5,5 cm
- Poids brut: 0,13 kg
- Poids net: 0,088 kg
- Poids à vide: 0,042 kg
- EAN: 87 12581 49835 1
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Blister

Carton externe

- Poids brut: 3,62 kg
- Carton externe (l x l x H): 38,6 x 37 x 13,6 cm
- Poids net: 1,056 kg
- Poids à vide: 2,564 kg
- EAN: 87 12581 49836 8
- Nombre d'emballages: 12

Carton interne

- Poids brut: 1,56 kg
- Carton interne (l x l x H): 34,5 x 18,8 x 11 cm
- Poids net: 0,528 kg
- Poids à vide: 1,032 kg
- EAN: 87 12581 49837 5
- Nombre d'emballages: 6

Points forts

Haut-parleur 40 mm

Le haut-parleur de 40 mm est fabriqué en mylar composite. À la fois puissant et très sensible, il diffuse un son entièrement dépourvu de distorsion.

Conception fermée

Le système acoustique fermé empêche tous les sons ambiants de passer au travers de votre casque pour bénéficier d'une qualité d'écoute parfaite. Cela en fait un instrument de contrôle idéal au cours de performances musicales en direct ou lors de sessions d'enregistrement.

Excellente qualité de son

Un design acoustique et des pilotes de haute qualité assurent des performances audio inégalées.

Aimants en néodyme

Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il rend les bobines acoustiques plus sensibles, améliore le rendu des basses et garantit une meilleure qualité sonore globale.

Fiche plaquée or 24 carats

L'assurance d'une connexion plus fiable délivrant une meilleure qualité audio avec ce connecteur à finition plaqué or.

Design ultra-léger

L'arceau en acier inoxydable est si fin et si léger que vous oublierez que vous le portez !

Arceau ergonomique

Le matériau des coussinets utilisés pour l'arceau assure une utilisation prolongée et confortable.

Coussinets tout confort

La forme spéciale des coussinets et les matériaux raffinés du casque Philips garantissent un maintien parfait pour un confort maximal. Ils permettent d'éviter toute perte audio, mais également d'optimiser les basses. Ces coussinets ont été conçus pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.

Confort d'utilisation

Ce casque, conçu pour épouser la forme des oreilles, offre un grand confort même sur de longues périodes d'écoute.

Pliage à plat

Ce casque est conçu pour pouvoir être plié à plat, il peut ainsi tenir dans votre sac.

Adaptateur jack audio

Avec cet adaptateur, vous pouvez utiliser votre casque sur des appareils munis d'une prise jack 3,5 mm ou 6,35 mm. Vous pouvez ainsi utiliser un plus grand nombre d'appareils audio.

Câble 1,50 m

Cette longueur de câble vous offre une plus grande liberté de mouvement tout en vous permettant d'emporter avec vous votre lecteur audio.



Date de publication
2015-10-30

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 000 55388
EAN: 87 12581 49835 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com