



Philips  
Căști cu bandă de susținere

SHL9600



## DJ Power

### Sunet HI-Fi

Pentru cei care iau muzica în serios, și care sunt în permanență în mișcare, am creat aceste căști în stil DJ. Difuzoarele de calitate, cu bas puternic, vă permit să trăiți muzica la maxim și să creați mixaje mai bune.

#### Muzică pentru plăcerea dvs.

- Difuzorul de 40 de mm generează sunete fără distorsiuni
- Designul ergonomic blochează zgomotul ambiant
- Savurați performanța maximă și calitatea optimă a sunetului
- Conector cu aur de 24k pentru o conectare de înaltă calitate
- Difuzoarele de calitate oferă un sunet puternic, cu bas profund

#### Conceput pentru dvs. și stilul dvs. de viață

- Pernițele pentru căști cresc confortul la purtare și răspunsul basului
- Cablul prelungitor vă permite să vă mișcați nestingheriți în cabina DJ-ului.
- Banda de susținere din oțel permite fixarea rapidă pe cap
- Pernuțe moi pentru banda de fixare pe cap, pentru creșterea confortului

#### Mereu pregătit

- Perfect pliabile, încap cu ușurință în buzunar
- Adaptor 3,5 - 6,35 mm pentru toate tipurile de echipamente audio.
- Două metode de pliere, pentru stocare ușoară și portabilitate ridicată

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specificații

### Sunet

- Sistem acustic: Deschisă
- Tip magnet: Neodim
- Bobină: CCAW
- diafragmă: dom mylar
- Răspuns în frecvență: 10 - 28.000 Hz
- Impedanță: 32 Ohm
- Putere maximă de intrare: 50 mW
- Sensibilitate: 106 dB
- Diametru difuzor: 40 mm
- Tip: Dinamic

### Conectivitate

- Conexiune prin cablu: Paralelă dublă, simetrică
- Lungime cablu: 1,2 m
- Conector: 3,5 mm stereo
- Finisaj conector: Placat cu aur de 24 k
- Tip cablu: OFC

### Accesorii

- Conector adaptor: 3,5 - 6,3 mm
- Cablu de prelungire: 1,8 m

### Informații ambalaj

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32840 5
- Greutate brută: 0.320 kg
- Înălțime: 252 mm

- Lungime: 70 mm
- Greutate netă: 0.16 kg
- Greutate proprie: 0.16 kg
- Lățime: 202 mm
- I2NC: 867000028826

### Cutie interioară

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32841 2
- Greutate brută: 1,285 kg
- Înălțime: 240 mm
- Lungime: 280 mm
- Greutate netă: 0,960 kg
- Cantitate: 3
- Greutate proprie: 0,325 kg
- Lățime: 210 mm
- I2NC: 8670 000 28826

### Cutie exterioară

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32842 9
- Greutate brută: 11,684 kg
- Înălțime: 605 mm
- Lungime: 505 mm
- Greutate netă: 10,280 kg
- Cantitate: 24
- Greutate proprie: 1,404 kg
- Lățime: 445 mm
- I2NC: 867000028826

## Caracteristici principale produs

### Difuzor de 40 mm

Difuzorul de 40 de mm realizat din mylar generează un volum puternic fără distorsiuni.

### Design ergonomic

Zgomotele din jur sunt perfect blocate, iar sunetul de calitate produs de căști este închis într-o incintă izolată. Astfel, aceste căști sunt perfecte pentru monitorizare în timpul ședințelor de înregistrare live sau în studio.

### Sunet de înaltă calitate

Designul acustic și difuzoarele de înaltă calitate asigură performanțe audio de vârf.

### Conector placat cu aur de 24k

Asigurați o conexiune perfectă și un sunet de calitate cu ajutorul conectorului placat cu aur

### Pernițe confortabile pentru căști

Forma specială și materialele deosebite utilizate pentru pernțele căștilor asigură o potrivire perfectă, pentru confort maxim. Împiedică pierderile de sunet și cresc calitatea tonurilor de bas. Pernțele pentru căști sunt create într-o formă ce se potrivește perfect zonei din jurul urechii.

### Perfect pliabile

Căștile pot fi perfect pliate, pentru a încăpea confortabil în buzunarul dvs.

### Adaptor jack inclus

Acest adaptor vă permite să utilizați căștile dvs. cu echipamente dotate cu jack de 3,5 sau 6,35 mm, oferindu-vă o mai mare libertate de alegere.

### Cablu de 1,2 m

Cablul care vă permite să purtați playerul așa cum doriți.



Data lansării 2007-05-19

Versiune: 1.0

I2NC: 8670 000 28826  
EAN: 87 12581 32840 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)